


一定位预孔 - MEDC65 ($\theta = 05 - 20$)
 一定位精加工孔 - MEDCA65 ($\theta = 05 - 20$)



■斜楔行程关系图 P.1333
 ■构成零件表 P.1335

W	θ	S	A	E	F	G	H	H ₁	U	N	a	a ₁	c	c ₁	g	h	h ₁	x
65	05	45	150.55	47.90	112.1	160	121.7	125	12.5	175.55	145	80	65	30	100	60	85	
		70	195.38	46.83	123.17	170	158.1	145	25	220.38	180			40	125		83	
	10	45	154.95	51.24	108.76	160	129.1	115	20	179.95	145	100	79	50	100	60	89	
		70	199.27	59.06	110.94	170	138.9	145	25	224.27	180			40	125		85	
	15	45	158.18	64.91	105.09	160	133.7	115	25	183.18	145	110	80	30	100	60	91	
		70	201.64	66.56	103.44	170	161.5	125	40	226.64	180			40	125		88	
	20	45	160.2	68.81	101.19	160	138.9	105	30	185.2	145	100	80	50	100	60	93	
		70	202.48	74.21	95.79	170	154.6	120	40	227.48	180			40	125		87	

加工力KN (tonf)		弹簧力N (kgf)			总重量 kg	Catalog No.	W	θ	行程 S
标准加工力	极限加工力	初压	下死点前5mm	终压					
19.6 (2.0)	39.2 (4.0)	176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	20.0	一定位预孔 - MEDC 一定位精加工孔 - MEDCA	65	05	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	20.0			10	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	21.0			15	45
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0				70
		176 (18.0)	680 (69.4)	743 (75.8)	21.0		20	45	
		190 (19.4)	918 (93.7)	974 (99.4)	25.0			70	

Order 订货范例 Catalog No. **MEDCA** **65** - **10** - **45**

Delivery 交货期
 • MEDC65-05-45
 • MEDCA65-05-45
 • MEDCA65-10-45
 • MEDCA65-15-45
 • MEDCA65-20-45
 • 左述以外
22 天发货
 库存品
 隔日上海·广州发货 P.41
 上海·广州发货
 数量≥5时, 请另询交货期。
 数量≥5时, 请另询交货期。

Price 价格
 询价联系方式:
 WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
 TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663