

■ R・L型 RoHS10

TCPA (1个文字)

TCPB (安装螺栓M5)
TCPBT (安装螺栓M8) (1个文字)

Catalog No.	文字范例
TCPA TCPB	Ⓛ R R不带框
TCPBT	L R L和R都不带框

材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC

A	B	C	M×P	φd	h	φD ₁	W	Y	φDm6	安装螺栓	Catalog No. Type	D	CHR 文字
—	—	—	M4×P0.7	—	—	8	5	3	10	M4	TCPA	10	R L
—	—	—	M6×P1.0	—	—	12	8	6	14	M6		14	
1.5	4.5	5.7	M6×P1.0	9	10	14	4	3.2	16	M5	TCPB	16	
3.5	4.0	6.5										20	
2.5	6.5	8.5	M10×P1.5	13.5	7	—	5.5	5	20	M8	TCPBT	20	

■ 文字指定型 RoHS10

Type	文字数	安装螺栓
TCPBS	1M(1个文字)	M5
TCPBW	2M(2个文字)	
TCPCT	3M(3个文字)	
TCPBWT	2M(2个文字)	M8
TCPCTT	3M(3个文字)	

材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC

A	B	C	M×P	φd	h	W	Y	φDm6	安装螺栓	文字数	Catalog No. Type	D	CHR 文字
2	5.2	—	M6×P1.0	9	10	2.5	3.5	16	M5	1M	TCPBS	16	0123456789 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ
3.5	5.2	—				4	6	20					
5.5	4	—				6	8	24					
3.5	4.75	5.6				4	5.5	20					
5.5	4	8				6	8	24					
5.5	4	5				4	6	24					
4.5	5.8	8	M10×P1.5	13.5	7	5.5	5.5	24	M8	3M	TCPBWT	24	
4.5	6	5				3.3	5	24					
4.5	6	5				3.3	5	24					

Order 订货范例 Catalog No. — CHR 实际的刻印
TCPB 20 — L
TCPCTT 24 — R4L

Delivery 交货期

- TCPBW 5天发货 (上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。)
- TCPBW以外 7天发货 (上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。)

Example 使用范例

1. 安装位置
①即使产品有标记也要安装在不受影响的地方。
②尽量选择水平面, 将凸模接触部位垂直安装。
2. 紧固螺栓请使凸模凸出安装面0.25mm。
(刻印件的冲入量为0.25mm)

RoHS10

Catalog No. Type	文字数	安装螺栓
TCPTS	1M(1个文字)	M5
TCPTS	2M(2个文字)	
TCPTS	3M(3个文字)	
TCPTL	2M(2个文字)	M8
TCPTL	3M(3个文字)	

材质 相当于SKD11
硬度 60~63HRC

A	B	C	M×P	φd	h	W	Y	文字数	φDm6	安装螺栓	Catalog No. Type	文字数	D	L	指定单位1° G	CHR 文字
3.5	5.2	—	M6×P1.0	9	10	4	6	1M	+0.021 +0.008	M5	TCPTS	1M	20	20	1~10°	0123456789 ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ *超出上記范围以外的文字 米思米标准品无法刻印。
5.5	4	—				6	8	24								
3.5	4.75	5.6				4	5.5	2M				20				
5.5	4	8				6	8	24								
5.5	4	5				4	6	3M				24				
4.5	5.8	8				5.5	5.5	2M				24				
4.5	6	5	3.3	5	3M	24										

Order 订货范例 Catalog No. — L — G — CHR 实际的刻印
TCPTS1M20 — 25 — G3 — L
TCPTL3M24 — 20 — G10 — R4L

Delivery 交货期 7天发货 (上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。)

Example 使用范例 需要在铸模等的斜面上刻印时可以利用。

■ 垫片

适用 Type	No.	D ₁	A
TCPB用	16	14	1.5
TCPBW用	20	18	3.5
TCPBT用	24	22	5.5
TCPBWT用	24	22	4.5

材质 SUS304
RoHS10

Catalog No. Type	No.	T
TCIM TCIMT	(16)	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.5
		1.0
		0.05
		0.1
		0.2
		0.3
0.5		
1.0		

Order 订货范例 Catalog No. — T
TCIM 16 — 0.05

Delivery 交货期 7天发货 (上海·广州发货, 数量≥51时, 请另询交货期。)

*仅TCIM有(16)。*No.为TCPB·TCPBT·TCPBW·TCPBWT的公称外径。