

行程限位块

— 扁型 —



RoHS 10

① **CEBY** (作业垫块・滑动型对应)
② **CEBA** (作业垫块・钢球型对应)

M 材质 SS400
A 附件 螺栓×2

RoHS 10

③ **CSBY** (保管垫块・滑动型对应)
④ **CSBA** (保管垫块・钢球型对应)

M 材质 SS400

PD	D	①CEBY	②CEBA	③CSBY	④CSBA	S	r ₂	螺栓	l
		D ₁	D ₁	r ₁	r ₁				
25	46	29	31.5	14.5	15.75	37	23	M4×P0.7	10
32	56	37	41	18.5	20.5	45	28	M4×P0.7	10
38	72	43	49	21.5	24.5	60	36	M5×P0.8	10
50	86	56	62	28	31	72	43	M6×P1.0	10
60	112	66	76	33	38	92	56	M8×P1.25	12
80	140	88	100	44	50	116	70	M8×P1.25	12

■作业垫块


Catalog No.	Type	PD	H ₁ 指定单位5mm	Color
① CEBY	25	32	10~30	R (Red)
			35~50	
	32	10~30		
		35~50		
	38	15~30	Y (Yellow)	
		35~50		
② CEBA	50	20~30	Y (Yellow)	
		35~50		
	60	20~30		
		35~50		
80	20~30	35~50		

■保管垫块

Catalog No.	Type	PD	H ₂ 指定单位5mm	Color
③ CSBY	25	32	10~20	R (Red)
			25~40	
	32	10~20		
		25~40		
	38	10~20	Y (Yellow)	
		25~50		
④ CSBA	50	10~20	Y (Yellow)	
		25~50		
	60	10~20		
		25~50		
80	10~20	25~50		

Order 订货范例 Catalog No. - H₁ - Color (R·Y)
CEBY 32 - 35 - R

Delivery 交货期 **11** 天发货
 上海·广州发货
 数量≥101时, 请另询交货期。



Catalog No.	Type	①・② (作业垫块)		③・④ (保管垫块)		
		PD	H ₁ 指定单位5mm	Color	H ₂ 指定单位5mm	Color
EBYS (①CEBY+③CSBY) 组套产品	25	32	10~30	R (Red)	10~20	R (Red)
			35~50		25~40	
	32	10~30	10~20			
		35~50	25~40			
	38	15~30	10~20			
		35~50	25~40			
EBAS (②CEBA+④CSBA) 组套产品	50	60	20~30	Y (Yellow)	10~20	Y (Yellow)
			35~50		25~50	
	60	20~30	10~20			
		35~50	25~50			
	80	20~30	10~20			
		35~50	25~50			

必须与导柱组件进行安装加工。请参阅 P.964

Order 订货范例 Catalog No. - ①・② - ③・④
 Type PD H₁ R·Y H₂ R·Y
EBYS 38 - 40 R - 40 Y

Delivery 交货期 **11** 天发货
 上海·广州发货
 数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. - ①・② - ③・④ - (S·HC·RS·NMC)
EBYS 38 - 40R - 40Y - S - HC38
CEBA 60 - 40-Y - HC32

Alterations	链条安装加工	变更H ₁ 尺寸	铅槽加工
Catalog No.	EBYS·EBAS	CEBY·CEBA·EBYS·EBAS	CEBY·CEBA
Code	S	HC	NMC
Spec.			
	作业垫块与保管垫块之间用链条连接。	变更H ₁ 尺寸 H ₁ min. < HC < H ₁ max. 指定单位1mm CSBY·CSBA不适用	调整高度时进行铅槽追加加工。 CEBY·CEBA适用

若需强力型链条可追加选购RSC型号产品, 见本页。

■作业垫块用链条

RoHS 10 RSC

M 材质
 ① SS400 光泽镀锌
 ② SPCC
 ③ SS400 (吊环螺栓 M10×20) 带螺母

Catalog No.	
Type	T
RSC	3
	5

本产品RSC3为追加加工RS的链条。

Order 订货范例 Catalog No.
RSC 3

Delivery 交货期 **7** 天发货
 上海·广州发货
 数量≥51时, 请另询交货期。