

油壓・水壓用接頭

—45°L字型・雙邊PT外螺牙型—

交期縮短

CAD資料夾名稱：46_Hose

Order
訂購範例


型式(Type・No.)

YCPT22

■PT・PF雙邊外螺牙



Type	M 材質	S 表面處理
YCWPF	S25C	三價鉻酸鹽
YCWPFSS	SUS304	—




型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂
YCWPF YCWPFSS	11F	1/8	1/8	18	17	12	11
	22F	1/4	1/4	21	21	13	13
	33F	3/8	3/8	23	23	15	15
	44F	1/2	1/2	29	28	18	18

■PT・PT雙邊外螺牙



Type	M 材質	S 表面處理
YCPT	S35C	三價鉻酸鹽
YCPTS	SUS304	—




型式	No.	T ₁ R (PT)	T ₂ R (PT)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B
YCPT YCPTS ()內為 YCPTS的尺寸。	11	1/8	1/8	26	10	10	12
	12	1/8	1/4	31	10	13	17
	13	1/8	3/8	33	10	15	21
	22	1/4	1/4	34	13	13	17
	23	1/4	3/8	36	13	15	21
	33	3/8	3/8	37	15	15	21
	34	3/8	1/2	40(46)	14(16)	17(19)	26(22)
	44	1/2	1/2	43	17	17	26(22)
	46	1/2	3/4	46(48)	17(18)	19	32(27)
	66	3/4	3/4	48	19	19	32(27)

■PT・PT雙邊外螺牙



Type	M 材質	S 表面處理
YCWPT	S25C	三價鉻酸鹽




型式	No.	T ₁ R (PT)	T ₂ R (PT)	L	ℓ
YCWPT	11	1/8	1/8	17	12
	22	1/4	1/4	19	14
	33	3/8	3/8	22	15
	44	1/2	1/2	28	18

■PT・PF雙邊外螺牙



Type	M 材質	S 表面處理
YCWPF	S25C	三價鉻酸鹽
YCWPFSS	SUS304	—




型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂
YCWPF YCWPFSS	11F	1/8	1/8	19	19	12	13
	22F	1/4	1/4	20	22	13	16
	33F	3/8	3/8	23	26	15	18
	44F	1/2	1/2	28	29	18	20

■PT・PT雙邊外螺牙



Type	M 材質	S 表面處理
YCLPT	S25C	三價鉻酸鹽
YCLPTS	SUS304	—



型式	No.	T ₁ R (PT)	T ₂ R (PT)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂
YCLPT YCLPTS	11*	1/8	1/8	20	20	13	13
	12	1/8	1/4	20	24	13	16
	13	1/8	3/8	20	27	13	17
	22*	1/4	1/4	24	24	16	16
	23	1/4	3/8	24	27	16	17
	33*	3/8	3/8	27	27	17	17
	34	3/8	1/2	30	30	17	18
	44	1/2	1/2	30	30	19	19
	66	3/4	3/4	36	36	23	23

* YCLPTS僅限*符號者。

Delivery
出貨日●YCPT22・YCLPT12・
YCPTS11・YCWPT11

●庫存品 隔日出貨 P.77

●當日出貨 僅限當日PM4:00前特別申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~30	31~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.77

詢價 請依下列2種方式 P.81

WOS系統 台灣三佳 搜尋
https://www.misumi-ec.com/tw/
FAX | 02-2570-3767
若有疑問請電洽：02-2570-3766

規格 使用流體 油・水
最高使用壓力 20.6MPa(210kgf/cm²以下)

油壓・水壓用擺頭接頭

交期縮短

CAD資料夾名稱：46_Hose

Order
訂購範例

型式(Type・No.)


KCLPFP4

■油壓・水壓用擺頭接頭




Type	M 材質	S 表面處理	最高使用壓力
KCLP□□	SS400	鍍鋅	20.6MPa
SKCLP□□	SUS304	—	—


■PF外螺牙・公型

KCLPFP
SKCLPFP

■PF外螺牙・母型

KCLPF
SKCLPF

■PT內螺牙型

KCLPT
SKCLPT


■油壓・水壓用擺頭接頭



Type	M 材質	S 表面處理	最高使用壓力
SKCR□□	SUS304	—	20.6MPa


■PF外螺牙・公型

SKCRGP




■PF外螺牙・母型

SKCRGF



■PT內螺牙型

SKCRCT

Delivery
出貨日●材質 SS400
3 日出貨 P.77

●PM1:30後下單則為4日出貨。


●材質 SUS304

5 日出貨

快件 T
快件 A

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~20	21~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.77

Example
使用範例連接上裝置後
可以360°旋轉。

■特長

可低速旋轉、往返旋轉運動的接頭。
能夠使用於固定配管與油壓軟管的連接。

型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	C	E (二面寬度)	B (二面寬度)
KCLPFP SKCLPFP	2	1/4	1/4	52	13	16	24	14	19
	3	3/8	3/8	57	15	18	28	20	22
	4	1/2	1/2	66	18	20	32	24	27

型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	C	E (二面寬度)	B (二面寬度)
KCLPF SKCLPF	2	1/4	1/4	52	13	13	21	14	19
	3	3/8	3/8	57	15	14	24	20	22
	4	1/2	1/2	66	18	17	29	24	27

型式	No.	T ₁ R (PT)	T ₂ Rc (PT)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	E (二面寬度)	B (二面寬度)
KCLPT SKCLPT	2	1/4	1/4	53	13	18	19	19
	3	3/8	3/8	59	15	18	23	22
	4	1/2	1/2	69	18	26	30	27

■特長

可低速旋轉、往返旋轉運動的接頭。
能夠使用於固定配管與油壓軟管的連接。

型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L	ℓ ₁	B	ℓ ₂	E (二面寬度)
SKCRGP	2	1/4	1/4	68	13	8	16	19
	3	3/8	3/8	72	15	8	18	22
	4	1/2	1/2	84	18	10	20	27

型式	No.	T R (PT)	F G (PF)	L	ℓ ₁	B	ℓ ₂	E (二面寬度)
SKCRGF	2	1/4	1/4	68	13	8	13	19
	3	3/8	3/8	72	15	8	15	22
	4	1/2	1/2	82	18	10	18	27

型式	No.	T ₁ R (PT)	T ₂ Rc (PT)	L	A	ℓ ₁	C	E (二面寬度)
SKCRCT	2	1/4	1/4	61	39	13	17	19
	3	3/8	3/8	66	41	15	19	22
	4	1/2	1/2	76	48	18	22	27

46
軟管

2320

46
軟管