
HFTF6-3030-長度(A-70)-TPW×2 HFTF6-3030-長度(B-70)-TPW×2

特長:依組件型號配送生產所備用的附屬零件。



型式		嵌板選擇		W/#\	11/高)		構成零件						
空ゴ	•	飲似選擇 (由下述Code選擇一種需要的材質・厚度)			W(寬) 指定單位1mm	H(高) 指定單位1mm	擠型架 *	緊固零件		把手 把手		嵌板嵌入條	
Type	No.	(田下地Code選	<b>译一性而安则</b> 们	貝 *   字段 /	指足単位 IIIIIII	拍化单位 IIIIIII	零件	零件	數量	零件	數量	零件	數量
HTUA	5				250~1000	<b>250~1000</b> <b>?</b> AC3時H≦900	HFTF5-2020	HBLTC5	4	HHDS90 (附安裝用螺栓)	1	(厚度5mm) HFSSK5一長度 (厚度3mm)	4
	6	壓克力(透明)	AC(厚度5mm)	AC3(厚度3mm)	<b>?</b> AC3時W≦900	NP3k4U=300	HFTF6-3030	HBLTC6		(附女表用縣性)		HFSSK3一長度	
UTUD	6	聚碳酸酯(透明)	PC(厚度5mm)	,	500~1000	1000~2000	HFS6-3030	HBLBCA6 HCJ6	4 2	UPCN21-B-36-SST		(厚度5mm) HSCP3H—長度 (厚度3mm) HSCP5HN—長度	
нтив	8	PET(透明) 制電聚氯乙烯(透明)		PY3(厚度3mm) ST3(厚度3mm)	<b>₹</b> AC3時W≦900	¶AC3時H≦1850	HFS8-4040	HBLBCA8 HCJ8	4 2	UPCN26-B-41-SST	ı	(厚度5mm) HSCP5H—長度 (厚度3mm) HSCP7H—長度	8
HTUC	5	無嵌板	NN(厚度5mm)	NN3(厚度3mm)	500~2000 • AC3FW≦1800	<b>250~1000</b> <b>?</b> AC3時H≦900	HFTF5-2020	HBLTC5	8	HHDS90 (附安裝用螺栓)	2	(厚度5mm) HFSSK5一長度 (厚度3mm)	8
	6				(i)HWk‡W∃1000	NON-3U=300	HFTF6-3030	HBLTC6		(四文文用縣性)		HFSSK3一長度	


\*鋁擠型上有緊固所需要的孔加工。 ⑦沒有選擇嵌板時也會附上嵌板嵌入條。



	型式					H/高度					嵌板選擇
型式			250 ~499	500 ~749	750 ~1000	1000 ~1249	1250 ~1499	1500 ~1749	1750 ~2000		AC   壓克力(透明)
		250~499				_	_	_	_	厚度5mm	PY PET(透明)
	5	500~749				_	_	-	_		ST 制電聚氯乙烯(透明)
HTUA		750~1000				_	_	_	_		AC3 壓克力(透明)
	6	250~499				_	_	_	_	厚度3mm	PC3 聚碳酸酯(透明)
		500~749				_	_	_	_		PY3 PET(透明)
		750~1000				_	_	_	_		ST3 制電聚氯乙烯(透明)
	8	500~749	_	_	_						MM
HTUB		750~1000	_	_	_					無嵌板	NN3 無嵌板
шов		500~749	_	_	_					<u> </u>	
		750~1000	_	_						**************************************	上請參照P.977。
		500~999				_	_	_	_		
	5	1000~1499				_	_	_	_		
HTUC		1500~2000				_	_	_	_		
птос		500~999				_	_	_	_		
	6	1000~1499				_	_	_	_		
		1500~2000				_	_	_	_		
Order		型式 一 嵌材	坂 - W	- Н				Alter	ation 🛣 🗆	型式 一 嵌板	]─W─H─(追加工)

— H	Alteration 🛣	型式	
) — 500	追加工	HTUB6	- 嵌板 - W - H - ( i






※支撑墊請配合嵌板外圍安裝。 ※門框必須做攻牙追加工。 門用腳輪組壓 P.874 ※少數會有嵌板難以放入的狀況這時請使用酒精和稀釋中性洗滌劑後再插入。

## ■HTUA・HTUC的門與外框擠型架的間隙 (HTUA) (HTUC) X(鉸鏈側的間隙)建議尺寸 外框使用的擠型架 嵌板 上 嵌板 HFS6-3030 Y(把手側的間隙)建議尺寸 A(門的寬度) 200≦W<330|330≦W<700|700≦W HHPFDLN6-(依外框使用的擠型架不 同,所使用的鉸鏈也不同) Y 3 2.5 2 500≦W≦659 660≦W≦1399 1400≦W 間隙 6 5 4 ※HTUC(雙門)時門之間的間隙為(Y×2)。

## ■HTUB的門與外框擠型架的間隙



門組件			外框的擠型架																		
			30方形(HFS6)				40方形(HFS8)				45方形(HFS8-45)										
		使用鉸鏈	w			Υ					Υ					Υ					
Туре	No.			Н	Х	250≦W<450 時	450≦W 時	w	Н	Х	250≦W<450 時	450≦W 時	w	н	X	250≦W<450 時	450≦W 時				
HTUB	6	鉸鏈	A-Y-2	B-4	2	3	2	A-Y-2	B-4	2	3	2	A-Y-2	B-4	1.5	3	2				
птов	0	в	в	0	0	旗形鉸鏈	A-Y-3.5	B-4	3.5	3	2	A-Y-4.5	B-4	4.5	3	2	A-Y-4.5	B-4	4.5	3	2

門組件						外框	的擠型架							
			40方形 (HFS8),45方形 (HFS8-45)											
			使用鉸鏈				Υ							
Ту	ре	No.		W	Н	Х	200≦W<400 時	400≦W<700 時	700≦W<1000 時	1000≦W 時				
_			44.64			-				~~9				
ИΤ	HTUB	8	鉸鏈	A-Y-2	B-4	2	5	4	3	2				
п			旗形鉸鏈	A-Y-4.5	B-4	4.5	5	4	3	2				

## ■用於出入口,或是線蓋等保養位置。

