BRACKET FOR STANDS -SQUARE FLANGE / CIRCULAR FLANGE TYPE-

支撐座

—方法蘭/圓法蘭型—

新刊載 橘色文字表示

庫存品 隔日出貨

■**特長**：由於垂直方向的尺寸不大，故可安裝在寬度狹窄處。

Order 訂購範例

型式(Type・D)

(方法蘭) ASTF15

(圓法蘭型) CSTF20

標準化加工品

■方法蘭型

■圓法蘭型

CAD 2D 3D RoHS10

Type 方法蘭型 無定位孔	Type 方法蘭型 附定位孔	Type 圓法蘭型 無定位孔	Type 圓法蘭型 附定位孔	M材質	S表面處理	A附屬品 無定位孔	A附屬品 附定位孔
ASTF	ASPF	CSTF	CSPF	FC250	染黑處理或磷酸鹽皮膜	止迴螺絲	止迴螺絲 定位銷(SUJ2)
ASTFM	—	CSTFM	—		鍍無電解鎳		

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

√(1.6)

■方法蘭型

●支撐座單品(無定位孔)



(附定位孔)







■圓法蘭型

●支撐座單品(無定位孔)



(附定位孔)







材質為FC250的產品，表面經染黑處理可能會出現茶紅色的個別情況，屬於正常現象。
支撐座為染黑處理時，附上染黑處理的內六角螺栓，支撐座為鍍無電解鎳時，則附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。

■方法蘭型

型式 Type	DH7		A	B	F	G	D1	H	T	ℓ	K	J	M	PH7	公差
無定位孔 ASTF ASTFM / 附定位孔(D20～50) ASPF	10	+0.015 0	56	30	40	14	26	35	12	18	4.5	11	M4	—	—
	12	+0.018 0	62	36	44	18	28	35	12	18	5.5	13	M4		
	15		70	40	50	20	31	40	12	20	6.6	15	M5		
	20	+0.021 0	80	50	60	30	40	45	12	25	6.6	15	M5	6	+0.012 0
	25		100	60	75	36	45	50	12	30	9	18	M6	8	+0.015 0
	30		106	60	80	36	50	60	12	30	9	18	M6		
	35	+0.025 0	118	80	90	40	55	70	15	40	11	20	M8	10	+0.015 0
	40		125	80	95	40	60	80	15	40	11	20	M8		
	50		140	100	106	50	70	100	15	50	14	24	M10		

■圓法蘭型

型式 Type	DH7		A	D1	H	T	ℓ	P.C.D.	K	J	M	PH7	公差
無定位孔 CSTF CSTFM / 附定位孔 CSPF	10	+0.015 0	56	26	35	12	18	43	4.5	11	M4	6	+0.012 0
	12	+0.018 0	68	28	35	12	18	51	5.5	13	M4		
	15		75	31	40	12	20	56	6.6	15	M5		
	20	+0.021 0	86	40	45	12	25	65	6.6	15	M5	6	+0.012 0
	25		100	45	50	12	30	75	9	18	M6	8	+0.015 0
	30		106	50	60	12	30	80	9	18	M6		
	35	+0.025 0	118	55	70	15	40	90	11	20	M8	10	+0.015 0
	40		125	60	80	15	40	95	11	20	M8		
	50		140	70	100	15	50	106	14	24	M10		

Delivery 出貨日

●■色 型式 庫存品 隔日出貨 P.5

當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●左述以外 3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統
FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

STANDS FOR DEVICE -SQUARE FLANGE ADJUSTABLE TYPE-

安裝用支撐座

—方法蘭・長圓孔型—

新刊載 橘色文字表示

■**特長**：由於安裝部是開長圓孔,故可於安裝時進行微調。

Order 訂購範例

型式(Type・D)

ABFY20

標準化加工品



CAD 2D 3D RoHS10

■支撐座單品

Type 橫向調整	Type 縱向調整	M材質	S表面處理	A附屬品
ABFX	ABFY	FC250	染黑處理或磷酸鹽皮膜	止迴螺絲
AMFX	AMFY		鍍無電解鎳	

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。

√(6.3) √(1.6)

(橫向調整)



(縱向調整)



材質為FC250的產品，表面經染黑處理可能會出現茶紅色的個別情況，屬於正常現象。
長圓孔內側並無表面處理。
與方法蘭(P.1811)的安裝間距不同。
支撐座為染黑處理時，附上染黑處理的內六角螺栓，支撐座為鍍無電解鎳時，則附三價鉻酸鹽的內六角孔螺栓。

型式 Type	DH7		A	B	FX	FY	GX	GY	K	W	D1	(D3)	H	T	ℓ	M	(d)
橫向調整 ABFX	10	+0.015 0	56	30	40	40	14	14	4.5	5	26	28	35	11	18	M4	6.0
	12	+0.018 0	62	36	44	44	18	18	5.5		28	30	35				
	15		70	40	50	50	20	20	6.6	6	31	33	40		20	M5	10.0
(無D10・25・35) AMFX	20	+0.021 0	80	50	56	60	35	25	6.6	10	40	43	45	11	25	M5	11.7
縱向調整 ABFY	25		100	60	70	75	36	30	9		45	52	50		30	M6	15.2
	30		106		75	80					50	56	60				16.0
(無D10・15) AMFY	35	+0.025 0	118	80	80	90	50	40	11	15	55	60	70	14	40	M8	20.1
	40		125		88	95					60	66	80				22.7
	50		140	100	95	106	70	50	14	20	70	77	100		50	M10	30.8

無AMFX10、AMFY10、AMFY15尺寸。

Delivery 出貨日 3 日出貨

數量區分	標準訂購 少量	特殊訂購 大量
數量	1～30	31～
出貨日	一般	交期另估

超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統
FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0