
- 外螺牙安裝・內螺牙型-









型式			指定單位1mm			⑥MA(粗螺紋)		н	w	М	
Type	0	Dg6	 ③ Y	4 F	₹6 N	選擇		п	VV	(粗螺紋)	
螺牙長度 固定型	6	-0.004 -0.012	2~60	5~100	6~12	3			10	8	M 6
FXAB PFXAB SFXAB	8	-0.005			8~16	4			12	10	M 8
PHFXAB	10	-0.014			10~20	4	5	6	15	13	M10
螺牙長度 指定型 FXNAB	12	-0.006		10~150	12~24	5	6	8	17	14	M12
PFXNAB SFXNAB	15	-0.017			12~24	6	8	10	20	17	IVITZ

	表1	
)	MA	Y+F
	M3	Y+F≧11.5
	M4	Y+F≧14.0
	M5	Y+F≧16.2
	M6	Y+F≧18.5
	M8	Y+F≧23.5
	M10	Y+F≧28.5
_		




12 | 支點用軸頸螺絲



型式			指定單位1mm		⑥MA(粗螺紋)	v	н	w	М
1 Type	•	Dg6	3 Y	₫ F	選擇	٧	п	VV	(粗螺紋)
	6	-0.004 -0.012			3	8	10	8	M6
FXBB PFXBB SFXBB	8	-0.005	7~60	5~75	4	10	12	10	M8
	10	-0.014			4 5 6	13	15	13	M10
	12	-0.006		10~75	5 6 8	15	17	14	Mio
	15	-0.017			6 8 10	18	20	17	M12

[・] 當W<V時, 二面寬度W會影響到外徑V。</p>



型式		指定單位1mm			⑥MA(粗螺紋)		_	(0)	М	表1							
1 Туре	2	Dg6	3 Y	₫ F	₹ 5N		選擇		В	(C)	(粗螺紋)	MA	Y+F				
螺牙長度 固定型	6	-0.004 -0.012			6~12	3			8	9.2	M 6	M3	Y+F≧11.5				
LXAB PLXAB	8			5~100	8~16	4			10	11.5	M 8	M4	Y+F≧14.0				
SLXAB		-0.005 -0.014				-0.014										M5	Y+F≧16.2
螺牙長度	10			2~60		10~20	4	5	6	13	15	M10	M6	Y+F≥18.5			
指定型	12					5	6	8	14	16.2							
LXNAB		-0.006		10~100	12~24						M12	M8	Y+F≧23.5				
PLXNAB SLXNAB	15	-0.017				6	8	10	17	19.6		M10	Y+F≧28.5				







● 「僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單」 超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

▲左述以从

● 1 ため/1									
數量區分		特殊訂購							
数里四万	少量		大量						
數量	1~19	20~49	50~100	101~200	201~				
出貨日	一般	一般 +2日 +7日 +13日							
● 超過表中最大數量時交期另估。 ● P.5									

PHFXAB							
數量區分		特殊訂購					
数里四万	少量	大	大量				
數量	1~49	50~100	101~200	201~			
出貨日 一般 +5日 +11日 交換							

⑨超過表中最大數量時交期另估。


外螺牙逃溝加工尺寸



MiSUMi e-Catalog

粗螺紋									
螺牙徑 (M)	g	r	f						
6	1.5~2.5		4.3~ 4.9						
8		0.2~0.6	6.3~ 6.6						
10			8.1~ 8.3						
12	1.5~3.0	0.2~1.0	9.8~10.1						





Y+F

Y+F≧11.5

Y+F≥14.0

Y+F≥16.2

Y+F≧18.5

Y+F≥23.5

Y+F≥28.5

MA

М3

M4

M5

M6

M8

M10

12 | 支點用軸頸螺絲