



Order 訂購範例 **型式 (Type · No.)**
SGPPP15A



Type	材質	表面處理
SGPPS	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTPS	SUS304	—
SUTPSS	SUS316	—

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 **P.3049~3050**。

*僅SGPPS在外圍部附有貓爪。

平行內螺牙 (PS螺牙) 管接頭

Type	材質	表面處理
SGPRP	鐵鋼鋼管	電鍍鋅
SUTRP	SUS304	—

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 **P.3049~3050**。

45° L字

Type	材質	表面處理
SGPHE	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTHE	SCS13A	—

蓋型

Type	材質	表面處理
SGPPC	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTPC	SCS13A	—

插銷

Type	材質	表面處理
SGPPP	FCMB270	鍍熔融鋅
SUPPP	SCS13A	—

圓接頭

Type	材質	表面處理
SGPNP	SGP	鍍熔融鋅

型式		SGPPS							SUTPS/SUTPSS		出貨日	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	L	(D1)	(t)	(D)	L	SGPPS	SUTPS/SUTPSS		
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	22	19	13	4	15	23	庫存品	3日	—
	8A	1/4	19	25	22	17	4	19	29	庫存品	—	—
	10A	3/8	23	30	27	18	5	22	30	庫存品	—	—
	15A	1/2	27	35	31	20	6	27	38	—	—	3日
	20A	3/4	33	40	37	24	6	33	40	—	—	—
	25A	1	41	45	46	25	8	40	45	—	—	—
	32A	1 1/4	50	50	54	28	8	49	51	—	—	—
	40A	1 1/2	56	55	61	32	9	55.5	54	—	—	—
	50A	2	69	60	75	34	9	68	64	—	—	—

●庫存品...隔日出貨 **P.5** (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)
●表中無交期表示無販售此規格。

型式		SGPRP		SUTRP		出貨日	
Type	No.	Rp (PS)	(D)	(L)	(D)	(L)	
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	3日
	8A	1/4	19	27	17	25	
	10A	3/8	23	28	21	26	
	15A	1/2	28	37	25	33	
	20A	3/4	34.5	39	31	36	
	25A	1	41.5	46	38	43	
	32A	1 1/4	51	51	47	48	

型式		SGPHE		SUTHE		出貨日	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	3日
	8A	1/4	22	17	21	17	
	10A	3/8	23	19	25	19	
	15A	1/2	27	21	28	21	
	20A	3/4	33	25	35	25	
	25A	1	41	29	42	29	

型式		SGPPC		SUTPC		出貨日	
Type	No.	Rc (PT)	(D)	(L)	(D)	(L)	
SGPPC SUTPC	6A	1/8	19	14	18	16	3日
	8A	1/4	22	15	22	18	
	10A	3/8	23	17	26	20	
	15A	1/2	27	20	30	21	
	20A	3/4	33	24	36	24	
	25A	1	41	28	44	28	
	32A	1 1/4	50	30	53	30	
	40A	1 1/2	56	32	60	32	
50A	2	69	36	73	36		

型式		SGPPP		SUPPP		出貨日	
Type	No.	R (PT)	對邊 H	t	SGPPP	SUPPP	
SGPPP SUPPP	6A	1/8	7	7	16	16	3日
	8A	1/4	9	8	19	19	
	10A	3/8	12	9	21	21	
	15A	1/2	14	10	26	25	
	20A	3/4	17	11	29	28	
	25A	1	19	12	31	31	
	32A	1 1/4	23	13	35	35	
	40A	1 1/2	26	14	36	36	
	50A	2	32	15	41	41	

●庫存品...隔日出貨 **P.5** (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

型式		SGPNP				出貨日	
Type	No.	R (PT)	D	L	d	出貨日	
SGPNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	3日	3日
	8A	1/4	13.8	26	9.2	庫存量	
	10A	3/8	17.3	28	12.7	—	
	15A	1/2	21.7	34	16.1	—	
	20A	3/4	27.2	38	21.6	—	
	25A	1	34.0	42	27.6	—	
	32A	1 1/4	42.7	50	35.7	—	
	40A	1 1/2	48.6	50	41.6	—	
50A	2	60.5	58	52.9	—		

●庫存品...隔日出貨 **P.5** (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

套接

Type	材質	表面處理
SGPTU	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTPU	SCS13A	—

法蘭型

Type	材質	表面處理
SGPFR	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTFR	SUS304	—

襯套

Type	材質	表面處理
SGPPB	FCMB270	鍍熔融鋅
SUTPB	SCS13A	—

Delivery 出貨日

SG□□□·SUTRP·SUTPU·SUTFR 左述以外

數量區分	標準訂購	特殊訂購	數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~30	31~	數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估	出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 **P.5** ●超過表中最大數量時交期另估。 **P.5** ●庫存品...隔日出貨 **P.5** (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

Order 訂購範例 **型式 (1Type · 2No.)** — (3) (L)

SUTNPR10A — 75

兩端長管接頭

Type	材質	表面處理
SUTPSR	SUS304	—

No.6A·8A·10A~75

型式		(L) 選擇	Rp (PS)	(D)
SUTPSR	6A	50	1/8	15
	8A	50	1/4	19
	10A	75	3/8	22
	15A	75	1/2	26.5
	20A	75	3/4	33

兩端長接頭

Type	材質	表面處理
SGPNPR	SGP	鍍熔融鋅
SUTNPR	SUS304	—

會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 **P.3049~3050**。

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~30	31~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 **P.5**

接頭使用條件

流體狀態	最高使用壓力MPa
300°C以下的蒸氣·空氣·瓦斯及油	1.0
200°C以下的蒸氣·空氣·油及脈動水	1.4
120°C以下的靜流水	2.0

*脈動水是指正常動作條件下所產生，壓力及流量呈周期性變化的水流。(暫時性的變動除外)
*靜流水是指無脈動的水流。
*由於是鑄造的關係，(D)和(L)等()內的尺寸為參考值，並非保證值。

詢價 請依下列2種方式

24小時Online VEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0