COLLARS FOR SUPPORT UNITS / STOPPERS FOR BALL SCREWS

# 螺桿支撐座 周邊零件

## —滾珠螺桿用擋塊・螺桿支撐座用精密級軸環—

新刊載 橘色文字表示

庫存品 隔日出貨

■可作為滾珠螺桿用的機械擋塊來使用。

Order 訂購範例 | 型式 | BSTP15

### ■滾珠螺桿用擋塊

RoHS10

**BSTP**
**BSTS**(薄壁型)




M材質 醋系優力膠
H硬度 蕭氏硬度A90

| 型式 Type | No. | B | H | h | P | V | BSTP T | BSTP d1 | BSTP d2 | BSTP ℓ | BSTS T1 | BSTS d3 | BSTS d4 | BSTS ℓ1 | 出貨日 BSTP | 出貨日 BSTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTP BSTS (薄壁型) | 6 | 42 | 25 | 13 | 30 | 12 | 20 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 13 | 8 | 4.5 | 15 | 3日 | 3日 |
| | 8 | 52 | 32 | 17 | 38 | 14 | | 11 | 6.5 | 6.5 | 15 | 9.5 | 5.5 | 17 | | |
| | 1022 | 70 | 40 | 22 | 52 | 16 | 25 | 14 | 9 | 9 | 18 | 11 | 6.5 | 23 | 庫存品 | |
| | 10 | | 43 | 25 | | | | | | | | | | | 3日 | |
| | 1223 | | 41 | 23 | | 18 | | | | | | | | | 庫存品 | 庫存品 |
| | 12 | | 43 | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | 1526 | 80 | 46 | 26 | 60 | 22 | 30 | 17 | 11 | 11 | 20 | 14 | 9 | 30 | 3日 | 3日 |
| | 1528 | | 48 | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | | 50 | 30 | | | | | | | | | | 33 | | |
| | 20 | 95 | 58 | | 75 | 28 | | | | | | | | 38 | | |
| | 25 | 105 | 68 | 35 | 85 | 35 | | | | | | | | | | |

庫存品…隔日出貨 P.5（當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。）

Delivery 出貨日

| 數量區分 | 標準訂購 少量 | 特殊訂購 大量 |
|---|---|---|
| 數 量 | 1～30 | 31～ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

超過表中最大數量時交期另估。P.5

Example 使用範例




Order 訂購範例 | 型式 | BUSC15

### ■螺桿支撐座用精密級軸環

RoHS10

**BUSC**

由於BUSC的外徑比附屬的軸環還要來得大，故不易漏油，且因表面鍍了低溫黑色鉻，具優越的防塵效果。




M材 質 SS400
S表面處理 鍍低溫黑色鉻

| 型式 Type | No. | D | V | L |
|---|---|---|---|---|
| BUSC | 10 | 14.5 | 10 | 5.5 |
| | 12 | 15.4 | 12 | 5.5 |
| | 15 | 20.4 | 15 | 10 |
| | 20 | 25.4 | 20 | 11 |
| | 25 | 31.3 | 25 | 14 |

Delivery 出貨日

●■色 型式 庫存品 隔日出貨 P.5
當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

●左述以外 3 日出貨

| 數量區分 | 標準訂購 少量 | 特殊訂購 大量 |
|---|---|---|
| 數 量 | 1～10 | 11～ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

超過表中最大數量時交期另估。P.5



MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 在我的零件表中也能簡單地進行試算表管理！ http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋



BRACKETS FOR BALL SCREWS -BLOCK TYPE-

# 滾珠螺桿螺帽支撐架

## —方塊型—

新刊載 橘色文字表示

■特長：適用於MISUMI滾珠螺桿的螺帽支撐架。

Order 訂購範例 | 型式(❶Type・❷No.) | ❸H | BNFB802S — 20

### ■滾珠螺桿 螺帽支撐架

CAD 2D 3D

RoHS10

| Type | M材質 | S表面處理 |
|---|---|---|
| BNFB | 相當於S45C | 染黑處理 |
| BNFM | | 鍍無電解鎳 |
| BNFR | | 鍍低溫黑色鉻 |
| BNFA | 鋁合金 | 白色陽極處理 |

如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鎳或鍍低溫黑色鉻表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 P.3048～3050。




| 型式 ❶Type | ❷No. | ❸H 選擇 | A | B | P.C.D. | K | M1×ℓ | D | ℓ1 | F | L | ℓ2 | ℓ3 | M2×ℓ | MISUMI適用滾珠螺桿 BSX(C3) | BSS(C5) BSSE(C7) | BS□□□ (C10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNFB BNFM BNFR BNFA | 801X | 10 20 | 30 | H+8 | 19 | 30 | M3×5 | 12.4 | 24 | 8 | 16 | 3 | 10 | M3×5 | 0801 | — | — |
| | 802S | 18 20 23 25 | 40 | H+13 | 27 | 45 | | 20.4 | 30 | 14 | 28 | 8 | | M4×8 | 0802 | 0802 | — |
| | 802C | 17 20 23 25 | | H+10 | 24 | 30 | M4×7 | 16.4 | | 12 | 24 | 6 | 12 | | — | — | 0802 |
| | 802R | 17 20 23 25 28 30 | | | | ※— | | 20.4 | | 17 | | | | | — | — | 0802 |
| | 804R | 17 20 23 25 28 30 | 43 | H+12 | 30 | 30 | M3× 5 | 23.4 | 34 | 16 | | | | | — | — | 0804 |
| | 1002R | 17 20 23 25 28 30 | 50 | H+13.5 | 33 | 45 | M4× 7 | | 42 | | | | | | — | — | 1002 |
| | 1002X | 17 20 23 25 28 30 | 43 | H+15.5 | 31 | | | | 34 | | 26 | 7 | | | 1002 | — | — |
| | 1002S | 17 20 23 25 28 30 35 40 | | | | | | | | | 24 | 6 | | | — | 1002 | — |
| | 1004S | 20 23 25 28 30 35 40 | 52 | H+14 | 36 | 30 | | 26.4 | 42 | 22 | 32 | 10 | 16 | M5×10 | — | 1004 | — |
| | 1004C | 17 20 23 25 28 30 35 40 | 50 | H+13 | 31 | | | 22.4 | 40 | 18 | | | | | — | — | 1004 |
| | 1004R | 17 20 23 25 28 30 35 40 | 52 | H+14 | 36 | | | 26.4 | 42 | 22 | 27 | 6 | 15 | | — | — | 1004 |
| | 1010R | 17 20 23 25 28 30 35 40 | | H+15 | | | | 28.4 | | 23 | | | | | — | — | 1010 |
| | 1010S | 17 20 23 25 28 30 35 40 | | | | | | | | | 34 | 7 | 20 | | — | 1010 | — |
| | 1202S | 20 23 25 28 30 35 40 | 50 | H+17 | 33 | 45 | M5×7 | 25.4 | 40 | 15 | 28 | 8 | 14 | | 1202 | 1202 | — |
| | 1204S | 23 25 28 30 35 40 | | H+20.5 | 41 | | | 30.4 | | 20 | 34 | 7 | 20 | | — | 1204 | — |
| | 1204C | 20 23 25 28 30 35 40 | 52 | H+14 | 33 | | M4×7 | 24.4 | 42 | | 27 | 6 | 15 | | — | — | 1204 |
| | 1204R | 20 23 25 28 30 35 40 | 60 | H+15 | 40 | | | 30.4 | 50 | 24 | 29 | 7 | | | — | — | 1204 |
| | 1205S | 20 23 25 28 30 35 40 | | | | | | | | | 36 | 8 | | | 1205 | 1205 | — |
| | 1210S | 20 23 25 28 30 35 40 | | H+16 | 41 | | M5×7 | | | | 40 | 10 | | | — | 1210 | 1210 |
| | 1405R | 20 23 25 28 30 35 40 | | | 40 | | M4×7 | | | | | | | | — | — | 1405 |
| | 1505C | 20 23 25 28 30 35 40 45 | | | 42 | | M5×7 | 31.4 | | | 34 | 7 | 20 | | — | — | 1505 |
| | 1505R | 20 23 25 28 30 35 40 45 | 62 | H+17 | 44 | | M4×7 | 34.4 | 52 | 28 | 36 | 8 | | M6×12 | — | — | 1505 |
| | 1505S | 20 23 25 28 30 35 40 45 | | | 45 | | | | | | 42 | 11 | | | 1505 | 1505 | — |
| | 1510S | 20 23 25 28 30 35 40 45 | | | | | | | | | 38 | 7 | 24 | | — | 1510 | — |
| | 1510C | 20 23 25 28 30 35 40 45 | | | 42 | | M5×7 | 31.4 | | 24 | 44 | | | | — | — | 1510 |
| | 1510R | 20 23 25 28 30 35 40 45 | | | 45 | | | 34.4 | | 28 | 50 | | 30 | | — | — | 1510 |
| | 1520S | 23 25 28 30 35 40 45 | | | | | | | | | | | | | — | 1520 | 1520 |
| | 2005C | 25 28 30 35 40 45 | 72 | H+19 | 49 | | M6×10 | 36.4 | 60 | 26 | 40 | | 20 | | — | — | 2005 |
| | 2010C | 25 28 30 35 40 45 | | | | | | | | | 50 | 10 | 30 | | — | — | 2010 |
| | 2005S | 25 28 30 35 40 45 | 76 | H+20 | 53 | | M6×10 | | 64 | 34 | 55 | | 35 | M8×16 | — | 2005 | — |
| | 2005R | 25 28 30 35 40 45 | 68 | | 50 | | M4×7 | 40.4 | 56 | | 40 | | 20 | | | — | 2005 |
| | 2020R | 25 28 30 35 40 45 | | H+19.5 | | | M5×7 | | | 32 | 70 | 15 | 40 | | | — | 2020 |
| | 2505C | 28 30 35 40 45 55 | 76 | H+24 | 53 | | M6×10 | 42.4 | 64 | | 40 | | 20 | | | — | 2505 |
| | 2505R | 28 30 35 40 45 55 | | H+21 | 55 | | M5×7 | 43.4 | 62 | 38 | 60 | | 40 | M10×20 | | — | 2505 |
| | 2010S | 28 30 35 40 45 55 | 82 | H+23 | 59 | | M6×10 | 46.4 | 70 | 40 | 55 | | 35 | M8×16 | | 2010/2020 | — |
| | 2525R | 28 30 35 40 45 55 | | | 60 | | | 47.4 | | | 90 | | 70 | | — | — | 2525 |
| | 2505S | 30 35 40 45 55 | 76 | H+28.5 | | 45 | | | 64 | 32 | 40 | | 20 | | | 2505 | — |
| | 2010R | 35 40 45 55 | 84 | H+26 | 67 | | | 52.4 | 72 | 46 | 60 | 10 | 40 | | | — | 2010 |
| | 2510S | 35 40 45 55 | 94 | | 68 | | M8×12 | | 80 | 44 | 55 | | 35 | M10×20 | | 2510/2520 | — |
| | 2510R | 35 40 45 55 | 100 | H+30 | 78 | 30 | | 60.4 | 86 | 54 | 60 | | 40 | | | — | 2510 |
| | 2806R | 35 40 45 55 | 87 | H+26 | 65 | | M6×10 | 50.4 | 75 | 42 | | | | M8×16 | | — | 2806 |
| | 3232R | 35 40 45 55 | 106 | H+30 | 74 | | M8×12 | 58.4 | 86 | 50 | 75 | | 55 | M10×20 | | — | 3232 |
| | 3210R | 40 45 55 | 116 | H+33 | 85 | | | 67.4 | 96 | 58 | 80 | | 60 | | | — | 3210 |

※No.802R為2孔。K尺寸為0。 ❷No.□□□□C為C10轉造滾珠螺桿小型螺帽用。

無附安裝於C-VALUE滾珠螺桿的螺帽支撐架。

Delivery 出貨日

●右述以外 5 日出貨

●BNFR 10 日出貨

快件A 第3日出貨 P.6

| 數量區分 | 標準訂購 少量 | 標準訂購 大量 | 特殊訂購 大量 |
|---|---|---|---|
| 數 量 | 1～14 | 15～20 | 21～ |
| 出貨日 | 一般 | +5日 | 交期另估 |

超過表中最大數量時交期另估。P.5
超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統
FAX
P.9 請電洽：02-2570-3766#0

Example 使用範例

螺帽支撐架





MiSUMi e-Catalog ▸▸▸ 設計靈感盡在Unit Library http://tw.misumi-ec.com 台灣三住 搜尋