



Order 訂購範例
型式 (Type · No.)
MSWT6

Type		材質	S表面處理
無密封塗層	附密封塗層	機械構造用合金鋼 · 冷頂鍍用碳素鋼	染黑處理
MSWT	MSWTK		鍍無電解鍍
MSWTM	MSWTMK	SUSXM7	-
MSWTS	MSWTSK		-
MSWTP	-	PEEK	-

●如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理的產品。
●表面處理和防鏽方法請參照 P.3048~3050。

●緊固後

螺牙部 JIS B0203 R(PT)

位置a的基準徑為理論值，有時No.J · S · 1 實際螺牙最大徑會因端面倒角而變小。

CAD 2D 3D

RoHS10

●附密封塗層的耐熱溫度：150℃

型式 Type	No.	D (基準徑)	a	L	B	t	R (PT)	出貨日							
								MSWT	MSWTM	MSWTS	MSWTP	MSWTK	MSWTMK	MSWTSK	
(無密封塗層) MSWT MSWTM	*J	7.723	0.45	6	4	3.0	1/16	庫存品	3日	-	-	-	-	-	-
	*S	7.779	0.47	6.4	4 ^{+0.03} _{-0.02}	3.1		3日	-	-	-	-	-	-	-
(無密封塗層) (附密封塗層) MSWT MSWTK MSWTM MSWTMK MSWTS MSWTSK MSWTP	1	9.728	0.45(1.5)	7(8)	5	3.5(5)	1/8	庫存品	庫存品	庫存品	3日	庫存品	庫存品	庫存品	
	2	13.157	0.7(1.8)	8.9(11)	6	4.5(7.6)	1/4	庫存品	庫存品	庫存品	3日	庫存品	庫存品	庫存品	
	3	16.662	0.7(2.0)	10(12)	8	5(8)	3/8	庫存品	庫存品	庫存品	3日	庫存品	庫存品	庫存品	
	4	20.955	0.9	12	10	6	1/2	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	
	6	26.441		14	14	7	3/4								
	8	33.249	1.1	16.5	17	9	1	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日	

*MSWT的S為ANSI規格螺牙。安裝時，請利用英吋的六角扳手5/32。MSWT的J為JIS規格螺牙。●MSWTP為()內尺寸。
●請注意!基準徑D是螺紋完整的時候的理論值。實際商品從端面開始有兩~三牙的距離無螺紋，所以D僅能作為參考值。
●庫存品...隔日出貨 P.5 (隔日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。) ●表中無交期表示無販售此規格。

●MSWTP

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~100	101~
出貨日	一般	交期另估

●MSWTK · MSWTMK · MSWTSK

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~200	201~
出貨日	一般	交期另估

●MSWT · MSWTM · MSWTS

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~300	301~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB 系統 | 台灣三住 | 搜尋 | <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

●接頭接合部的尺寸，各材質的規格·用途，請參照臺灣網頁。

請依照選定步驟 1~3 選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
型式 (1Type · 2No.) - 3L
(管) PVCT20 - 1000
(接頭) PVCTS13

●聚氯乙管 (PVC) 管

Type	材質	規格	色
PVCT	硬質聚氯乙管 (PVC)	JIS K 6742	灰色
PVCH	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)		灰藍

●管外徑有時會稍有擦傷及小損傷。

型式 1Type	2No.	3L 指定單位1mm	外徑		厚度		內徑 (參考值)
			D	D公差	t	t公差	
PVCT PVCH	13	50~1500	18	±0.2	2.5	±0.2	13
	16		22	±0.2	3	±0.3	16
	20		26	±0.2	3	±0.3	20
	25		32	±0.2	3.5	±0.3	25
	30		38	±0.3	3.5	±0.3	31

●L尺寸的公差方面，50~1000為+1~3，1001~1500為+2~5。

Delivery 出貨日 3 日出貨

●僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；
●超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	數量	1~30
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

●管接頭

Type	種類	材質
PVCTS	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHS	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式		Z	L	規格
1Type	2No.			
PVCTS PVCHS	13	5	57	JIS K 6743
	16	7	67	
	20	7	77	
	25	7	87	
	30	7	95	

●閥用管接頭

Type	種類	材質
PVCTSB	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHSB	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式		R (PT)	d	B	L	規格
1Type	2No.					
PVCTSB PVCHSB	13	1/2	13	24	50	JIS K 6743
	16	1/2	13	29	57	
	20	3/4	18	33	64	
	25	1	23	40	71	
	30	1 1/4	31	46	80	

●異徑管接頭

Type	種類	材質
PVCTSD	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHSD	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式		Z	L	規格
1Type	2No.			
PVCTSD PVCHSD	1613	5	61	JIS K 6743
	2016	6	71	
	2516	15	85	
	2520	9	84	
	3025	9	93	

●凸型

Type	種類	材質
PVCTT	TS接頭	硬質聚氯乙管 (PVC)
PVCHT	HI接頭	耐衝擊性硬質聚氯乙管 (PVC)

型式		Z1	Z2	H	I	規格
1Type	2No.					
PVCTT PVCHT	13	10	10	36	36	JIS K 6743
	16	13	13	43	43	
	20	15	15	50	50	
	25	18	18	58	58	
	30	21	21	65	65	

Delivery 出貨日 3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

46 管材·密封·接頭