



小
物
部
品

小
物
部
品

Catalog No.	构成零件				
	①	②	③	④	⑤
SBS	○	○	○	○	○
SBN		○	○		
SEC	○			○	

①② M 材质 S45C
③ M 材质 SCM435 (强度分类 12.9) (JIS B 0205 2级)
④ 链条
⑤ C形环 JIS B 2804

SEC

(长度150mm)

<MISUMI 独创规格>

Catalog No.		②		①	
Type	D	L 指定单位0.1mm	Color 颜色	T 指定单位5mm	Color 颜色
SBS ①②③④⑤	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10~50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
38	22.0~170.0	25.0~200.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	10~50 55~100 10~50 55~100	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
SBN ②③	14	22.0~100.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
	16				
	18				
	20				
	25				
	32				
38	22.0~170.0	25.0~200.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-
60	25.0~200.0	-	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-	-

③ 螺栓规格表

D	d	d1	M×P	ℓ	ℓ1	L	③
14	7	8	M4×0.7	10	10	22.0~80.0	M 4×20
					35	80.1~100.0	M 4×45
16	7	8	M4×0.7	10	10	22.0~80.0	M 4×20
					35	80.1~100.0	M 4×45
18	8.5	9.5	M5×0.8	10	10	22.0~80.0	M 5×20
					35	80.1~100.0	M 5×45
20	10	11	M6×P1.0	11	9	22.0~80.0	M 6×20
					34	80.1~100.0	M 6×45
					54	100.1~120.0	M 6×65
25	13	14	M8×P1.25	14	8	22.0~80.0	M 8×20
					31	80.1~100.0	M 8×45
					51	100.1~120.0	M 8×65
					76	120.1~170.0	M 8×90
32	13	14	M8×P1.25	14	8	22.0~80.0	M 8×20
					31	80.1~100.0	M 8×45
					51	100.1~120.0	M 8×65
					76	120.1~170.0	M 8×90
38	16	17	M10×P1.5	17	9	25.0~80.0	M10×25
					33	80.1~100.0	M10×50
					53	100.1~120.0	M10×70
					83	120.1~200.0	M10×100
50	18	20	M12×P1.75	20	7	25.0~80.0	M12×25
					30	80.1~100.0	M12×50
					50	100.1~120.0	M12×70
					80	120.1~200.0	M12×100
60	18	20	M12×P1.75	20	7	25.0~80.0	M12×25
					30	80.1~100.0	M12×50
					50	100.1~120.0	M12×70
					80	120.1~200.0	M12×100

Catalog No.		①	
Type	D	T 指定单位5mm	Color 颜色
SEC ①④⑤	14	10~50	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	16		
	18		
	20		
	25		
	32		
38	10~50 55~100 10~50 55~100	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	-
60	25.0~200.0	-	-

Order 订货范例

Delivery 交货期

Alterations 追加加工

Catalog No. - L - ②R·Y·N - T - ①R·Y·N

SBS 20 - 80.0 - Y - 20 - R

SBN 20 - 100.0 - R - 10 - Y

SEC 20 - 10 - Y

10 天发货

上海·广州发货

数量≥101时，请另询交货期。

Catalog No. - L - ②R·Y·N - T - ①R·Y·N - (LKC...etc.)

SBS 20 - 80.0 - Y - 20 - R - LKC

ex Example 使用范例

行程调整时 (A)

模具保管时 (B)

· 为了防止忘拿保安垫块，主体与保安垫块的颜色可自由选择。
注：主体与保安垫块为相同颜色时，也请务必指定保安垫块的颜色。
· 按(B)的方式使用时，如果SBS的主体为30mm以下，那么螺栓头与保安垫块之间可能会相互干扰。保安垫块在使用时应朝上。

Alterations	Code	Spec.
	LKC	变更L尺寸公差 $L_{+0.1}^{+0.1} \rightarrow \pm 0.01$ 使用LKC时，L尺寸指定单位可为0.01mm。 · 但如果是8个以内，则进行同时研磨，L尺寸的偏差在0.005mm以内。 · SBS·SBN适用
	CHC	变更标准链条的长度 L CHC(选择) 22.0~49.9 50 100 200 50.0~99.9 100 200 100.0~200.0 200
	NMC	对调整高度用的槽进行追加加工。 · 适用于SBS、SBN的D32以上规格。

限位块

SBVK

① M 材质 SKS93
H 硬度 54~58HRC
② M 材质 SCM435 (强度分类 12.9) (JIS B 0205 2级)

<MISUMI 独创规格>

M×P	ℓ	d1	d2	h	Catalog No.		①		②	
					Type	A	B	L 指定单位0.1mm	Color 颜色	L1 指定单位5mm
M4×0.7	8	8	5	13	SBVK	13	32	20.0~50.0	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	15~50
	12									
M5×0.8	10	9.5	6	16		38	20.0~80.0	15~80		
	14									
M6×1.0	12	11	7	19		50	20.0~100.0	15~100		
	16									

①N(Normal) ②S 表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

Order 订货范例

Catalog No. - B - ① - ②

Type A - B - L - R·Y·N - L1

SBVK 16 - 38 - 50.0 - Y - 50

Delivery 交货期

7 天发货

上海·广州发货

数量≥101时，请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. - B - ① - ② - (LKC·LKP)

Type A - B - L - R·Y·N - L1

SBVK 16 - 38 - 50.0 - Y - 50 - LKC

Alteration	Code	Spec.	Alteration	Code	Spec.
	LKC	变更L尺寸公差 $L_{+0.1}^{+0.1} \rightarrow \pm 0.01$ · 使用LKC时，L尺寸指定单位可为0.01mm · 但如果是8个以内，则进行同时研磨，L尺寸的偏差在0.005mm以内。		LKP	变更L尺寸公差 $L_{+0.1}^{+0.1} \rightarrow \pm 0.01$ · 使用LKP时，L尺寸指定单位可为0.01mm · 但如果是8个以内，则进行同时研磨，L尺寸的偏差在0.005mm以内。

作业垫块用链条

RoHS 10 RSC

M 材质
① SS400 光泽镀锌
② SPCC
③ SS400(吊环螺栓M10×20) 螺母附属

ex Example 使用范例

※这是RSC和限位块(P.986)组合使用的范例。

Catalog No.	
Type	T
RSC	3
	5

Order 订货范例

Catalog No. RSC 3

Delivery 交货期

7 天发货

上海·广州发货

数量≥51时，请另询交货期。