



Order 訂購範例 **型式 (Type · No.)**  
FLOK125  
FLOR70

■地板煞車

Type	M材質	S表面處理	內藏彈簧
FLOK	SPHC	三價鉻酸鹽	SWP-B
FLOKS	SUS304	—	SUS304-WPB

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照P.3049~3050。

■承載荷重  
無論車重、裝載重量多少，都可藉由內藏彈簧的緩衝器以一定的力量確實抓緊路面。  
關於承載荷重，請如使用範例參考併用腳輪的容許荷重。此物無法抬起台車。  
請勿銲接。

No.65 · 75 · 75A

No.100 · 125 · 150

●車輪的安裝高度請與地板煞車安裝高度一致。

型式 Type	No.	安裝高度	行程		安裝板尺寸					t	(K)	(U)	(J)	彈簧常數Kgf/mm		質量 (kg)	
			Y1 (min)	Y2 (max)	A	C	F	G	d					FLOK	FLOKS		
FLOK FLOKS (不鏽鋼型)	65	85	75	90	60	105	135	67	103	10.5	2.3(2.0)	22.4	45	23	1.81	1.58	1.1
	75	92(93)	82.5	97.5													
	75A	106(102)	96(92)	111(107)													
	100	130	110	135	90	105	135	70	110	11	4.5	2.4	73	41	3.09	2.73	1.4
	125	165	145	170													
	150	190	170	195													

( ) 內尺寸為FLOKS型的尺寸。

■地板固鎖器

Type	M材質	S表面處理	內藏彈簧	調整腳墊
FLOR	SPCC	三價鉻酸鹽	SWP-B	EPDM
FLORS	SUS304	—	—	導電性橡膠

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照P.3049~3050。

FLOR  
FLORS  
(不鏽鋼)

Example 使用範例

FLOR

●右述以外  
3 日出貨

型式 Type	No.	行程 (S)	(Y)	H	h	W	A	R	安裝板尺寸				F	N	B	d	U	J	E	彈簧常數 N/mm(kgf/mm)	踩踏板容許荷重 (N)		質量 (g)
									P1	P2	P3	P4									FLOK	FLORS	
FLOR FLORS	70	30	160	85	68	40	60	76	45	—	—	—	30	5.5	10	20	24	34	15	6.91(0.704)	60	110	270
	100	210	117.5	100	60	80	90	35	35	—	—	50	7	16	30	34	40	18	620				
	130	34	240	147.5	130	60	110	100	20	20	20	20	50	7	16	30	34	40	18				

Delivery 出貨日 ●FLOK · FLOR ●右述以外 3 日出貨

●庫存品 隔日出貨 P.5 ●當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分 標準訂購 特殊訂購  
數量 1~100 101~ 大量  
出貨日 一般 交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式  
WEB系統 FAX 請電洽: 02-2570-3766#0

請依照選定步驟①~③選擇型式·數值後再行訂購。  
Order 訂購範例 **型式 (1 Type · 2 M · 3 A)**  
NFJN12-100  
NFJNF10-80

NFJN  
NFJNS  
NFJNF  
(不鏽鋼)

M	D	(L1)	(L2)	E	B	t
5	30	3.5	4	5.4	8	1.6
6	30	4	5	10	10	
8	38	5.5	6.5	11	13	
10	38	7	8	17	17	
12	60	8	10	18	19	2.0
16	75	10	13	20	24	
20	75	13	16	20	30	
		13	16	20	30	

Type	M材質	S表面處理
NFJN	相當於SS400	三價鉻酸鹽
NFJNF	相當於SUS304	電解研磨

如對防鏽有要求，請優先選擇相當於SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照P.3049~3050。

●螺牙部旋轉，會傾斜3~5°。

■A尺寸選擇

型式 ①Type	②M-③A	L	垂直耐荷重 (kN) NFJN · NFJNS	質量 (g)	出貨日			
					NFJN	NFJNS		
NFJN (不鏽鋼) NFJNS	5-30	40.5	1.5	15	庫存品	庫存品		
	5-60	70.5		19				
	6-40	51		21				
	6-80	91	2.1	28				
	8-50	68.1		50				
	8-100	118.1		65				
	10-75	94.6	4.3	88				
	10-100	119.6		100				
	12-50	78		142				
	12-75	103	4.9	166			3日	—
	12-100	128		184				
	12-125	153		200				
12-150	178	5.9	219					
16-75	107		287					
16-100	132		317					
16-130	162	8.8	356					
16-150	182		383					
16-180	212		422					
20-100	135	8.8	493					
20-130	163		557					
20-150	183		605					
20-180	213	671	3日	3日				

■A尺寸指定

型式 ①Type	②M	③A 指定單位10mm	L	出貨日
	12	80~250	A+28	
	16	80~300	A+32	
	20	110~300	A+35	

●螺牙前端部有塗裝處理。

Delivery 出貨日	數量區分	標準訂購	特殊訂購
		少量	大量
數量	1~100	101~	
	一般	交期另估	
出貨日	●超過表中最大數量時交期另估。 P.5		

詢價 請依下列2種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋  
https://tw.misumi-ec.com

FAX | 02-2570-3767  
若有疑問請電洽: 02-2570-3766#0

Alteration 追加加工 型式 (1 Type · 2 M · 3 A) — (WC · WK · SC · WN)  
NFJN16-75 — WC  
5 日出貨

●僅適用於NFJN型 ●追加加工部位無電鍍 ●指定追加加工時31pcs以上交期另估。

Alterations	四角面追加加工	六角面追加加工	扳手槽加工	六角扳手孔加工
	Code	WC	WK	SC
Spec.	指定方法WC ●適用於20≥M≥10 M WC L 10 6 10 12 8 10 16 10 12 20 12 13.5	指定方法WK ●適用於20≥M≥10 M WK L 10 6 10 12 8 10 16 10 12 20 13	指定方法SC ●適用於20≥M≥10 M W L1 SC 10 8 8 20 12 10 16 13 10 20 17	指定方法WN ●適用於20≥M≥10 M WN L 10 4 5 12 5 6 16 8 8