



請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type · ②M-③A) - ④橡膠材質  
FJGM16-75 - R

本體	Type	A本體		B橡膠部		M	D	L1	L2	E	B	H
		材質	表面處理	材質(顏色)	硬度							
鋼型	FJGN	相當於SS400	三價鉻酸鹽	TPE合成橡膠(黑)	-	8	45	5.5	6.5	15	13	6
	FJGM			Neoprene®橡膠	-	10	7	8	17	6		
				非移行性CR合成橡膠(灰)	蕭氏硬度A70	12	70	8	10	23	19	7
				導電性橡膠(黑)	-	16	80	10	13	25	24	8
不鏽鋼型	FJGNS	相當於SUS304	電解研磨	TPE合成橡膠(黑)	-	16	80	10	13	25	24	8
	FJGMS			Neoprene®橡膠	蕭氏硬度A70	20	13	16	30	30	8	
				非移行性CR合成橡膠(灰)	-							

如對防鏽有要求，請優先選擇相當於SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

承受荷重時，請勿沿水平方向拖拉。否則將導致橡膠脫落。  
導電性橡膠體積固有電阻率為 $10^2 \sim 10^4 \Omega \cdot \text{cm}$   
因螺牙軸旋轉，會造成些微傾斜。

型式	FJGM · FJGMS	L	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	出貨日									
					FJGN	FJGM				FJGNS	FJGMS			
						R	C	D	S		R	C	D	
8-50	R (橡膠) C (非移行性CR合成橡膠) D (導電性橡膠) S (聚氣乙烯)	70.5	3.9	50						庫存品				
8-100		120.5	4.3	70										
10-75		97	4.9	91										
10-100		122	5.9	103										
12-75		106	6.8	178										
12-100*		131	8.8	196							3日			
12-125*		156	10.8	212	庫存品	3日	3日	3日	3日			3日	3日	3日
12-150		181	12.8	231										
16-75		110	14.8	301										
16-100*		135	16.8	331							3日			
16-130*		165	18.8	370								3日		
16-150		185	20.8	397										
16-180*		215	22.8	436										
20-100*		138	24.8	148							3日			
20-130*		168	26.8	173										
20-150		188	28.8	194										
20-180*	218	30.8	220											

FJGN · FJGNS型無法選擇橡膠材質。(為TPE合成橡膠)  
\*聚氣乙烯橡膠適用的尺寸  
庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)  
表中無交期表示無販售此規格。



數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	數量	出貨日
少量	1~100	一般	大量	101~
大量	101~	一般	大量	101~

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#40

請依照選定步驟①~③選擇型式·數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type · ②M-③A) - ④t  
FJWN12-150

固定型 FJKN FJKNS (不鏽鋼)

完全固定型 FJWN FJWNS (不鏽鋼)

因螺牙軸旋轉，會造成些微傾斜。

M	L1	L2	B
10	7	8	17
12	8	10	19
16	10	13	24
20	13	16	30

Type	材質	表面處理
FJKN	相當於SS400	三價鉻酸鹽
FJKNS	相當於SUS304	電解研磨

如對防鏽有要求，請優先選擇相當於SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	①Type	②M-③A	L	垂直耐荷重(kN)	質量(g)	出貨日								
						FJWN	FJWNS				FJWNS	FJWNS		
R	C	D	S	R	C		D							
FJKN	FJKNS	10-75	102	4.3	186									
		10-100	127	4.9	204									
		12-75	103	5.9	211									
		12-100	128	6.8	229									
		12-125	153	7.8	245									
		12-150	178	8.8	264									
		16-75	105	10.8	307									
		16-100	130	11.8	337									
		16-130	160	12.8	376									
		16-150	180	13.8	403									
16-180	210	14.8	442											
20-100	133	16.8	509											
20-130	163	17.8	571											
20-150	183	18.8	613											
20-180	213	19.8	674											

Delivery 出貨日 ●FJKN 庫存品 隔日出貨 P.5

●左述以外 3 日出貨

當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	數量	出貨日
少量	1~100	一般	大量	101~
大量	101~	一般	大量	101~

超過表中最大數量時交期另估。 P.5

請依照選定步驟①~③選擇型式·數值後再行訂購。

Order 訂購範例 型式(①Type · ②No.) - ③t  
FJKPN16 - 3.2

調整腳墊用固定板

鋼 FJKPF FJKPN FJKPG

不鏽鋼 FJKPFS FJKPNS FJKPGS

Type	材質	表面處理
FJKP□	SS400	三價鉻酸鹽
FJKP□S	SUS304	-

如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	①Type	②No.	③t厚度		A	B	C	L	L1	適用調整腳墊
			FJKP□	FJKP□S						
FJKPF (鋼)	FJKPFS (不鏽鋼)	12	2	2	22.5	19	22	95	65	NFJN12 (P2480)
		12L						130	100	NFJN16 (P2480)
		16						95	65	NFJN20 (P2480)
		16L						130	100	NFJN20 (P2480)
FJKPN (鋼)	FJKPNS (不鏽鋼)	12	2	2	22.5	19	20	95	65	FJFN12 (P2483)
		12L						130	100	FJFN16 (P2483)
		16						95	65	FJFN20 (P2483)
		16L						130	100	FJFN20 (P2483)
FJKPG (鋼)	FJKPGS (不鏽鋼)	12	2	2	22.5	19	25	95	65	FJGN12 (P2481)
		12L						130	100	FJGN16 (P2481)
		16						95	65	FJGN20 (P2481)
		16L						130	100	FJGN20 (P2481)

既有商品FJKPN · FJKPNS未指定尺寸時，t=2。

Delivery 出貨日 4 日出貨

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#40