

GRIP PULLS / PULLS WITH PLATE / OVAL PULLS
圓棒握柄把手/附板圓棒把手/長圓握柄把手



DESIGN PULLS / CASTING PULLS
美觀把手/鑄件把手



Order 訂購範例
型式 (Type · L)
UWASN120
UWANG80
USASTS200

圓棒握柄把手

Type	材質	表面處理
UWASN	SUM23	鍍鉻
UWASNB	SUM23	染黑處理
UWANSS	相當於SUS304	拋光研磨

會如對防鏽有要求, 請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式 Type	L	L1	L2	參考容許負荷 (N)			出貨日		
				UWASN · UWASNB	UWANSS	UWASN	UWASNB	UWANSS	
UWASN UWASNB UWANSS	110	130	80	11000	9000	庫存品	3日	庫存品	
	120	140	90	5800	7800	3日	3日	3日	
	125	145	95	5700	7400	3日	3日	3日	
	160	180	130	7400	8200	庫存品	3日	庫存品	
	200	220	170	3600	10300	3日	3日	庫存品	
250	270	220	6700	8400	3日	3日	3日		

●庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

附板圓棒把手

Type	材質	表面處理	A附屬品			
			基座 材質	基座 表面處理	基座 材質	基座 表面處理
UWANG	SUM22L	鍍鉻	錳壓鑄件	靜電塗裝 (銀色)	-	-
UWANGSG	SUS304	拋光研磨	-	-	SUS304	-

會如對防鏽有要求, 請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式 Type	L	P	L1	容許負荷 (N)	出貨日	
					UWANG	UWANGSG
UWANG (鋼) UWANGSG (不鏽鋼)	80	104	118	2000	庫存品	庫存品
	100	124	138		3日	3日
	110	134	148		3日	3日
	120	144	158		庫存品	3日
	125	149	163		3日	庫存品
	160	184	198		3日	庫存品
	200	224	238		3日	3日
250	274	288	3日	3日		

●庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

長圓握柄把手

Type	材質	表面處理
USAST	SS400	鍍鉻
USASTS	SUS304	拋光研磨

會如對防鏽有要求, 請優先選擇SUS304材質的產品。
防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式 Type	L	L1	L2	參考容許負荷 (N)		質量 (g)	出貨日	
				USAST	USASTS		USAST	USASTS
USAST (鋼) USASTS (不鏽鋼)	110	130	78	7100	9500	126	3日	3日
	120	140	88	7400	7900	133	3日	庫存品
	125	145	93	5700	8400	137	3日	3日
	160	180	128	8900	9000	160	3日	3日
	200	220	168	8300	8800	188	3日	3日
	250	270	218	6800	8100	224	3日	3日

●庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

Delivery 出貨日	數量區分	標準訂購	特殊訂購
	數量	少量	大量
	數量	1~50	51~
	出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Order 訂購範例
型式 (Type · L)
UWSD100
UWASND80
UWANDC115

美觀把手

Type	材質	表面處理
UWSD	相當於SUS304	拋光研磨

●特長: 外型美觀且容易抓握的產品。

型式 Type	L	L1	H	h	H1	容許負荷 (N)	質量 (g)	Example 使用範例
	150	190	44	29	20		434	

鑄件把手

Type	材質	表面處理
UWASND	相當於SUS304	拋光研磨

型式 Type	L	L1	H	h	T	A	W	R	N		容許負荷 (N)	質量 (g)
									貫穿孔	皿頭孔		
UWASND	80	96	32	20	6	18	12	20	4.5	8.5	500	97
	100	116										23
	150	170	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		301
	200	220	46	30	9	22	16	30	6.5	12.5		354

鑄件把手

Type	材質	表面處理
UWANDC	相當於SUS304	拋光研磨

型式 Type	L	L1	H	h	t	R	d	N	容許負荷 (N)	質量 (g)
	115	130	33	27	5	26	7.5	5.5	12700	90
	125	145	34	28	5.5	30	10	6.5	12900	106

●UWSD · UWASND
●UWANDC
●庫存品 隔日出貨 P.5
●3 日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時Online WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0