


Order 訂購範例
型式 (Type · L)
UWUAFN200

■折疊隱藏式把手




Type	材質
UWUAFN	ADC12

UWUAFN



面板安裝孔尺寸



型式	L	W	P	F	S	A	G	L1	W1	質量 (g)
UWUAFN	130	91	118	79	109	69	49.5	110	70	197
	200	80	184	50	169	71	51	171	73	286


■TPE隱藏式把手




Type	材質
UWAUNB	非聚氯乙稀TPE

UWAUNB

- 1袋5 pcs入。請注意訂購數量。
- 安裝時建議使用接著劑。



面板安裝孔尺寸




型式	L	W	L1	W1	A	S	F	F2	t	t1	L2	W2	R	質量 (g)
UWAUNB	62	34	40	18	44	29	23	53	4	18	54	24	11.5	30
	92	42	62	22	66	42	27	83	5	32	84	28	13.5	50
	133	58	92	30	96	47	39	119	6	35	120	40	19.5	110

■樹脂隱藏式把手




Type	材質
UWAUNJ	ABS樹脂

UWAUNJ



面板安裝孔尺寸



型式	L	W	L2	W2	A	質量 (g)
UWAUNJ	80	60	70	48.5	69	50
	120	82	108.5	70	108	70
	180	82	168.5	70	168	90

Delivery 出貨日
● 色型式
● 庫存品 隔日出貨 P.5
● 色型式
● 3 日 出貨
● 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~100	101~
	一般	交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0


請依照選定步驟 1~4 選擇型式・數值後再行訂購。

Order 訂購範例
型式 (1Type · 2D) - 3L - 4H
UWAN10 - 100 - 27
UWAF6 - 80 - 30

■圓棒把手尺寸固定型



Type	材質	表面處理
① UWAN	SS400	鍍鉻
② UWANK	-	染黑處理
③ UWANS	SUS304	拋光研磨
④ UWANA	-	拋光研磨
⑤ UWANEA	鋁合金	陽極處理(白)
⑥ UWANB	-	靜電塗裝(無光澤黑)



● 端面銑面加工型會在安裝面作銑面加工。
● 會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。


型式	2D	3L	4H	L1	M	容許荷重 (N)	出貨日								
UWAN UWANK UWANS UWANA UWANEA UWANB UWANHM UWANSHM (端面銑面加工型) UWANSHM (端面銑面加工型)	10	80	27	90	5	2500	UWAN	UWANK	UWANS	UWANA	UWANEA	UWANB	UWANHM	UWANSHM	
							庫存品	3日	庫存品	3日	3日	庫存品	3日	3日	
		100	27	110	5		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	3日
		110	27	120	6		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	3日
		120	27	130	5		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	3日
		125	27	135	6		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	3日
	12	150	40	162	8		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	3日
							188	40	200	8	庫存品	3日	庫存品	3日	3日
		238	40	250	8		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	
		288	40	300	8		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	
		150	75	162	8		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	
		188	75	200	8		庫存品	3日	庫存品	3日	3日	3日	3日	3日	

● 未指定H尺寸時D10為H27、D12為H40。 ● 庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

■圓棒把手L · H尺寸指定型



Type	材質	表面處理
UWAF	SS400	鍍鉻
UWAFS	SUS304	拋光研磨
UWAFB	鋁合金	拋光研磨
UWAFB	-	靜電塗裝(無光澤黑)



● 會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

型式	指定單位1mm	M (粗螺紋)	參考容許荷重 (N)	出貨日
UWAF (鋼)	6	4	500~1000	10日
	7			
UWAFS (不鏽鋼)	8	5	600~1000	10日
	9			
UWAFB (鋁)	10	8	1700~2500	10日
	12			
UWAFB (鋁黑色)	10	8	2700~3400	10日
	12			

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~50	51~
	一般	交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

Order 訂購範例
型式 (1Type · 2D) - 3L
UWANC6 - 66

■細柄把手



Type	材質	表面處理
UWANC	SUM23	鍍鉻
UWANCs	SUS304	拋光研磨



● 會如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照 P.3049~3050。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1~50	51~
	一般	交期另估

● 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

型式	2D	3L	H	M	容許荷重 (N)	質量 (g)	出貨日	
UWANC (鋼) UWANCs (不鏽鋼)	6	48	37	4	3000	24	UWANC	UWANCs
						28	庫存品	庫存品
						30	-	-
	8	48	23	5		45	庫存品	庫存品
						52	3日	3日
						63	3日	3日
9	66	37	4	71	3日	3日		
				66	3日	3日		

● 庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

詢價 請依下列2種方式

24小時 WEB系統 FAX

P.9 請電洽: 02-2570-3766#0