

# 定位銷 小頭圓錐型

—標準・DP公差・錐形R角選擇型—



CAD資料夾名稱：21\_Locating\_Pins

■特長：除了小頭圓錐型各部位尺寸外，亦可指定兩端部公差及錐形尺寸。

請依照選定步驟①～④選擇型式・數值後再行訂購。



Order 訂購範例

型式 (①Type・②D公差・③P公差・④D) - ⑤P - ⑥L - ⑦B - ⑧E - ⑨R

KFPSAMS16 - P12.00 - L14 - B4.0 - E5.0 - R15



SKFPSAMS12 - P7.00 - L10 - B3.0 - E4.0 - R15



Type	材質	S 表面處理	H 硬度
KFPSA	相當於SKS3	-	淬火硬度60~63HRC
GKFPSA	相當於SKS3	鍍硬鉻 鍍膜厚度3μm以上	淬火硬度60~63HRC 鍍膜硬度750HV~
CKFPSA	相當於SUS440C	-	淬火硬度50~55HRC
SKFPSA	相當於SUS304	-	-

■選擇公差

D 或 P	②D・P公差				
	M	P	G	H	S
	m6	p6	g6	h7	-
2.00~3.00	+0.008 +0.002	+0.012 +0.006	-0.002 -0.008	0 -0.010	0 -0.01
3.01~6.00	+0.012 +0.004	+0.020 +0.012	-0.004 -0.012	0 -0.012	
6.01~10.00	+0.015 +0.006	+0.024 +0.015	-0.005 -0.014	0 -0.015	
10.01~18.00	+0.018 +0.007	+0.029 +0.018	-0.006 -0.017	0 -0.018	
18.01~20.00	+0.021 +0.008	+0.035 +0.022	-0.007 -0.020	0 -0.021	



①Type	②D公差選擇	③P公差選擇	④D	⑤P 指定單位 0.01mm	⑥L 指定單位 1mm	⑦B 指定單位 0.5mm	⑧E 指定單位 0.5mm	⑨R 選擇	C
KFPSA GKFPSA CKFPSA SKFPSA	M P G H	M P G H S	3	2.00~3.00	3~8	2.0~10.0	1.0~15.0	5 10 15 20 25 30	0.5
			4	2.00~4.00	4~12	2.0~10.0			1
			5	2.00~5.00	5~12	2.0~10.0			1
			6	2.00~6.00	5~12	3.0~12.0			1
			8	3.00~8.00	8~15	3.0~14.0			1.5
			10	3.00~10.00	8~15	3.0~16.0			2
			12	5.00~12.00	10~18	3.0~18.0			2
			13	6.00~13.00	12~20	3.0~20.0			2
			16	10.00~16.00	14~25	3.0~20.0			3
			20	13.00~20.00	18~32	3.0~20.0			3

⑩ 可指定值視P尺寸而定。請於下方「E尺寸・R尺寸指定範圍詳細尺寸表」中確認。

Delivery 出貨日

●鍍硬鉻以外 3 日出貨 P.77

●鍍硬鉻 5 日出貨

⑪ PM1：30後下單則為4日出貨。

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	少量	大量
	1~100	一般	101~	交期另估

⑫ 超過表中最大數量時交期另估。 P.77

■E尺寸・R尺寸指定範圍詳細尺寸表

P 指定單位 0.01mm	E 指定單位 0.5mm	R選擇
2.00~4.00	1.0~2.0	5 10
4.01~8.00	2.5~4.0	10 15
8.01~12.00	4.5~7.0	10 15 20
12.01~16.00	5.0~10.0	15 20 25
16.01~20.00	5.0~15.0	20 25 30

Alteration 追加加工

Alterations	導入部加工	軸頭部R加工	排氣槽加工
Spec.	詳細加工規格・指定方法請參照Web型錄資料。		

詢價 請依下列2種方式

24h Online WOS系統 FAX

☎ P.81 請電洽：02-2570-3766

