

## 分度定位柱

—標準型—

CAD資料夾名稱 : 24\_Plungers

■特長：藉由變更前端形狀，可因應各種不同用途的需求。

■標準型




RoHS10


螺絲	回復型			卡鎖型		旋鈕	本體			銷		彈簧		(緊固螺帽)	
	球面	圓錐	平面	球面	圓錐	平面	M材質	S表面處理	M材質	H硬度	S表面處理	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理
PXAN	PXAT	PXAF	PXYAN	PXYAT	PXYAF		SUM22	染黑處理	S45C	50~60HRC	染黑處理	—	—	—	—
PXKN	PXKT	PXKF	PXYKN	PXYKT	PXYKF	A2017 (黑色陽極處理)	SUS303	—	SUS440C	45HRC~	—	SUS631J1	SS400	染黑處理	—
SXPAN	SXPAT	SXPKF	SXYAN	SXYAT	SXYAF							—	—	SUS303	—
SXPKN	SXPKT	SXPKF	SXYKN	SXYKT	SXYKF							SUS303	—	—	—

M5 · 6 · 8L的銷硬度為40~45HRC。

—回復型—



—卡鎖型—



M	球面			圓錐			平面		
	PXA	SXP	N	PXY	SXP	T	PXYA	SXY	F
5	4.5			5.5			5		6
6	6.7			8.7			8		10
8	12			17			13		18
10	20			27			23		30
12	32			42			38		48
16	70			90			79		99

M	球面			圓錐			平面		
	PXA	SXP	N	PXY	SXP	T	PXYA	SXY	F
5	4.5			5.5			5		6
6	6.7			8.7			8		10
8	12			17			13		18
10	20			27			23		30
12	32			42			38		48
16	70			90			79		99

SR

CO.1

6.3

M尺寸中含L的尺寸,行程比既有商品更長。

M5 · 6螺牙根部無逃溝, M8~16螺牙根部有逃溝。

kgf=N×0.101972

Order 訂購範例

SXPAN12L

PXKF10

Delivery 出貨日

WEB WOS

Price 價格

WEB WOS

M

Type

Pitch  
(細螺紋)

D

D1

S

B

L

回復型

卡鎖型

L1

L2

L3

L4

L5

Sw1

Sw2

SR

min.

max.

M

回復型

卡鎖型

(球面)

(平面)

(球面)

(平面)

M5

M6

M8

M10

M12

M16

M16L

M16L

NTS基準單價

球面

圓錐

平面

PXAN

PXAT

PXA

SXP

N

PXYAN

PXYAT

PXYAF

SXP

T

PXYA

SXY

F

SXP

K

F

SXP

F

SXP