

附擋塊定位開關

—螺栓型—

CAD資料夾名稱：30_Sensors

機械・電氣規格,使用上的注意事項請參照 P.2159

■螺栓型
(防護等級IP40)

管芯(後側)可拆卸。
檢測體請與開關正向接觸。
(偏角±3°以內)

部分規格為RoHS對應,具體請登錄Web查詢。

MSTB-B
MSTB

(M6)

N-MSTB-BD(附LED)
N-MSTB-D(附LED)

(M8・10・12)

電線保護套

開關本體

LED燈

NC動作時熄燈
NO動作時亮燈

行程 0.7 25 6 20

行程 0.7 31.5 6 20

接點部前端		擋塊		本體	電線	△附屬品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS416F	φ3耐油性2芯電線2m 最小彎曲半徑R7	六角螺帽2 pcs* 附齒墊圈1 pcs

*粗螺紋JIS3種、細螺紋M6 厚度3.2 對邊8、細螺紋M8 厚度3.2 (8×1.0為厚度3) 對邊10、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

型式		M×P	行程	動作點	接觸力	耐靜荷重	耐衝擊能量	接點構造	B	MSTB-B・MSTB		N-MSTB-BD・N-MSTB-D	
										NT\$基準單價	NT\$折扣單價	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type	No.									1~9 pcs	10~20 pcs	1~9 pcs	10~20 pcs
MSTB-B N-MSTB-BD	6	6×1.0(粗螺紋)	0.7±0.2	行程中央附近 (反覆精密度0.01)	1N	5000N	0.4J	NC (常閉)	5				
	6S	6×0.75(細螺紋)											
MSTB N-MSTB-D	6	6×1.0(粗螺紋)											
	6S	6×0.75(細螺紋)											
	8	8×1.25(粗螺紋)						NO (常開)	7				
	8S	8×0.75(細螺紋)											
	8K	8×1.0(細螺紋)											
	10	10×1.5(粗螺紋)											
	12K	12×1.0(細螺紋)							8				

Order
訂購範例

型式

MSTB-B6

Delivery
出貨日

附擋塊定位開關

—六角頭型/1信號(減速)型—

CAD資料夾名稱：30_Sensors

機械・電氣規格,使用上的注意事項請參照 P.2159

■六角頭型
(防護等級IP40)

管芯(後側)可拆卸。
檢測體請與開關正向接觸。
(偏角±3°以內)

部分規格為RoHS對應,具體請登錄Web查詢。

MSTBB

(M6)

N-MSTBB-D(附LED)

(M8)

電線保護套

開關本體

LED燈

動作時亮燈

行程 0.7 25 6 20

行程 0.7 31.5 6 20

接點部前端		擋塊		本體	電線	△附屬品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS303	φ3耐油性2芯電線2m 最小彎曲半徑R7	六角螺帽2 pcs* 附齒墊圈1 pcs

*粗螺紋JIS3種、細螺紋M8 厚度3.2 對邊10、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

型式		M×P	行程	動作點	接觸力	耐靜荷重	耐衝擊能量	接點構造	B	(C)	MSTBB		N-MSTBB-D	
											NT\$基準單價	NT\$折扣單價	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
Type	No.										1~9 pcs	10~20 pcs	1~9 pcs	10~20 pcs
MSTBB N-MSTBB-D	6	6×1.0(粗螺紋)	0.7±0.2	行程中央附近 (反覆精密度0.01)	1N	5000N	0.4J	NO (常開)	10	11.5				
	8	8×1.25(粗螺紋)							13	15				
	8K	8×1.0(細螺紋)												

■1信號(減速)型
(防護等級IP40)

管芯(後側)可拆卸。
檢測體請與開關正向接觸。
(偏角±1°以內)

部分規格為RoHS對應,具體請登錄Web查詢。

N-MSTBG(附LED)

電線保護套

開關本體

LED燈

動作時亮燈

行程S

行程 31.5 20 120 25

接點部前端		擋塊		本體	電線	△附屬品
M材質	H硬度	M材質	H硬度	M材質		
SUS420	45~50HRC	SUS420	45~50HRC	SUS416F	φ3耐油性2芯電線2m 最小彎曲半徑R7	六角螺帽2 pcs* 附齒墊圈1 pcs

*粗螺紋JIS3種、細螺紋M12 厚度4.5 對邊17

型式		M×P	行程S	動作點	動作點反覆精密度	接觸力	耐靜荷重	耐衝擊能量	接點構造	B	NT\$基準單價	NT\$折扣單價
											1~9 pcs	10~20 pcs
N-MSTBG	6	6×1(粗螺紋)	2.5	從前端起0.3	0.01	1N	5000N	0.4J	NO (常開)	5		

Order
訂購範例

型式

N-MSTBB-D6
N-MSTBG6

Delivery
出貨日

Example
使用範例