

附角度握柄/球形握柄

固定握柄/固定・旋轉不鏽鋼握柄/適拿固定・旋轉握柄/附護蓋旋轉握柄

◎ CAD資料夾名稱 : 48_Lever

◎ CAD資料夾名稱 : 48_Lever



Type	握柄	把手	請以螺帽緊固的方式來進行把手定位。		
握柄型	球形握柄型	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理
LAGN	LAG	S45C	陽離子塗裝(黑)		
LAGNS	LAGS	SUS304	-		
握柄型	球形握柄型				
LAGN	LAG				
LAGNS	LAGS				

型式	M(粗螺紋)	L ₁	L ₂	A°選擇 (公差±2°)	L ₃	d	D		H		NTS基準單價			
							LAGN - LAGNS	LAG - LAGS	LAGN - LAGNS	LAG - LAGS	LAGN	LAGNS	LAG	LAGS
握柄型														
LAGN	5	30	60	30	12	6	17	25	40	24				
LAGNS	6													
球形握柄型	8	30~100	60~100	30 45 60 90	15	8								
LAG	10	指定單位10mm	指定單位10mm	20 10	21		30	50	29					
LAGS	12				25	12	25	35	65	34				

Order 訂購範例 LAGN5 - 30 - 60 - 30
LAGS10 - 80 - 100 - 90 Delivery 出貨日 WEB WOS NTS 價格 WEB WOS

球形握柄		RoHS		Type	球體		螺牙		RoHS	
				Type	M材質	S表面處理	M材質			
PBA	(黑)酚醛樹脂				-	-				
PCA	(紅)美耐皿樹脂				-	黃銅(嵌入)				
BGW	EPDM(無光澤黑)				-	黃銅(嵌入)				
BKS	SUS304				拋光研磨	-				
BKA					研磨	-				
BKAW					白色陽極處理	-				
BKAB					黑色陽極處理	-				
(樹脂無嵌入)										
PBA	(不鏽鋼)									
BKS	(鋁)									
BKA										
BKAW										
BKAB										

※D尺寸的選擇僅限樹脂型。

型式	M (粗螺紋)	D	球體顏色	H	Lf		PBA	PCA	NTS基準單價	
					PBA	PCA			NTS基準單價	
					1~100 pcs	1~50 pcs				
PBA (無嵌入)	6	20		18	10	7				
		25		23	10	15				
		30		28	16	20				
PCA (黃銅嵌入型)	8	20	(R)	18	10	7				
		25	(紅)	23	12	15				
		30	(B)	28	16	30				
		35	(黑)	32	16	40				
	10	30		28	18	30				
		35		32	18	40				
		40		37	18	55				
		12		37	18	50				

型式	M(粗螺紋)	D	H	Lf	質量 (g)	NTS基準單價
BGW	6	20	18	10	10	
	8	25	22.5	12.5	15	
	10	32	29	16	25	
	12	40	36	20	40	

型式	M(粗螺紋)	D	H	Lf	質量(g)		NTS基準單價
					BKS	BKA	
BKS	3	15	*13	*8	13	5	
BKS	4	20	18	9.1	31	11	
BKS	5	20	18	9.1	30	11	
BKA	6	25	22.5	11	60	21	
BKA	8	32	29	14.5	126	43	
BKA	10	40	37	18	215	85	

*BKS的M3型號之H尺寸為13.5、Lf尺寸為7。

Order 訂購範例 PBA12 - 40 - R
PBA6 - 25 - B
BGW6
BKS3
BKA10
Delivery 出貨日 WEB WOS NTS 價格 WEB WOS

◎ CAD資料夾名稱 : 48_Lever

Type	形狀	握柄	螺牙
		M材質	S表面處理
GRAM	外螺牙	SUM23	三價鉻酸鹽
GRAMS	酚醛樹脂	SUS303	-
GRAF	內螺牙	尼龍6	S45C 三價鉻酸鹽
GRAFC	內螺牙(嵌入)		

Type	握柄	螺牙
	M材質	S表面處理
GRAM	外螺牙型	SUM23 三價鉻酸鹽
GRAMS	酚醛樹脂	SUS303
GRAF	內螺牙型	尼龍6 S45C 三價鉻酸鹽
GRAFC	內螺牙(嵌入)	

Type	握柄	螺牙
	M材質	S表面處理
GRMSN	固定	SS304 電解研磨
GRMS	旋轉	

Type	構造	握柄	螺牙
		M材質	S表面處理
GRMHF	固定	SS400 鍍鉻	
GRMK	旋轉	SS400 噴砂	
GRMAK		A2024 聚丙烯	
GRMB			

| Type | 握柄 |
<th
| --- | --- |