

錐形旋轉握柄/內六角旋轉握柄/可折式旋轉握柄

CAD資料夾名稱：48_Levers


■錐形
旋轉握柄




RoHS

Type	①握柄		②螺牙		③螺帽	
	材質	材質	表面處理	材質	表面處理	表面處理
GRC	尼龍6(黑)	SWRM	三價鉻酸鹽	SUM24L	鍍鉻	

✿安裝至手輪等裝置之後,僅握柄會旋轉。



安裝方式




型式		D	D1	d	H	h	L	t	W	W1	L1	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋)												
GRC	8	20	13	12	55	5.5	8	6.5	10	2	11	40	
	10	25	16	15	68		10	8	14		18	100	
	12	30	21	20	85	10	13	9.5	17	2.5	23	180	

■內六角孔
旋轉握柄




RoHS

Type	握柄		螺牙	
	材質	材質	表面處理	表面處理
GRW	酚醛樹脂	SUM21	三價鉻酸鹽	



安裝方式




型式		D	d	d1	h	W	L	A	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋) -H									
GRW	6-28.5	14	11	8	28		10	0.5	13	
	6-42.5	18	15	10	40	3	12	2.5	29	
	6-52.5	21	17		50		13	2.5	42	
	8-40			10	39	4	12		24	
	8-55	20	17		54				44	
	10-67	23	20	12	66	5	16		74	
	10-75	23	20	12	74	5			77	

■可折式
旋轉握柄



RoHS

Type	握柄		螺牙		緊固螺帽	
	材質	材質	表面處理	表面處理	材質	表面處理
GRMBM	尼龍	S45C	鍍鉻	鍍鉻	S45C	鍍鉻



✿欲向下折時,請先拉起握柄再往下壓。
✿彎曲角度為90°。

型式		H	D	d	(h)	L	h1	H1	(d1)	W	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋)											
GRMBM	8	55	19.6	16	20.9	12.5	9	55.5	23.3	12	42	
		81	19.7	16	27.6	12.5	9	80	29.45		80	
	10	104	22.6	19	27.8	16	11	103.5	31.1	14	155	

Order 訂購範例
型式 GRC8 GRW8 GRMBM8
H 40 55

Delivery 出貨日

Price 價格

Price 價格

Price 價格

平面旋轉握柄/迷你旋轉握柄/迷你旋轉不鏽鋼握柄/旋轉球

CAD資料夾名稱：48_Levers


■平面
旋轉握柄

RoHS



Type	握柄		螺牙		附屬螺帽	
	材質	材質	表面處理	材質	表面處理	表面處理
GRMLM	酚醛樹脂	SS400	三價鉻酸鹽	構造用合金鋼	三價鉻酸鹽	

✿欲向下折時,請先拉起握柄再往下壓。
✿附φ2.5深度2.5mm的定位用孔。



型式		H	D	d	h	Lf	H1	W	P	附屬螺帽	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋)											
GRMLM	5	53	18	15.5	15	5	57	17	5.25	M5×10	55	
	6	80	23	18.5	19.5	6	87	20	6.5	M6×10	115	
	8	95	26	18.5	19.5	6	102	20	7	M8×14	137	

Order 訂購範例

型式 GRMLM6

Delivery 出貨日

Price 價格

Price 價格



Price 價格

■迷你型 旋轉握柄



Type	形狀	握柄部		螺牙部	
		材質	材質	表面處理	表面處理
GRH	外螺牙	尼龍6	SUM22L	染黑處理	
GRF	內螺牙				

✿安裝至手輪等裝置之後,僅握柄會旋轉。




型式		H	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋) -D			
外螺牙型 GRH	6-13	18.8	13	
	6-14	20.8	14	
	6-16	23.8	16	
內螺牙型 GRF	5-13	18.8	8	
	5-14	20.8	9	
	5-16	23.8	10	

■迷你旋轉
不鏽鋼握柄



Type	材質	表面處理
GRMSM	SUS304	電解研磨





型式		質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋)		
GRMSM	6	21	

■旋轉球



Type	球體		螺牙	
	材質	材質	表面處理	表面處理
PBG	酚醛樹脂 黃銅(嵌入)	SUM23	鍍無電解鍍	



型式		D	H	L	W	A	質量 (g)	NT\$基準單價
Type	M (粗螺紋)							
PBG	6	20	18	7	10	3.6	12	
		25	23				17	
		30	28				25	
	8	20	18	8	13	5	19	
		25	23				25	
		30	28				33	
	10	20	18	10	17	6	49	
		25	23					
		30	28					
		20	18					
		25	23					
		30	28					

Order 訂購範例

型式 GRMLM5 GRH6 GRF5 GRMSM6 PBG8

握柄顏色 W B

Delivery 出貨日

Price 價格

Price 價格

Price 價格

Price 價格

Price 價格

Price 價格

Price 價格