

# COUPLINGS FOR HOSES 軟管用接頭

CAD資料夾名稱: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

**軟管用外螺牙接頭**

Type	材質
HOSN	黃銅
HOSNS	SUS304

RoHS

型式 Type	No.	軟管 內徑No.	T R (PT)	D	HOSN				HOSNS				HOSN		HOSNS		
					d	H	L	L <sub>1</sub>	d	H	L	L <sub>1</sub>	1~19 pcs	20~50	1~19 pcs	20~30	
HOSN (黃銅)	61	6	1/8	7	4	12	34	20	4	12	36	20					
	62		4		14	41	26	4	14	42	24						
	63		4		17	46	29	4	17	44	25						
	64		3.5		22	50	29	4	22	49	27						
	628		4.5		14	41	26	5	14	42	24						
	629		5		14	41	26	5	14	42	24						
	HOSNS (SUS304)	91	9	1/8	10.5	6	12	34	20	6	12	36	20				
		92		7		14	41	26	6	14	42	24					
		93		7		17	46	29	6	17	44	25					
		94		6		22	50	29	7	22	49	27					
		12412		7.5		22	50	29	8	22	49	27					
		122		9		14	41	26	8	17	42	24					
HOSNS (SUS304)	123	12	3/8	14	10	17	46	29	9	17	44	25					
	124		10		22	50	29	11	22	49	27						
	153		11.5		17	46	29	11	17	44	25						
	154		11		22	50	29	12	22	49	27						
	19619		13		27	60	36	14	27	59	33						
	194		14		22	50	29	15	22	49	27						
	HOSNS (SUS304)	196	19	1/2	20.5	15	27	60	36	15	27	59	33				
		258		20.5		35	74	42	22	35	70	40					
		3812		30		51	100	61	31	52	90	53					
		5016		40		63	132	86	43	63	100	60					

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用內螺牙接頭**

Type	材質
HOSFNS	SUS304

RoHS

型式 Type	No.	通用軟管 內徑No.	T Rc (PT)	D	d	H	L	L <sub>1</sub>	NTS標準單價		NTS折扣單價	
									1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSFNS (SUS304)	62	6	1/4	7.0	4.0	17	45	26				
	92	9	3/8	10.5	7.0	22	49	28				
	94	12	1/2	14	10.0	24	54	29				
	123	19	3/8	14	10.0	22	49	28				
124	25	1/2	20.5	14	10.0	24	54	29				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用節節式接頭**

Type	材質
HOSJJS	SUS304

RoHS

型式 Type	No.	通用軟管 內徑No.	D	d	L	NTS標準單價		NTS折扣單價	
						1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSJJS (SUS304)	6	6	7.0	4.0	55				
	9	9	10.5	8.0	70				
	12	12	14.0	10.0	75				
	19	19	20.5	16.0	90				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用連接式接頭**

Type	材質
HOSJN	黃銅
HOSJNS	SUS304

RoHS

型式 Type	No.	通用軟管 內徑No.	T R (PT)	D	T <sub>1</sub> G (PF)	d	H	H <sub>1</sub>	(L)	L <sub>1</sub>	HOSJN		HOSJNS	
											1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSJN (黃銅)	61	6	1/8	7.0	1/8	4.0	12	12	43	19				
	62		1/4		4.0	14	16	59	26					
	63		3/8		4.0	17	16	60	26					
	628		1/4		4.5	14	16	59	26					
	629		1/4		5	14	16	59	26					
	92		3/8		7.0	17	19	57	27					
HOSJNS (SUS304)	93	9	1/4	10.5	3/8	7.0	17	19	60	27(25)				
	94		3/8		7.0	22	19	63	27					
	123		1/2		10.0	22	24	71	31					
	124		1/2		14.0	1/2	10.0(10.5)	22	24	73(69)	31(27)			
	126		3/4		1/2	10.0	28	24	77	31				
	153		3/8		16	1/2	11.5	22	24	71	31			
HOSJNS為 ( )內的數值。	154	15	1/2	20.5	1/2	11.5	22	24	73	31				
	194		3/4		15.0	28	30	78	35					
	196		1/2		3/4	15.0	28(29)	30	82(80)	35(33)				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**規格**

使用流體	水・空氣・油
使用溫度範圍	-50~150°C (不可結凍)
最高使用壓力	3.45MPa

**組裝順序 (HOSJE・HOSJH・HOSJT)**

- 將軟管口塞入軟管螺帽。
- 將軟管口R面(密封面)對準本體內面。
- 請先徒手將軟管螺帽鎖緊。
- 再以扳手或活動扳手等工具確實拴緊。

**雙口軟管接頭**

Type	材質
HOSSH	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	適用軟管 內徑No.	D	d	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	G (PF)	L <sub>a</sub>	L	NTS標準單價		NTS折扣單價	
										1~4 pcs	5~10	1~4 pcs	5~10
HOSSH (黃銅)	61	6	7	4	14	16	1/4	26	89				
	628		8	4.5	14	16	1/4	26	89				
	629		9	5	14	16	1/4	26	89				
	92		10.5	7	17	19	3/8	27	91				
	123		14	10	22	24	1/2	31	112				
	153		16	11.5	22	24	1/2	31	112				
	196		19	20.5	15	27	3/4	35	120				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用節節式接頭**

Type	材質
HOSHS	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	適用軟管 內徑No.	D	d	A	NTS標準單價		NTS折扣單價	
						1~4 pcs	5~10	1~4 pcs	5~10
HOSHS (黃銅)	628	6	8	4.5	34				
	629		9	5	34				
	92		10.5	7	36				
	123		14	10	42				
	196		15	16	42				
196	19	20.5	15	46					

HOSJN・HOSSH專用的接頭。 超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用袋螺帽**

Type	材質
HOSHN	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	本體 適用No.	G (PF)	D	B	A	NTS標準單價		NTS折扣單價	
							1~4 pcs	5~10	1~4 pcs	5~10
HOSHN (黃銅)	2	62 63 628 629	1/4	9.5	16	13				
	3	92 93 94	3/8	11	19	14				
	4	123 124 126 153 154	1/2	16.5	24	16				
	6	194 196	3/4	21.5	30	17.5				

HOSJN・HOSSH專用的接頭。 超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用L型接頭**

Type	材質
HOSJE	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	適用軟管 內徑No.	T R (PT)	F G (PF)	D	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	NTS標準單價		NTS折扣單價	
								1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSJE (黃銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20				
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25				
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28				
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用45°L型接頭**

Type	材質
HOSJH	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	適用軟管 內徑No.	T R (PT)	F G (PF)	D	(L <sub>1</sub> )	(L <sub>2</sub> )	NTS標準單價		NTS折扣單價	
								1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSJH (黃銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20				
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25				
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28				
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**軟管用分支T型接頭**

Type	材質
HOSJT	黃銅

RoHS

型式 Type	No.	適用軟管 內徑No.	T Rc (PT)	F G (PF)	D	(L <sub>1</sub> )	(L)	NTS標準單價		NTS折扣單價	
								1~9 pcs	10~30	1~9 pcs	10~30
HOSJT (黃銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	78				
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	97				
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	112				
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	144				

超過表中最大數量時請至WOS確認。

**Order 訂購範例** **型式 HOSJE61** **Delivery 出貨日** **WEB WOS**

**規格**

使用流體	水・空氣・油
使用溫度範圍	-20~150°C (不可結凍)
最高使用壓力	3.5MPa