

平面皮帶輸送帶 CV系列

一頭部驅動 2溝槽擠型架(皮帶輪徑30mm) -

■特長：能夠以業界最小的1mm為單位指定皮帶寬度，便於維修及省空間化。

請依照選定步驟1~9選擇型式和數值後再行訂購。



1型式	2B	3L	馬達選擇	8皮帶規格	9馬達製造商選擇
CVGA	60	660	6	TA220	IM
CVGA	100	1000	25	TA220	SCM
CVGA	100	1000	25	NV	NM

無皮帶時

無馬達・減速機時

CVGA

CVGA