角落角撐架・角落隱藏式角撐架

-6系列・30方形(溝槽寬度8mm)鋁擠型用-

■特長：以1 pcs角撐架即可將擠型架作2方向・3方向的連接。也含有擠型架端蓋的功能。

■角落角撐架組



Type	M材質	S表面處理
HBLCS6	①ADC12 ②聚醯胺	—
HBLCR6	①ZDC2 ②聚醯胺	三價鉻酸鹽
HBLCD6	①SCS13 ②聚醯胺	—

2方向型 **HBLCS6—B**



(附內六角孔螺栓 2 pcs)

3方向型 **HBLCR6—B**(端蓋：黑)
HBLCR6—S(端蓋：灰)



(附紐扣頭螺栓3 pcs)

HBLCR6—□為鋅壓鑄品,請在100℃以下使用。

HBLCD6—S(端蓋：灰)



(附紐扣頭螺栓3 pcs)

型式	質量(g)	附屬螺栓		容許荷重(N)	NT$ 基準單價	NT$折扣單價
		螺栓	數量		1～99 pcs	100～120
HBLCS6—B	27	CBS8—25	2	500		
HBLCR6—B	59	BCB8—25	3	999		
HBLCR6—S						
HBLCD6—S	45	紐扣頭螺栓M8×25	3	1862		

Order 訂購範例 型式 HBLCR6—B　Delivery 出貨日　WEB WOS　NT$ Price 價格　WEB WOS

Example 使用範例

■角落角撐架HBLCR使用範例







■特長：不需追加工即可由內部連接的角撐架。包含擠型架端蓋的功能。

■角落隱藏式角撐架



Type	M材質	S表面處理
HBLBC□6	S45C	三價鉻酸鹽
SHBLBC□6	SCS13	—

2方向型
HBLBCA6
SHBLBCA6
(不鏽鋼)
僅可於3030方形使用。



3方向型
HBLBCB6
SHBLBCB6
(不鏽鋼)
僅可於3030方形使用。



型式	質量(g)	附屬螺栓		容許荷重(N)	NT$基準單價	NT$折扣單價
		螺栓	數量		1～99 pcs	100～150 pcs
HBLBCA6	53	固定螺絲M6×8	2	500		
SHBLBCA6 (不鏽鋼)						
HBLBCB6	71		4	1000		
SHBLBCB6 (不鏽鋼)						

Order 訂購範例 型式 SHBLCA6　Delivery 出貨日　WEB WOS　NT$ Price 價格　WEB WOS

Example 使用範例

■角落隱藏式角撐架使用範例
如下圖組合時的擠型架長度(單位mm)
・使用於W的擠型架長度L　L=W—(擠型架寬度×2)
・使用於D的擠型架長度L　L=D—(擠型架寬度×2)
・使用於H的擠型架長度L　L=H—10
(角落隱藏式角撐架的厚度×上下2 pcs)





隱藏式角撐架

-6系列(溝槽寬度8mm)鋁擠型用-

CAD資料夾名稱：40_Aluminum_Frames

■特長：無需追加工即可將角撐架隱藏於溝槽內部。

■隱藏式角撐架



Type	M材質	S表面處理
HBLBS6	S45C	三價鉻酸鹽
HBLBSL6		
SHBLBS6	SCS13	—
SHBLBSL6		
HBLPBS6	SPCC	三價鉻酸鹽

隱藏式角撐架
HBLBS6
SHBLBS6
(不鏽鋼)



鈑金隱藏式角撐架
HBLPBS6



隱藏式角撐架・長型
HBLBSL6
SHBLBSL6
(不鏽鋼)



型式 Type	質量(g)	附屬螺栓 螺栓	數量	容許荷重(N)	NT$基準單價 1～99 pcs	NT$折扣單價 100～120
HBLBS6	30	固定螺絲M6×8	2	686		
SHBLBS6 (不鏽鋼)						
HBLBSL6	38		4	957		
SHBLBSL6 (不鏽鋼)						
HBLPBS6	16		2	500		

Order 訂購範例 型式 HBLBS6　Delivery 出貨日　WEB WOS　NT$ Price 價格　WEB WOS

Example 使用範例

■隱藏式角撐架使用方法



■特長：後裝型的隱藏式角撐架。

■後裝隱藏式角撐架

Type	構成零件	M材質	S表面處理
HABLBS6	後裝BB本體	SCS13	—
	後裝BB螺帽	SUS304燒結合金	
	固定螺絲	SUS304	

HABLBS6



型式 Type	質量(g)	附屬螺栓 螺栓	數量	容許荷重(N)	NT$基準單價 1～99 pcs	NT$折扣單價 100～120
HABLBS6	28	螺帽・固定螺絲—M6×5	2	500		

Order 訂購範例 型式 HABLBS6　Delivery 出貨日　WEB WOS　NT$ Price 價格　WEB WOS

Example 使用範例

■後裝隱藏式角撐架的使用方法

①將後裝BB本體嵌入擠型架溝槽。



②將後裝BB螺帽2 pcs斜放插入後裝BB本體的兩端。



③以固定螺絲固定後裝BB本體和後裝BB螺帽。



■特長：可連接30方形和20方形擠型架的隱藏式角撐架。

■相異尺寸連接隱藏式角撐架

Type	M材質	S表面處理
HBLBS6—5	S45C	三價鉻酸鹽

HBLBS6—5
(連接30方形—20方形用)



型式 Type	質量(g)	連接擠型架系列	附屬螺栓 螺栓	數量	NT$基準單價 1～99 pcs	NT$折扣單價 100～120
HBLBS6—5	20	HFS6與HFS5	固定螺絲M4×5	1		
			固定螺絲M6×8	1		

Order 訂購範例 型式 HBLBS6－5　Delivery 出貨日　WEB WOS　NT$ Price 價格　WEB WOS