-2列頭部驅動 3溝槽擠型架型(鏈輪徑57mm)-

限定單相230V

樹脂鏈條輸送帶 CV系列




CF 對應 限定單相230V

一單列頭部驅動 3溝槽擠型架型(鏈輪徑57mm)-

■特長:因為輸送面有2列,皮帶之間可安裝擋塊或感應器。採用樹脂鏈條,耐損傷,易保養。





- ①請以皮帶的基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連接。配線圖、馬達、變頻器之詳細內容請參照P.1163~
 ③②使帶對應規格請參考整F.1155
 ①平面皮帶的詳細規格請參與整F.1153
 ①選擇無馬達・減速機時,本體將以零件的狀態送達。請依照產品隨附的組裝順序書組裝。
- 選擇調速馬達時,速度控制器不會配置在主機上,且無安裝用支撐架,如需要支撐架請採用追加工[SCB]。
- 不論是何種規格皮帶,不建議將機體傾斜使用。
- ① 因為塑膠鏈條使用中易產生粉塵,不適合在無塵室使用,但搬運的功能不受影響。








支撐架(腳) 追加工詳情請參照區P.1151~1152 ■特長:採用塑料鏈条. 耐損傷. 易保養。





- ●請以皮帶的基準輸送方向旋轉之方式進行馬達連接。配線圖·馬達·變頻器的詳細規格請參照壓P.1163~
 ●皮帶對應規格請參考壓P.1155
 ●平面皮帶詳細內容請參照壓P.1153
 ●選擇無馬達·減速機時,馬達安裝孔間距將因馬達的輸出功率而會有所不同。
 ●選擇無馬達·減速機時,本體將以零件的狀態送達。請依照產品隨附的組裝順序書組裝。

- 由於塑膠鏈條易磨損,使用中會產生粉塵,所以不適合在無塵室中使用。但是不影響輸送機能。 選擇調速馬達時,速度控制器不會配置在主機上,且無安裝用支撑架,如需要支撑架請採用追加工[SCB]。
- 不論是何種規格皮帶,不建議將機體傾斜使用
- ⑦因為塑膠鏈條使用中易產生粉塵,不適合在無塵室使用,但搬運的功能不受影響。



數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~2	3~5	6~
出貨日	一般	+2日	交期另估
超過表中最大數量時交期另估。			₽ P.5

