

【傳動用】鏈輪・鏈條 -25B系列-

新刊載

橘色文字表示



最大容許張力 (kN)
25B (鋼) : 0.64
25B (不鏽鋼) : 0.12

【傳動用】鏈輪・鏈條 -35B系列-

新刊載

橘色文字表示



最大容許張力 (kN)
35B (鋼) : 2.16
35B (不鏽鋼) : 0.26

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
鏈條: ①型式 CHE25, ②鏈節數 600
鏈節數指定型 CHE25, 鏈節數固定型 CHES25
鏈輪: ①型式 SP25B25, ②齒數 N, ③軸孔規格 N, ④軸孔徑 15

鏈條25B
Type: CHE25 (鋼), CHES25 (SUS304)
M材質: 鋼, SUS304
圖示: 4鏈節鏈條與接合鏈節(鑽頭模形)
*附有接合鏈節(作為最終鏈節使用), 需自行安裝。

鏈節數指定型 鏈節數固定型
①型式 ②鏈節數 最大容許張力(kN) 1個單元(鏈節數)
(鏈條) CHE25 4~ 0.64 480 (周長3048mm)
(鏈條) CHES25 0.12 (周長3048mm)

鏈輪25B
Type: SP25B (相當於S45C), SSP25B (相當於SUS304)
M材質: 相當於S45C, 相當於SUS304
圖示: 軸孔規格(S, N)及加工尺寸表
*部分規格為RoHS對應, 具體請登錄Web查詢。

型號選擇表
Type: S (鋼), N (不鏽鋼)
軸數: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 32
軸孔規格: S, N
軸孔徑: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

3日出貨
●鏈條・鏈輪S規格・鏈輪N規格*符號型式
●左述以外 5日出貨
●鏈條
數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~20 21~50 51~
出貨日 一般 +2日 交期另估

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統 FAX
☎ P.9 請電洽: 02-2570-3766#0

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例
鏈條: ①型式 CHE35, ②鏈節數 500
鏈節數指定型 CHE35, 鏈節數固定型 CHES35
鏈輪: ①型式 SP35B20, ②齒數 N, ③軸孔規格 N, ④軸孔徑 20

鏈條35B
Type: CHE35 (鋼), CHES35 (SUS304)
M材質: 鋼, SUS304
圖示: 4鏈節鏈條與接合鏈節(鑽頭模形)
*附有接合鏈節(作為最終鏈節使用), 需自行安裝。

鏈節數指定型 鏈節數固定型
①型式 ②鏈節數 最大容許張力(kN) 1個單元(鏈節數)
(鏈條) CHE35 4~ 2.16 320 (周長3048mm)
(鏈條) CHES35 0.26 (周長3048mm)

鏈輪35B
Type: SP35B (相當於S45C), SSP35B (相當於SUS304)
M材質: 相當於S45C, 相當於SUS304
圖示: 軸孔規格(S, N)及加工尺寸表
*部分規格為RoHS對應, 具體請登錄Web查詢。

型號選擇表
Type: S (鋼), N (不鏽鋼)
軸數: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40
軸孔規格: S, N
軸孔徑: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40

3日出貨
●鏈條・鏈輪S規格・鏈輪N規格*符號型式
●左述以外 5日出貨
●鏈條
數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~19 20~50 51~
出貨日 一般 +2日 交期另估

詢價 請依下列2種方式
24小時Online WEB系統 FAX
☎ P.9 請電洽: 02-2570-3766#0