

RODS 研磨棒材 (公差h7/g6)

—相當於S45C・SUS303・SUS304—

新刊載

橘色文字表示

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式 (1Type・2D)** - **3L**
RGOC15 - **700**

標準化加工品

Type	D公差	材質	表面處理
RGOC	h7	相當於S45C	—
RGBOB			染黑處理
RGOM			鍍無電解鍍
RGOF			—
RGOS	SUS303	—	—
RGOCG	SUS304	—	—
RGOCG	g6	相當於S45C	—
RGOFG		SUS303	—

⚠如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS303和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

CAD 2D/3D RoHS 10

型式	1Type	2D	3L 指定單位1mm
RGOC (相當於S45C)	3	4	10~250
	4	5	
	5	6	
	6	7	
	7	8	
RGBOB (相當於S45C) (染黑處理)	8	9	10~500
	9	10	
	10	11	
RGOM (相當於S45C) (鍍無電解鍍)	11	12	10~750
	12	13	
RGOF (SUS303)	13	14	10~900
RGOS (SUS304)	14	15	
RGOCG (相當於S45C)	15	16	
RGOCG (相當於S45C)	16	17	20~1000
	17	18	
RGOFG (SUS303)	18	19	
	19	20	
	20	25	
	25	30	

精密度基準

D尺寸公差			L尺寸公差		
D	h7	g6	以上	以下	公差
3	0	-0.002	10	30	±0.2
	-0.010	-0.008	31	120	±0.3
4	0	-0.004	121	400	±0.5
5	-0.012	-0.012	401	1000	±0.8
6					
7					
8	0	-0.005			
9	-0.015	-0.014			
10					
11					
12					
13					
14	0	-0.006			
15	-0.018	-0.017			
16					
17					
18					
19					
20	0	-0.009			
25	-0.021	-0.020			
30					

C尺寸		
以上	以下	C
D3	D16	0.5以下
D17	D30	1.0

⚠如需要g6公差的SUS304、S45C材質、染黑或鍍鍍產品請詳見旋轉軸P.627。

Delivery 出貨日 **3** 日出貨

⚠僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~99	100~300	301~400
出貨日	一般	+1日	+2日 交期另估

⚠超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

MINI RODS 小徑金屬棒材

—前端平面型—

新刊載

橘色文字表示

請依照選定步驟①~③選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例 **型式 (1Type・2D)** - **3L**
MRS1.2 - **60.0**

標準化加工品

Type	材質	硬度	表面處理
MRS	SKH51	58HRC~	—
MRSB			染黑處理
MRSM			鍍無電解鍍
MRSK	SUJ2	—	—
MRSD	SKD11	60HRC~	—
MRSS	SUS440C	56HRC~	—
MRSJ	SUS304	—	—
MRSF	粉末高速鋼	65~68HRC	—
MRSC	C3604 (低錳黃銅)	—	—

⚠如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理和SUS304材質的產品。表面處理和防鏽方法請參照P.3048~3050。

CAD 2D/3D RoHS 10

⚠端面附近有可能會變色。

型式	1Type	2D 指定單位0.1mm	3L 指定單位0.1mm
MRS (SKH51)		0.5~1.1	5.0~50.0
MRSB (SKH51)		1.2~1.3	5.0~60.0
MRSM (SKH51)		1.4	5.0~70.0
MRSK (SUJ2)		1.5	5.0~75.0
MRSD (D≥1.0) (SKD11)		1.6~1.7	5.0~80.0
MRSS (SUS440C)		1.8~1.9	5.0~90.0
MRSJ (SUS304)		2.0~2.9	5.0~100.0
MRSF (粉末高速鋼)		3.0~5.0	5.0~150.0
MRSC (C3604 低錳黃銅)			

●MRS・MRSB・MRSM・MRSS・MRSJ

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~99	100~200	201~
出貨日	一般	+11日	交期另估

⚠超過表中最大數量時交期另估。P.5

●MRSK

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	少量	大量	大量
數量	1~99	100~200	201~
出貨日	一般	+10日	交期另估

⚠超過表中最大數量時交期另估。P.5

⚠超過標準訂購少量時，不適用快件。

●MRSK・MRSF・MRSC

數量區分	標準訂購	特殊訂購
	少量	大量
數量	1~99	100~
出貨日	一般	交期另估

⚠超過表中最大數量時交期另估。P.5

⚠超過標準訂購少量時，不適用快件。

詢價 請依下列2種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

Delivery 出貨日 ●其他 **3** 日出貨

⚠僅適用於當日PM1:30前提出申請之訂單；超過PM1:30之訂單出貨日+1日。

●MRSD **5** 日出貨

●MRSK **5** 日出貨

快件 **第2日出貨** P.6

快件 **第3日出貨** P.6

EX Example 使用範例

Alteration 追加加工

型式 (1Type・2D) - (3L) - (AC) **5** 日出貨

MRS1.2 - 60.0 - AC1.0

Alteration	Code	Spec.
前端錐型追加加工	AC	在前端做15°錐型追加加工。 AC=指定單位0.1mm 0.5≤AC≤10 D-2(AC tan15°)≥0.2 錐形加工僅限一端。

