附定位孔襯套座組型

一加寬滑塊 標準/加長-



₹可指定潤滑油,詳細請於P.196確認。



LINEAR BUSHING HOUSING UNITS WITH CLAMP LEVER -WIDE BLOCK TYPE-

附固定把手襯套座組





■特長: MISUMI原創商品。與標準型相比,附定位孔型縮短了裝置的組裝時間,提高了位置再現性。



標準型 加長型 型式(Type · dr) LHBBN10

MISUMI原創






線性襯套

滾珠導桿

225







| dr | 容許 | 公差 | | _ | L | .1 | h | н | (H ₁) | (H ₂) | w | W ₁ | W ₂ | М | 4 | l | ۸ | (B) | N | С |
|----|------------|------------|-----|-----|----|-----|----|------|-------------------|-------------------|-----|----------------|----------------|-------|-----|----|------|------|-----|------|
| ur | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | h | | (П1) | (П2) | VV | VV 1 | WV2 | IVI | d | Ł | Α | (D) | IN | C |
| 10 | | | 35 | 68 | 21 | 46 | 13 | 26 | 21 | | 40 | 28 | 6 | | | | 15.5 | 0.4 | 7.5 | 5 |
| 12 | 0 | 0 | 36 | 70 | 26 | 50 | 15 | 28 | 24 | 8 | 42 | 30.5 | 5.75 | M5 | 4.3 | | 17.5 | 0.4 | 7 | 4 |
| 13 | -0.009 | -0.010 | 39 | 75 | 20 | 50 | 10 | 30 | 24.5 | | 44 | 33 | 5.5 | IVIO | 4.3 | 12 | 19 | 0.85 | ' | 5.5 |
| 16 | | | 44 | 85 | 34 | 60 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | | | | 19.8 | 0.00 | 6.5 | 6 |
| 20 | | | 50 | 96 | 40 | 70 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | 1 | M6 | 5.2 | | 21 | 0.5 | 7.5 | 6 |
| 25 | - 0.010 | 0 0.012 | 67 | 130 | 50 | 100 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | | | | 36 | 1 | 4.5 | 9.5 |
| 30 | 0.010 | 0.012 | 72 | 140 | 58 | 110 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 39.9 | 0.75 | 5.5 | 10.5 |
| 35 | | | 80 | 155 | 60 | 120 | 34 | 68 | 54 | 18 | 90 | 70 | 10 | | | | 53 | | 6 | 14 |
| 40 | 0 0.012 | 0 0.015 | 90 | 175 | 60 | 140 | 40 | 78 | 62 | 20 | 102 | 80 | 11 | M10 | 8.7 | 25 | 61 | 1.5 | 5.5 | 16 |
| 50 | 0.012 | 0.010 | 110 | 215 | 80 | 160 | 52 | 102 | 80 | 25 | 122 | 100 | 11 | IVITU | 0.7 | 20 | 81 | | 0.0 | 22 |

● 使用上的注意事項請參照平定位孔內部無陽權處理。● 交貨時已塗上防錮油。● 僅付50的a部有附加工用定位孔。● 基準面為型號貼紙的另一面。● 定位銷建議使用P.1978的MS・MSC。

| | | 定位孔尺寸 | | | 基本額 | 定荷重 | | 靜態容 | | 質量 | l (a) | 出 | 5 0 |
|----|-----|-------|---|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|------------|
| dr | Р | l2 | С | C (動 | 態)N | Co(青 | 學態)N | (N · | m) | 貝里 | (g) | Щ | 2 D |
| | Р | £2 | C | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | LHBBN | LHBBWN |
| 10 | | | | 372 | 588 | 549 | 1100 | _ | 7.24 | 92 | 180 | 3日 | |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 412 | 657 | 598 | 1200 | _ | 10.9 | 102 | 205 | 庫存品 | 3日 |
| 13 | 4 | 5 | 5 | 510 | 813 | 784 | 1570 | _ | 11.6 | 120 | 240 | 3日 | |
| 16 | | | | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | _ | 19.7 | 220 | 400 | 庫存品 | 庫存品 |
| 20 | | | | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | _ | 26.8 | 255 | 570 |)単1子四 | /单1子口 |
| 25 | 5 | 6 | 6 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | _ | 43.4 | 600 | 1200 | | 3日 |
| 30 | o o | O | O | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | _ | 82.8 | 735 | 1480 | | 庫存品 |
| 35 | | | | 1670 | 2650 | 3140 | 6270 | _ | 110 | 1100 | 2200 | 3日 | |
| 40 | 6 | 7 | 7 | 2160 | 3430 | 4020 | 8040 | _ | 147 | 1590 | 3200 | | 3日 |
| 50 | 0 | 1 | 1 | 3820 | 6080 | 7940 | 15900 | _ | 397 | 3340 | 6700 | | |

● 庫存品…隔日出貨 ■ P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

■定位孔型的特色

・安裝面上設有定位孔, 不需以襯套 座側面為基準來定位。(參照右側安 裝節例)

·可節省上覆板面的加工作業。



| 附定位孔型 | |
|---------|--|
| | |
| | |
| 使用定位孔定位 | |


| 數量區分 | 標準訂購 | 特殊訂購 |
|-------|--------|--------------------|
| 数里四万 | 少量 | 大量 |
| 數量 | 1~34 | 35~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |
| ②超過表中 | 最大數量時交 | 期另估。 № P. ! |

-加寬滑塊標準/加長 右把手/左把手型-

■特長: 與標準型相比,附固定把手型為可調整工件位置的規格。



| 型式 (Type · dr) |
|----------------|
| LHBBC16 |



| | 型: | 式 | | L | - | L | .1 | L | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |) | | |
|------------------|----|-----------------|-------------|----|------|------|------|------|------|----|------|-------------------|-------------------|----|----|----|----------------|------|-----|----|------|------|------|------|----|------|--------|--------|------|----|
| Туре | dr | 容許 | | 標準 | 加馬 | 煙淮 | 加馬 | 煙淮 | 加馬 | h | Н | (H ₁) | (H ₂) | W | W1 | W2 | M ₁ | M2 | d | l | (A) | (B) | (G) | J | K | Р | N * | Q * | С | С |
| турс | a. | 標準 | 加長 | ¥ | SHIZ | 1.ホー | אווא | 135- | אווא | | | | | | | | | | | | | | | | | | · | · | | |
| | 16 | -0.009 | 0 -0.010 | 59 | 100 | 34 | 60 | 21 | 21 | 19 | 38.5 | 32.5 | 9 | 50 | 36 | 7 | M5 | M4 | 4.3 | 12 | 19.8 | 0.85 | 36.7 | 30 | | 11 | 6.5 | 57.5 | 6 | |
| LHBBC LHBLC | 20 | | | 69 | 111 | 40 | 70 | 24 | 23 | 21 | 41 | 35 | 11 | 54 | 40 | , | M6 | | 5.2 | 12 | 21 | 0.5 | 34.7 | 34 | 30 | 11.5 | 7.5 | 63 | 6 | 1. |
| LHBBWC LHBLWC | 25 | $^{0}_{-0.010}$ | 0 -0.012 | 85 | 148 | 50 | 100 | 26.5 | 27 | 26 | 51.5 | 42 | 12 | 76 | 54 | 11 | MO | M5 | 7 | 18 | 36 | 1 | 33.7 | 42.5 | | 13.5 | 4.5 | 83 | 9.5 | |
| | 30 | | | 90 | 158 | 58 | 110 | 25 | 27 | 30 | 59.5 | 49 | 15 | 78 | 58 | 10 | IVIO | CIVI | ' | | 39.9 | 0.75 | 32.7 | 49 | | 13.3 | 5.5 | 88 | 10.5 | |

》使用上的注意事項請參照**☞P.195。** ₹交貨時已塗上防鏽油。 ♪M·A貫穿孔,請注意勿讓螺栓干涉到襯套。 ②基準面為型號貼紙的另一面。

| *1 | 型(| 艮加 | 長 | 型 |
|----|----|----|---|---|
| | | | | |


4 滾珠導桿

| | 4 | -0.11 102 | 力荷重 N | C (動 | 基本額 態) N | | 郵態) N | 質量 | (g) | | н | 貨日 | | |
|---|----|-----------|--------------|------|-------------|------|-------|------|------|--------|-------|--------|--------|--|
| | dr | 有 潤滑油 | 緊固 扭矩 N・m | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | 標準 | 加長 | LHBBC | LHBLC | LHBBWC | LHBLWC | |
| _ | 16 | 250 | 1.5 | 775 | 1230 | 1180 | 2350 | 358 | 538 | 唐左口 | 3日 | 庫存品 | | |
| | 20 | 250 | 1.5 | 882 | 1400 | 1370 | 2740 | 420 | 725 | 庫存品 | 庫存品 | | 3⊟ | |
| | 25 | 250 | 3 | 980 | 1560 | 1570 | 3140 | 865 | 1465 | 3⊟ | 3⊟ | 3日 | э□ | |
| | 30 | 500 | 3 | 1570 | 2490 | 2740 | 5490 | 1039 | 1784 | o o | ٥П | | | |

『庫存品···隔日出貨 **№ P.5** (當日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

 $kgf = N \times 0.101972$

- 安村上的定金。 安裝時先轉鬆把手,到螺帽不會干涉導桿的位置之後,再插入導桿。 請避免在未插入導桿的情況下使用(空鎖)。可能會導致變形而產生無法使用的狀況。 建議作為暫時固定裝置使用。 請勿當做安全固定裝置使用。



| 數量區分 | 標準訂購 | 特殊訂購 |
|--------------|------|------|
| 数里吧 刀 | 少量 | 大量 |
| 數量 | 1~19 | 20~ |
| 出貨日 | 一般 | 交期另估 |

股內排列電影的 將機套座組內部的軸環按照上表的緊固扭矩鎖緊後,於測試 機台壓縮、導桿開始運作時的荷重即為最大推力荷重。 *測定有潤滑油時的最大推力荷重。

●型過表中最大數量時交期另估。

■最大推力荷重的測定方法

knf=N×0 101972