




■ 挤型架間的連接範例




■ 挤型架與板的連接範例




■ L型擠型架使用範例




■ 2面溝槽・3面溝槽擠型架的使用範例




■ 有角度擠型架的使用範例




■ R擠型架使用範例





■ 45度角撐架使用範例




■ 角撐架安裝外罩範例




■ 不同形狀擠型架之間以特殊旗形鉸鏈安裝範例




■ 自由角度角撐架使用範例



■ 不同形狀擠型架之間的異形旗形鉸鏈安裝範例



■ 滑軌安裝尺寸



角撐架		接合相關零件		角撐架		接合相關零件	
溝槽寬度 6mm (5系列) 用角撐架	<p>HBLFSN5 HBLFSL5 HBLFSSW5 HBLFSDW5 HBLFSR5 HBLFSK5 NBLTS5 NBLTD5 NBLTT5 HBLFSN5-4 HBLFSM5 HBLFSB5 HBLFSW5 HBLFSNS HBLFSNS5 HBLFSNS5 HBLFSNS5 HBLFSB5 HBLFSNS5 HBLFSNS5 HBLFSNS5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBLFSN5 HBKTST5 HBKTSS5 HBKUSS5 HBLTSW5 HBLTF5 HBLTDW5 HBLTTW5 NBLUSS5 NBLUD5 HBLUD5 HBLTS5-4 HBLTSB5 HBLTSB5 HBLTW5 HBLTF5 HBLTDW5 HBLTTW5 NBLUSS5 HBLUD5 HBLUD5 HBLFSNT5 HABLBS5 HBLFUD5 HBLUT5 HBLSP5 HBLSS5 HBLSD5 HBLST5 HBLBS5 SHBLBS5 HBLPBS5 SHBLBCB5 HBLBCB5 HBLCS5-B HBLCR5-B HBL45TS5 HBL45TD5 HBL135TS5 HBL135TD5 HBLTBA20 HBLTBBN20</p>	<p>■預裝螺帽 P.2276 ■預裝偏心螺帽 P.2278</p>	<p>■預裝方形螺帽用金屬固定座 P.2278 ■預裝導電螺帽/螺栓 P.2278 · 2279</p>	<p>■預裝螺帽螺栓型 P.2251 · P.2264 ■長螺帽 P.2278</p>	<p>■預裝螺帽螺栓型 P.2251 · P.2264 ■長螺帽 P.2278</p>	<p>■預裝螺帽螺栓型 P.2271 · P.2274 ■附法蘭螺帽 P.2282 ■預裝金屬固定座 P.2276</p>	<p>■預裝螺帽螺栓型 P.2271 · P.2274 ■附法蘭螺帽 P.2282 ■預裝金屬固定座 P.2276</p>
溝槽寬度 8mm (6系列) 用角撐架	<p>HBLFS6 HBLFSL6 HBLFSH6 HBLSSW6 HBLFSDW6 HBLFS6 HBLFS6 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSN6-5 HBLFSNM6 CHBLFSN6 HBLFSN6 HBLFSN6 HBLFSN6 HBLFSN6 HBLFSN6 HBLTS6 HBLTD6-50 HBLFSNT6 HABLBS6 NBLTD6 HBLFTD6 NBLTT6 HBLTS6-5 HBLTS6-5 HBLTS6-5 HBLTS6-5 HBLTS6-5 HBLTS6-5 HBLTS6-5 CHBLTS6 HBLTDW6 HBLTTW6 HBLUS6 HBLTF6 HBLUD6-50 HBLUD6 HBLFD6 HBLTS6 HBLTDW6 HBLTTW6 HBLUS6 HBLTF6 HBLUD6-50 HBLUD6 HBLFD6 HBLFS6-50 HBLFSD6 HBLDSW6 HBLDDW6 HBLFUD6 HBLUT6 HBLTFW6 HBLFS6-50 HBLFSD6 HBLDSW6 HBLDDW6 HBLFUD6 HBLUT6 HBLTFW6 HBLUF6 HBLCS6-B HBLDS6 HBLTB30 HBLTD6 HBLST6 HBLBSL6 SHBLBSL6 HBLPBS6 HBLBS6 SHBLBS6 HBLBCB6 SHBLBCB6 HBLCR6-S HBLTB30 HBLTB30 HBLTD30 HBLTD30 HBL45TS6 HBL45TD6 HBL135TS6 HBL135TD6</p>	<p>■後裝緊固螺帽 P.2281 ■後裝隱藏式角撐架 P.2281</p>	<p>■後裝螺帽 P.2289 ■中心接合 P.2289</p>	<p>■螺絲接合 P.2292 ■後裝螺帽·固定座組 P.2292</p>	<p>■螺絲接合 P.2292 ■後裝螺帽·固定座組 P.2292</p>	<p>■鋁擠型·金屬板 P.2285 · P.2335 ■鋁擠型架端蓋 P.2285 · 2286</p>	<p>■鋁擠型·金屬板 P.2285 · P.2335 ■鋁擠型架端蓋 P.2285 · 2286</p>
P.2211 P.2222							
P.2233 P.2244							

■ 鋁擠型的連接方式分為下列兩大類。




角 撐 架 連 接		在鋁擠型溝槽部放入螺帽，利用螺栓固定的連接法。 不需要對擠型架進行追加工，價格低且可安裝在任意的位置。
隱 藏 式 接 合 連 接		在擠型架側面進行孔追加工，利用專用接合連接的連接法。 為了不造成影響，建議採用不使用角撐架、邊角沒有多餘的零件連接法。 *關於隱藏式接合連接的具體內容，請參閱P.2289。

■ 角撐架介紹

· 1列溝槽用：備有高組裝作業效率及各種表面處理的商品。
除了代表型式以外，另備有各種類型的角撐架。請先在下表中確認各商品的主要特長後，再至商品頁面確認其詳細規格。


附突起角撐架

安裝面附有止迴圓或突起。除了作為比較規範的“HBLFSN”之外，另備有具附加功能的商品。

商品名	附突起反轉角撐架	螺帽固定角撐架	單面附突起角撐架	附護蓋角撐架
商品照片			 單面無突起，可與板材連接	
材質	ADC12	ADC12	ADC12	ADC12
特長	安裝面附有突起，使得安裝時定位簡便。 最標準的類型。	加長的突起可固定螺帽，不需要做螺帽位置的微調。	僅單側附突起，適用於連接擠型架/板時。	為裝有防塵套的類型。內部不會堆積灰塵，清潔衛生。
代表型式	HBLFSN	HBLFSR	HBLFSNK HBLFSNE	HBLFSNT

擠型角撐架

表面已進行陽極處理。除了比較規範的“NBLTS/HBLTS”之外，另備有具附加功能的商品。

商品名	厚型角撐架	厚型角撐架	不等邊角撐架
商品照片			
材質	A6063S-T5 A6N01SS-T5	A6N01SS-T5	A6N01SS-T5
特長	採用與鋁擠型相同材質，經過陽極處理的類型。 適用於需要與擠型架的外觀統一時。	一個表面有2個安裝孔的類型。 使用4個螺栓，連接擠型架更密著。	雙向長度不等的類型。可安裝於狹窄的位置。
代表型式	NBLTS (A6063S-T5) HBLTS (A6N01SS-T5)	HBLTSW	HBLTF

① NBL□□系列(A6063S-T5材質)的側面和螺栓孔內部未做陽極處理。


· 多列溝槽用：可利用1個角撐架連接2、3列溝槽的擠型架。
請至商品頁面確認詳細規格。

商品名	2列溝槽用 附突起角撐架	2列溝槽用 擠型角撐架	3列溝槽用 擠型角撐架
商品照片			
材質	ADC12	A6063S-T5 A6N01SS-T5	A6063S-T5 A6N01SS-T5
代表型式	HBLFSD	NBLTD (A6063S-T5) HBLTD (A6N01SS-T5)	NBLTT (A6063S-T5) HBLTT (A6N01SS-T5)

① NBL□□系列(A6063S-T5材質)的側面和螺栓孔內部未做陽極處理。

· 特殊形狀：也另備有具特殊功能和形狀的商品。請在商品頁面確認特殊規格。

商品名	薄型角撐架	有角度角撐架	自由角度角撐架
商品照片			
特長	薄而精巧的類型。安裝時可有效節省空間。	附45°、135°的角度類型。 可連接45°切割擠型架。	連接擠型架時，角度可任意連接。
代表型式	HBLSS	HBL45TS HBL135TS	HBLTBA




■ 直角度

擠型角撐架是依照JIS規格H4100特殊級，製造時將直角度控制在±1°的公差內。
著重直角度時，請參閱直角加工型。(HBK□□型)

■ 角撐架容許荷重的參考方法


左圖表示立起2 pcs擠型架後，於中間搭上一根擠型架，
並在其下方以2 pcs角撐架固定時的各角撐架的容許荷重。



這裡的容許荷重指的是當角撐架的所有安裝孔均以螺栓緊固並施加荷重時，
角撐架仍能保持其位置(未發生破損或滑動)的荷重。

■ 隱藏式接合零件介紹

使用一般角撐架容易影響周邊時，建議選擇隱藏式接合連接。
請先參閱下表後，至商品頁面確認詳細規格。

商品名	隱藏式角撐架	螺絲接合	中心接合
商品照片			
安裝圖			
材質	S45C或SCS13	鐵或SUS304	SCS13
特長	無追加工，將角撐架隱藏在溝槽內。	附有板材，實現低價格且連接確實。	適用於各種鋁擠型最普遍的隱藏式接合。
代表型式	HBLBS	HCJ	HMJ