




Order
訂購範例
型式(Type · No.)
MSWT6

Type	無密封塗層	附密封塗層	M材質	H硬度	S表面處理
MSWT	MSWTK	SCM435	32~42HRC	染黑處理	
MSWTM	MSWTMK	SCM435		鍍無電解鍍	
MSWTS	MSWTSK	SUSXM7			
MSWTP	-	PEEK			

●如對防鏽有要求，請優先選擇鍍無電解鍍表面處理的產品。
表面處理和防鏽方法請參照 [P.3048~3050](#)。



位置a的基準徑為理論值，有時No.J · S · 1 實際螺牙最大徑會因端面倒角而變小。

CAD 2D

RoHS 10

●附密封塗層的耐熱溫度：150°C

型式 Type	No.	D	a	L	B	t	R (PT)	出貨日						
								MSWT	MSWTM	MSWTS	MSWTP	MSWTK	MSWTMK	MSWTSK
(無密封塗層) MSWT MSWTM	*J	7.723	0.45	6	4	3.0		庫存品	3日	—	—	—	—	
	*S	7.779	0.47	6.4	$4^{+0.03}_{-0.032}$	3.1	1/16							
(無密封塗層) MSWT MSWTM MSWTS MSWTP	1	9.728	0.45(1.5)	7(8)	5	3.5(5)	1/8	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品
	2	13.157	0.7(1.8)	8.9(11)	6	4.5(7.6)	1/4							
(附密封塗層) MSWTK MSWTMK MSWTSK MSWTP	3	16.662	0.7(2.0)	10(12)	8	5(8)	3/8	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品	庫存品
	4	20.955		12	10	6	1/2							
	6	26.441		14	14	7	3/4	3日	3日	3日	3日	3日	3日	3日
	8	33.249	1.1	16.5	17	9	1							

*MSWT的S為ANSI規格螺牙。安裝時，請利用英吋的六角扳手5/32。MSWT的J為JIS規格螺牙。[MSWTP為\(\)內尺寸。](#)

●庫存品·隔日出貨 [P.5](#) (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單)

●表中無交期表示無販售此規格。

Delivery
出貨日

●MSWTP

數量區分	標準訂購	特殊訂購
少量	少量	大量
數量 1~100	101~	

●超過表中最大數量時交期另估。 [P.5](#)

●MSWTK · MSWTMK · MSWTSK

數量區分	標準訂購	特殊訂購
少量	少量	大量
數量 1~200	201~	

●超過表中最大數量時交期另估。 [P.5](#)

●MSWT · MSWTM · MSWTS

數量區分	標準訂購	特殊訂購
少量	少量	大量
數量 1~300	301~	

●超過表中最大數量時交期另估。 [P.5](#)

詢 買 請依下列 2 種方式 [P.9](#)

WEB 系統 | 台灣三住 | 搜尋

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽 : 02-2570-3766#0

●接頭接合部的尺寸，各材質的規格・用途，請參照臺灣網頁。

請依照選定步驟 1 ~ 3 選擇型式和數值後再行訂購。

Order
訂購範例
(管) (接頭)
型式(1 Type · 2 No.) — ③L
PVCT20
PVCTS13



Type	M材質	規格	色
PVCT	硬質聚氯乙烯(PVC)	JIS K 6742	灰色
PVCH	耐衝擊性硬質聚氯乙烯(PVC)		灰藍

✓(✓)



●管外徑有時會稍有擦傷及小損傷。

型式 ①Type	②No.	指定單位1mm	外徑 D	D公差	厚度 t	t公差	內徑 (參考值)
PVCT	13	50~1500	18	± 0.2	2.5	± 0.2	13
	16		22	± 0.2	3	± 0.3	16
	20		26	± 0.2	3	± 0.3	20
	25		32	± 0.2	3.5	± 0.3	25
	30		38	± 0.3	3.5	± 0.3	31

●L尺寸的公差方面，50~1000為+1~3、1001~1500為+2~5。

Delivery
出貨日

3

日出貨

</