


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-  
**附突起角撐架—1列溝槽用—**  
 —8系列(溝槽寬度10mm)鋁擠型用—



“螺柱&螺帽”組合的介紹  
 可與角撐架一併訂購適合的螺柱與螺帽組。  
 詳細內容請確認商品頁面下方的追加加工「適用螺柱螺帽組」。

新刊載  
 橘色文字表示  
 隔日出貨

Order 訂購範例  
 型式 HBLFSNK8

■特長：無論是L字連接・交叉連接，都可以使用的附突起角撐架。





■附突起反轉角撐架



Type	材質	表面處理
①HBLFSNF8	ADC12	—
②HBLFSN8	—	—
③HBLFSNB8	—	黑色陽極處理
④HBLFSNM8	—	鍍無電解鍍
⑤CHBLFSN8	—	烤漆(銀)

\*烤漆(銀)的顏色為配合透明塗裝的顏色。


■附突起反轉角撐架(深度40mm型)  
 HBLFSNF8



■附突起反轉角撐架  
 HBLFSN8  
 HBLFSNB8(黑色陽極處理)  
 HBLFSNM8(鍍無電解鍍)  
 CHBLFSN8(烤漆・銀)

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLFSNF8	48			2058
HBLFSN8				
HBLFSNB8* (黑色陽極處理)				
HBLFSNM8 (鍍無電解鍍)	50	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	
CHBLFSN8 (烤漆・銀)				

\*黑色陽極處理的修補請參考P.2334.





■特長：附有嵌入擠型架溝槽的突起。突起部為連結作業時止迴用，作業性極佳。

■附突起角撐架



HBLFS8  
 HBLFSB8  
 (陽離子電鍍塗裝：黑色)



Type	材質	表面處理
HBLFS8	ADC12	—
HBLFSB8	—	陽離子電鍍塗裝(黑)


型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLFS8	54	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	2058
HBLFSB8 (陽離子電鍍塗裝：黑色)				

■特長：強化骨架具有單側的附突起角撐架。特徵為使用扳手時非常方便。

■單側強化角撐架




HBLFSL8



材質 ADC12

型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLFSL8	46	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	2058






蓋板厚度5mm、3mm兩者可和擠型架面貼合。

■特長：僅單面有附突起的角撐架。可在無突起的面安裝板。


■單面附突起角撐架



HBLFSNK8  
 HBLFSNE8  
 材質 ADC12




型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLFSNK8	50	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	2058
HBLFSNE8				




■特長：藉由較長的突起直接頂住螺帽，可以省下麻煩的定位手續。

■螺帽固定角撐架




HBLFSR8

① 作成圓孔以對應不同位置的螺帽孔。  
 ② 若螺帽由高處落下時，突起部可能會損壞。  
 ③ 建議使用墊圈。  
 材質 ADC12




型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	
HBLFSR8	55	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	2058




■特長：附突起反轉角撐架的附護蓋型。角撐架內部不會堆積灰塵。

■附護蓋角撐架




HBLFSNT8

材質 護蓋：聚醯胺 角撐架：ADC12



型式	質量 (g)	適用螺柱・T螺帽		附屬品的組成		容許荷重 (N)
		螺柱 數量	T螺帽 數量	零件① 數量	零件② 數量	
HBLFSNT8	56	CBM8-20 2	HNTTSN8-8 2	角撐架本體 1	角撐架用護蓋 1	2058



Delivery 出貨日  
 色型式  
 庫存品 隔日出貨 P.5  
 數量區分 標準訂購 特殊訂購  
 數量 1~200 201~  
 出貨日 一般 交期另估  
 超過表中最大數量時交期另估。P.5

Alteration 追加加工  
 色型式  
 3 日出貨  
 型式 (C・SST・SSU・SSP)  
 HBLFSNK8 - SST  
 HBLFSNB8 - C-SST

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
護蓋安裝孔追加加工	C	在角撐架上做護蓋安裝用攻牙追加加工。 (兩側M5) (安裝用螺絲P.2287 HCBM)	HBLFSNF8
			HBLFSN8
			HBLFSNB8
			HBLFSNM8
			CHBLFSN8
			HBLFS8
			HBLFSB8
			HBLFSL8
			HBLFSNK8
			HBLFSNE8
HBLFSR8			
HBLFSNT8			

Alterations	Code	Spec.	適用角撐架
適用螺柱螺帽組	SST (不鏽鋼) SSU 預裝彈簧螺帽(不鏽鋼) SSP 後裝彈簧螺帽(不鏽鋼)	將角撐架安裝在擠型架上的適用螺柱・螺帽組。 (例)指定HBLFS8時 Code 型式 數量 型式 數量 SST SCB8-20 2 HNTTSN8-8 SSU SCB8-20 2 SHNTU8-8 SSP SCB8-20 2 SHNTP8-8 指定HBLFS8以外時請確認各個適用的螺柱・螺帽。	HBLFSNF8
			HBLFSN8
			HBLFSNM8
			CHBLFSN8
			HBLFS8
			HBLFSL8
			HBLFSNK8
			HBLFSNE8
			HBLFSR8
			HBLFSNT8