點式吹氣噴嘴

- 外螺牙型/內螺牙型-






Order 訂購範例

請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

型式 (1) Type · (2) No.) -

3d



■外螺牙型・内螺牙型

型式				4 L		螺絲 尺寸								LF	型宝固 下	規格對應	表	L)	マ寸指定型	規格對應	表
O.T	⊘ No.	€d	L,	L尺寸指定型 單位1mm	b	尺寸 R/Rc	D ₁	L ₁	Т	н	Нı	(H ₂)	D	外螺	牙型	內螺	牙型	外螺	牙型	內螺	牙型
Type	ØNO.		尺寸固定	單位1mm		(PT)								ABNZ	ABNZN	ABNZM	ABNZMN	ABNZL	ABNZNL	ABNZML	ABNZMNI
		1.0			0.5									*	_	•	_	•	_	•	_
	3	1.5			0.8	M3		9.5						*	_	•	_	•	_	•	_
		2.0			1.0									*	_	•	_	•	_	•	_
		1.0			0.5		4		4	2.5	7	8.1	7	*	*	•	•	*•	•	•	•
		1.5			0.8		4		4	2.5	/	8.1	1	*	*	•	•	*	•	•	•
L尺寸固定型)	5	2.0		20~99	1.0	M5		7						*	*	•	•	*	•	•	•
ABNZ		2.5		(僅*	1.5									*	*	•	•	*	•	•	•
ABNZN		3.0	100	20~149)	2.0									*	*	•		*		•	•
ABNZM		1.0	150		0.5									*	_	•	_	•	_	•	-
ABNZMN		1.5	(僅*		0.8									*	_		_	•	_		_
	6	2.0	有150)		1.0	M6	5	9	5	3	8	9.2	9	*	_		_	•	_		_
L尺寸指定型)		2.5			1.5									*	_		_	•	_		_
ABNZL		3.0			2.0									*	-		_		_	•	_
ABNZNL		1.0			0.5									•	-	_	_		_	_	_
ABNZML		1.5			0.8									•	_	_	_	•	_	_	_
ABNZMNL	0.5	2.0		25~99	1.0	1/16	7		8	4	10	11.5		•	_	_	_	•	_	-	_
		2.5			1.5			8					_	•	-	_	_	•	_	_	_
		3.0			2.0			3						•	-	_	_	•	_	_	_
		4.0	100		3.0									•	_	•	_		_	•	_
	1	5.0	200	30~199	4.0	1/8	8		9	6	12	13.8		•	_		_		_		_
		6.0	_50		5.0										_		_		_		_

- (gl=1.0~3.0的退火圓管可用手彎折(d=4.0以上則不可)。 最小彎曲半徑以外徑×3為參考值,彎折時請謹慎進行。
- 無退火圓管請以直管的方式使用。
- 因銲接時會受熱,本體有可能變色。 ₹表中"一"表示無販售此規格。



● 色 ABNZ之L尺寸100




● 當日出貨僅適用於當日PM4:00前

●L尺寸固定(左述以外)



祥 /	第2日山貝	P.6
炔	第3日出貨	№ P.6





一小八生水土							
型式		4	L			螺牙	
1 Туре	⊘ No.	3 d	L尺寸固定	L尺寸指定 指定單位1mm	b1	b ₂	螺牙 尺寸 R(PT)
		1.0			0.5	2.0	
(1日本田本)		1.5			1.0	2.0	
(L尺寸固定) ABNK	5	2.0	1		1.0	2.0	M5
ADNK		2.5	100	20~99	1.5	2.3	
(L尺寸指定)		3.0	100	20~99	2.0	2.8	
ABNX		4.0			3.0	3.0	
ADIO	1	5.0			4.0	4.0	1/8
		6.0			5.0	5.0	



(₹)d=1.0~3.0的圓管可用手彎折(d=4.0以上則不可) 最小彎曲半徑以外徑×3為參考值, 彎折時請謹慎進行。 • 圓管可用工業用切割器一邊轉動一邊切割。



⑨僅L尺寸固定型適用

數量區分		
	少量	大量
數量	1~50	51~
出貨日	一般	交期另估







台灣三住