

定位銷 小頭平頭型

- D · P公差選擇 -

數量別折扣
範圍變更


PRICE DOWN

14%
: 降價價格

定位銷 大頭 / 小頭平面型

- 止迴螺絲 -


CAD資料夾名稱: Locating_Pins




材質 No.	材質	S表面處理	H硬度	Type	
				標準	內螺牙
①	SKS3	-	淬火硬度 60 ~ 63HRC	KFFSA	KFFSTA
②	SKS3	鍍硬鉻 鍍膜厚度3 μm以上	淬火硬度 60 ~ 63HRC 鍍膜硬度 750HV ~	GKFFSA	GKFFSTA
③	SKS3	-	-	BKFFSA	BKFFSTA
④	SUS304	-	-	SKFFSA	SKFFSTA
⑤	SUS304	鍍硬鉻 鍍膜厚度3 μm以上	鍍膜硬度 750HV ~	HKFFSA	HKFFSTA
⑥	相當於SUS440C	-	淬火硬度 50 ~ 55HRC	CKFFSA	CKFFSTA

RoHS


●標準



●D=P時
未附逃溝。
(i) 當D=P且公差不同時




(ii) 當D=P且公差相同時



(L+B)為一般公差。

●內螺牙



●相當於SUS440C在D部設有識別用溝槽。

●公差選擇

D或P	一般級					精密級	
	M	P	G	H	S	A	B
1.50	+0.008	+0.012	-0.002	0	-	-	-
3.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010	-	-	-
3.91	+0.012	+0.020	-0.004	0	-	-	-
6.00	+0.004	+0.012	-0.012	0	-	-	-
6.91	+0.015	+0.024	-0.005	0	-	-	-
10.00	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015	-	-	-
10.91	+0.018	+0.029	-0.006	0	+0.005	0	-0.005
18.00	+0.007	+0.018	-0.017	0	-	-	-
18.91	+0.021	+0.035	-0.007	0	-	-	-
30.00	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021	-	-	-

●精密級單價為一般級×1.1(小數點第一位四捨五入)
●鍍硬鉻製品不適用於精密級公差

●標準

Type	D公差選擇	P公差選擇	D	P			C	NTS單價 1 ~ 4 pcs 一般級														
				指定單位0.01mm	指定單位1mm	指定單位0.1mm		①	②	③	④	⑤	⑥									
KFFSA GKFFSA * BKFFSA SKFFSA HKFFSA * CKFFSA	M P G H *A *B	S M P G H *A *B	2	1.50 ~ 2.00	2 ~ 4	2.0 ~ 10.0	0.1	282	439	295	421	655	540									
			3	1.50 ~ 3.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	0.5	300	468	317	449	698	576									
			4	2.00 ~ 4.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1	328	515	346	492	763	626									
			5	2.00 ~ 5.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	1	359	562	378	539	835	688									
			6	2.00 ~ 6.00	6 ~ 12	4.0 ~ 12.0	1	375	587	392	560	871	716									
			8	3.00 ~ 8.00	8 ~ 16	6.0 ~ 15.0	1.5	396	619	418	594	922	760									
			10	3.00 ~ 10.00	10 ~ 20	6.0 ~ 20.0	1.5	412	644	432	616	958	788									
			12	5.00 ~ 12.00	12 ~ 24	6.0 ~ 20.0	2	433	680	454	650	1,008	832									
			13	6.00 ~ 13.00	13 ~ 26	6.0 ~ 20.0	2	452	709	475	678	1,051	864									
			16	10.00 ~ 16.00	16 ~ 32	7.0 ~ 20.0	3	601	940	630	901	1,397	1,152									
			20	13.00 ~ 20.00	20 ~ 40	7.0 ~ 20.0	3	762	1,195	799	1,142	1,771	1,458									

●內螺牙

Type	D公差選擇	P公差選擇	D	P			M	ℓ	C	NTS單價 1 ~ 4 pcs 一般級												
				指定單位0.01mm	指定單位1mm	指定單位0.1mm				①	②	③	④	⑤	⑥							
KFFSTA GKFFSTA BKFFSTA SKFFSTA HKFFSTA CKFFSTA	M P G H	S M P G H	6	4.00 ~ 6.00	8 ~ 12	4.0 ~ 12.0	M3	5	0.5	458	616	482	799	1,066	878							
			6T	4.00 ~ 6.00	8 ~ 12	4.0 ~ 12.0	M2.6	4	0.5	458	616	482	799	1,066	878							
			8	6.00 ~ 8.00	11 ~ 16	6.0 ~ 15.0	M5	8	1	480	647	504	835	1,116	918							
			8T	6.00 ~ 8.00	11 ~ 16	6.0 ~ 15.0	M4	6	1	480	647	504	835	1,116	918							
			10	7.00 ~ 10.00	11 ~ 20	6.0 ~ 20.0	M5	8	1.5	495	669	518	864	1,152	950							
			12	7.00 ~ 12.00	12 ~ 24	6.0 ~ 20.0	M5	8	1.5	517	697	544	900	1,202	990							
			13	8.00 ~ 13.00	13 ~ 26	6.0 ~ 20.0	M8	10	2	536	721	562	932	1,246	1,026							
			16	10.00 ~ 16.00	16 ~ 32	7.0 ~ 20.0	M8	10	2	684	923	716	1,192	1,591	1,310							
			20	13.00 ~ 20.00	20 ~ 40	7.0 ~ 20.0	M8	12	3	845	1,139	886	1,472	1,966	1,620							

●輪頭部強度的注意事項 P.833

Order 訂購範例

Type | D公差 | P公差 | D | P | L | B

KFFSA G S 10 - P8.00 - L10 - B8.0

Delivery 出貨日

6 日出貨

快件 A 180元/1 pcs P.92

●同尺寸3 pcs以上快件費一律為486元

●SKS3鍍硬鉻 · SUS304鍍硬鉻不適用於快件

Alteration 追加加工

Type | P | L | B | (GDC · RC · AC · CN)

KFFSAGS10 - P8.00 - L10 - B8.0 - RC

8 日出貨


Alterations	導入部加工	軸頭部加工	排氣槽加工	倒角C尺寸變更
Code	GDC	RC	AC	CN
Spec.	將導入部進行加工。 指定方法 GDC	將軸頭部的逃溝變更為R0.5。 指定方法 RC	做排氣槽的加工。 指定方法 AC	將P尺寸部分倒角C變更為0.5以下。 指定方法 CN
NTS Code	72	108	72	免費

●數量別折扣表 (●小數點第一位四捨五入) P.91

數量	1 ~ 4	5 ~ 19	20 ~ 49	50 ~ 99
折扣率	依價格表	5%	15%	25%

●超過表中最大數量時交期另估。


●精密級的價格
選擇公差選擇A · B時，為上記單價
×1.1(小數點第一位四捨五入)
價格計算範例
KFFSAAA10 - P8.00 - L13 - B15.1
412(KFFSA10) × 1.1 = 453元




材質 No.	材質	S表面處理	H硬度	Type			形狀記號
				全溝槽	切角	平面加工	
①	SKS3	-	淬火硬度60 ~ 63HRC	JPGF	JPCF	JPDF	S(圓形) D(鑽石形)
②	SKS3	鍍硬鉻 鍍膜厚度3 μm以上	淬火硬度60 ~ 63HRC 鍍膜硬度 750HV ~	GJPGF	GJPCF	GJPDF	
③	SUS304	-	-	SJPGF	SJPCF	SJPDF	
④	相當於SUS440C	-	淬火硬度 50 ~ 55HRC	CJPGF	CJPCF	CJPDF	

RoHS


●全溝槽形



●切角形



●平面加工形



●相當於SUS440C在D部設有識別用溝槽。

●ℓ3尺寸為止迴螺絲前端的建議位置的尺寸。

●L > A + G + 1

●切角 · 平面加工的鑽石形，可根據X · Y作止迴螺絲位置的選擇。

D	g6	P	C1
6	-0.004 -0.012	2.00 ~ 2.50	0.3
8 · 10	-0.005 -0.014	2.51 ~ 4.00	0.5
12 · 16	-0.006 -0.017	4.01 ~ 10.00	1
20	-0.007 -0.020	10.01 ~ 13.00	1.5
		13.01 ~ 18.00	2
		18.01 ~ 30.00	3

●全溝槽形

Type	形狀	D	P			d	ℓ1	ℓ2	C	(W)	
			指定單位0.01mm	指定單位1mm	指定單位0.1mm					D < P時	D ≥ P時
JPGF GJPGF SJPGF CJPGF	S(圓形) D(鑽石形)	6	2.00 ~ 10.00	3 ~ 12	2.0 ~ 20.0	4.5	5	5	1	3	1.5
		6S	2.00 ~ 10.00	2 ~ 12	2.0 ~ 20.0	6.5	6	6	1	3.5	1.8
		8	3.00 ~ 13.00	4 ~ 16	3.0 ~ 20.0	8	8	8	2	4	2.2
		8S	3.00 ~ 13.00	3 ~ 16	3.0 ~ 20.0	10	10	10	2	5	2.5
		10	3.00 ~ 15.00	5 ~ 20	4.0 ~ 20.0	12	12	12	3	7	4
		10S	3.00 ~ 15.00	4 ~ 20	4.0 ~ 20.0	14	14	14	3	7	4
		12	5.00 ~ 16.00	6 ~ 24	6.0 ~ 20.0	16	16	16	3	9	5
		12S	5.00 ~ 16.00	5 ~ 24	6.0 ~ 20.0	18	18	18	3	9	5
		16	10.00 ~ 25.00	8 ~ 32	6.0 ~ 20.0	18	18	18	3	9	5
		16S	10.00 ~ 25.00	7 ~ 32	6.0 ~ 20.0	18	18	18	3	9	5
		20	13.00 ~ 30.00	10 ~ 40	6.0 ~ 20.0	18	18	18	3	9	5

●切角形 · 平面加工形

Type	形狀	D	P			G	A	止迴位置	ℓ3	ℓ4	h	C	適用止迴螺絲	(W)	
			指定單位0.01mm	指定單位1mm	指定單位0.1mm									D < P時	D ≥ P時
JPCF GJPCF SJPCF CJPCF	S(圓形) D(鑽石形)	6	5.00 ~ 10.00	12 ~ 20	5.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 8	X	5.5	2.5	1.0	1	M4	3	1.5
		8	5.00 ~ 13.00	14 ~ 22	6.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 12	Y	7.5	3.5	1.2	1.5	M5	3.5	1.8
		10	5.00 ~ 15.00	15 ~ 25	7.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 16	Y	7.5	3.5	1.2	2	M6	4	2.2
		12	5.00 ~ 16.00	15 ~ 25	7.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 20	Y	7.5	3.5	1.2	2	M6	5	2.5
		16	10.00 ~ 25.00	24 ~ 35	10.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 28	Y	10.5	5.5	2.0	3	M8	7	4
		20	13.00 ~ 30.00	27 ~ 40	10.0 ~ 20.0	3 ~ 9	2 ~ 36	Y	13.5	8.5	2.0	3	M8	9	5

●適用止迴螺絲為使用切角形時之建議止迴螺絲尺寸。

●數量別折扣表 (●小數點第一位四捨五入) P.91

●超過表中最大數量時交期另估。

●全溝槽形

D	NTS單價 1 ~ 4 pcs 圓形				NTS單價 1 ~ 4 pcs 鑽石形			
	JPGFS	GJPGFS	SJPGFS	CJPGFS	JPGFD	GJPGFD	SJPGFD	CJPGFD
6	371	500	515	565	479	648	670	734
6S	371	500	515	565	479	648	670	734
8	382	515	544	583	500	677	709	760
8S	382	515	544	583	500	677	709	760
10	400	536	565	608	518	698	734	788
10S	400	536	565	608	518	698	734	788
12	414	558	583	666	536	724	760	868
12S	414	558	583	666	536	724	760	868
16	547	738	788	860	713	961	1,022	1,123
16S	547	738	788	860	713	961	1,022	1,123
20	677	911	983	1,069	878	1,184	1,274	1,393

●平面加工形

D	NTS單價 1 ~ 4 pcs 圓形				NT			
---	--------------------	--	--	--	----	--	--	--