



CAD資料夾名稱: Locating_Pins

項 No.	材質	S表面處理	H硬度	Type		形狀記號		
				P尺寸指定	B尺寸指定	P尺寸固定	P尺寸指定	P·L·B尺寸指定
①	SKS3	-	淬火硬度60 ~ 63HRC	JP	FP	JB (圓形)	JA (圓形)	JA (圓形)
②	SKS3	鍍硬鉻 鍍膜厚度3 μm以上	淬火硬度60 ~ 63HRC 鍍膜硬度 750HV ~	GJP	GFP			
③	SUS304	-	-	SJP	SFP	DJ (鑽石形)	JD (鑽石形)	JD (鑽石形)
④	SUS304	鍍硬鉻 鍍膜厚度3 μm以上	鍍膜硬度 750HV ~	HJP	HFP			
⑤	相當於SUS440C	-	淬火硬度50 ~ 55HRC	CJP	CFP			

(圓形) (鑽石形)

a=0.5(P<3)
a=1.0(P≧3)
d=P-0.1(P<3)
d=P-0.2(P≧3)

*相當於SUS440C在D部設有識別用溝槽。

■P尺寸固定型

Type	型式	形狀	D	m6	P 選擇	L	B	C	m	H	(W)
JP GJP SJP HJP CJP	JB(圓形) DJ(鑽石形) *適用於D≧3	JB(圓形) DJ(鑽石形) *適用於D≧3	2	+0.008 +0.002	1 2	4	2	0.5	0.5	6	1.0
			3	+0.012 +0.004	2 3 4	5	3	1	8	1.2	
			4	+0.015 +0.006	2 3 4 5	10	5	1	2	8	1.5
			5	+0.018 +0.007	3 4 5 6	15	6	1.5	3	11	2.2
			6	+0.021 +0.008	4 5 6	22	8	2	4	13	3
			8	+0.015 +0.006	5 6 8	30	10	3	5	15	3.2
			10	+0.018 +0.007	8 10	30	10	3	5	16	3.5
			12	+0.021 +0.008	8 10 12	30	10	3	5	19	4
			13	+0.018 +0.007	8 10 12 13	30	10	3	5	23	5.5
			16	+0.021 +0.008	13 14 15 16	30	10	3	5	23	5.5

■P尺寸指定型

Type	型式	形狀	D	m6	P 指定單位0.01mm	L	B	C	m	H	(W)
JP GJP SJP HJP CJP	JA(圓形) JD(鑽石形) *適用於D≧3	JA(圓形) JD(鑽石形) *適用於D≧3	2	+0.008 +0.002	1.00 ~ 2.00	4	2	0.5	0.5	6	1.0
			3	+0.012 +0.004	2.00 ~ 4.00	5	3	1	8	1.2	
			4	+0.015 +0.006	2.00 ~ 5.00	10	5	1	2	8	1.5
			5	+0.018 +0.007	3.00 ~ 6.00	15	6	1.5	3	11	2.2
			6	+0.021 +0.008	4.00 ~ 7.00	22	8	2	4	13	3
			8	+0.015 +0.006	5.00 ~ 9.00	30	10	3	5	15	3.2
			10	+0.018 +0.007	7.00 ~ 11.00	30	10	3	5	16	3.5
			12	+0.021 +0.008	7.00 ~ 12.00	30	10	3	5	19	4
			13	+0.018 +0.007	8.00 ~ 13.00	30	10	3	5	23	5.5
			16	+0.021 +0.008	13.00 ~ 16.00	30	10	3	5	23	5.5

■P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型

Type	型式	形狀	D	m6	P 指定單位0.01mm	L 指定單位1mm	B 指定單位0.1mm	C	m	H	(W)
FP GFP SFP HFP CFP	JA(圓形) JD(鑽石形) *適用於D≧3	JA(圓形) JD(鑽石形) *適用於D≧3	2	+0.008 +0.002	1.00 ~ 2.00	2 ~ 4	2.0 ~ 10.0	0.5	0.5	6	1.0
			3	+0.012 +0.004	2.00 ~ 4.00	3 ~ 6	2.0 ~ 10.0	1	8	1.2	
			4	+0.015 +0.006	2.00 ~ 5.00	4 ~ 8	2.0 ~ 10.0	1	2	8	1.5
			5	+0.018 +0.007	3.00 ~ 6.00	5 ~ 10	2.0 ~ 10.0	2	3	11	2.2
			6	+0.021 +0.008	4.00 ~ 7.00	6 ~ 12	2.0 ~ 12.0	2	4	13	3
			8	+0.015 +0.006	5.00 ~ 9.00	8 ~ 16	2.0 ~ 15.0	3	5	15	3.2
			10	+0.018 +0.007	7.00 ~ 11.00	10 ~ 20	3.0 ~ 20.0	3	5	16	3.5
			12	+0.021 +0.008	7.00 ~ 12.00	12 ~ 24	3.0 ~ 20.0	4	5	19	4
			13	+0.018 +0.007	8.00 ~ 13.00	13 ~ 26	5.0 ~ 20.0	4	5	23	5.5
			16	+0.021 +0.008	13.00 ~ 16.00	16 ~ 32	5.0 ~ 20.0	5	5	23	5.5

Order 訂購範例

Type 形狀 D - P - L - B

JP JB 6 - 4

JP JA 8 - 5.04

FP JD 12 - P11.97 - L12 - B5.5

Delivery 出貨日

6 日出貨

快件 A 180元/1 pcs

※P.92

※同尺寸3pcs以上快件費一律為486元

※SUS304鍍硬鉻不適用於快件

快件 A 180元/1 pcs

※P.92

※同尺寸3pcs以上快件費一律為486元

※SUS304鍍硬鉻不適用於快件

●SKS3鍍硬鉻

8 日出貨

NTS Price 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

數量	1~4	5~19	20~49	50~99
折扣率	依價格表	5%	15%	25%

※超過表中最大數量時另議。

■P尺寸固定型

D	NT\$單價 1~4 pcs 圓形					NT\$單價 1~4 pcs 鑽石形				
	① JPJB	② GJPJB	③ SJPJB	④ HJPJB	⑤ CJPJB	① JPDJ	② GPDJ	③ SPDJ	④ HPDJ	⑤ CPDJ
2	104	140	155	216	173	-	-	-	-	-
3	108	144	166	230	180	144	194	212	288	238
4	119	158	180	252	198	158	212	234	313	256
5	130	173	194	274	216	169	227	252	328	281
6	137	184	205	277	227	176	238	266	346	295
8	144	194	216	292	238	187	252	281	367	310
10	151	202	227	306	245	194	259	295	382	320
12	158	212	238	317	248	205	274	310	400	324
13	166	223	245	320	270	212	284	320	418	353
16	220	295	328	428	364	284	382	428	522	472
20	277	371	418	511	457	360	486	544	652	594

■P尺寸指定型

D	NT\$單價 1~4 pcs 圓形					NT\$單價 1~4 pcs 鑽石形				
	① JPJA	② GJPJA	③ SJPJA	④ HJPJA	⑤ CJPJA	① JPJD	② GJPJD	③ SJPJD	④ HJPJD	⑤ CPJD
2	205	274	277	360	310	-	-	-	-	-
3	220	295	299	385	328	284	382	410	500	461
4	241	324	324	425	360	313	421	461	558	511
5	259	349	353	443	389	335	450	504	608	558
6	274	367	371	461	407	356	479	529	637	583
8	288	389	389	479	428	374	504	558	670	612
10	302	407	407	500	446	389	522	583	702	641
12	313	421	428	522	450	407	547	612	734	648
13	328	439	446	536	490	425	572	641	767	702
16	436	587	529	637	652	565	760	850	1,019	936
20	554	745	677	814	828	713	961	1,076	1,292	1,181

■P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型

D	NT\$單價 1~4 pcs 圓形					NT\$單價 1~4 pcs 鑽石形				
	① FPJA	② GFPJA	③ SFPJA	④ HFPJA	⑤ CFPJA	① FPJD	② GFPJD	③ SFPJD	④ HFPJD	⑤ CFPJD
2	207	310	364	454	400	-	-	-	-	-
3	220	328	385	475	428	288	428	504	608	558
4	241	360	425	515	464	319	479	547	655	601
5	266	400	457	554	508	337	504	590	713	655
6	276	410	482	583	529	359	536	626	752	691
8	291	432	508	612	554	381	569	655	788	720
10	303	454	529	637	583	393	587	691	828	752
12	319	479	554	662	583	415	616	720	864	763
13	331	493	580	695	634	427	637	752	904	767
16	443	648	648	778	850	573	853	1,001	1,202	1,109
20	557	832	832	997	1,073	724	1,080	1,271	1,526	1,393

Alteration 追加加工

型式 - [P] - [L] - [B] - (HC·TC·RC)

FPJA6 - P4.01 - L8 - B3.5 - HC7.0

8 日出貨 *P尺寸固定型不適用於追加加工

EX Example 使用範例

Alterations Code	二面寬追加加工 HC	前端錐部長度變更 TC	輪軸部加工 RC																														
Spec.	<p>HC = 指定單位0.5mm</p> <p>HC > D HC > P</p> <p>指定方法 HC10.0</p>	<p>變更m尺寸。指定方法 TC8(1mm單位)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>TC</th> <th>D</th> <th>TC</th> <th>D</th> <th>TC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>1</td><td>6</td><td>3~11</td><td>13</td><td>5~22</td></tr> <tr><td>3</td><td>2~5</td><td>8</td><td>4~14</td><td>16</td><td>6~23</td></tr> <tr><td>4</td><td>2~7</td><td>10</td><td>4~18</td><td>20</td><td>6~23</td></tr> <tr><td>5</td><td>3~9</td><td>12</td><td>4~20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※B+m≧TC+2(直柱部min. 2mm)</p> <p>※適用於P≧2.00 *P/2 - TC × tan15° (=0.27) > 0.5(前端φ1.0min.)</p> <p>※B尺寸會因TC部分的指定而有所變化。</p>	D	TC	D	TC	D	TC	2	1	6	3~11	13	5~22	3	2~5	8	4~14	16	6~23	4	2~7	10	4~18	20	6~23	5	3~9	12	4~20			<p>將輪軸部的滾邊變更R0.5。</p> <p>指定方法 RC</p> <p>※適用於H-P≧2</p>
D	TC	D	TC	D	TC																												
2	1	6	3~11	13	5~22																												
3	2~5	8	4~14	16	6~23																												
4	2~7	10	4~18	20	6~23																												
5	3~9	12	4~20																														
NTS/Code	180	108	108																														