


交期縮短





型式		3 L	4握柄顏色	В	ш	h	D	al	Fmax. 最大荷重	Pmax. 最大緊固力	參考質量	
Type	2 M	選擇	が推門員已	n	п	"	, D	d	取入刊里 (N)	版人系四刀 (kN)	(g)	
	5	16 25	B (黑)	55	35	26	17	10	108	4.8	61	
CLDA	6	20 32					17	10	184	6.8	63	
CLRA	8	25 40		68	45	33	18	14	316	12.5	101	
				00	45	33	10	14	F07	100	440	






型式			3	L		4握柄顏色	(st)	D	4	-		參考質量	緊固力	握柄荷重	
1 Type	2 M		選	擇		47准份與巴	(St)	"	u	•	3	(g)	(N)	(N)	
	5	30	40				2.6	16	14	12	4	122	1000	18	
CLCK	6		40	50		B (黑)	2.6	19	16	14	4	136	2000	36	
	8			50	60	1	26	24	20	17	5	170	3000	78	



★ 緊固力






型式		③ L選擇					В	н	ш.	h	^	В	D	d	鋸齒	Fmax. 最大荷重	Pmax. 最大緊固力	參考質	量 (g)	出貨日	
①Type	2 M	(僅四	外螺列	_	n	п	п	n	A	ь	נ	u	齒數	版人间里 (N)	取入系回刀 (kN)	LFTM	LFTMF	LFTM	LFTMF		
外螺牙型	8	30	40	50		18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	120	10	185	160		
LFTM	10	30	40	50	60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	180	16	340	300	3日	3日
內螺牙型	12	30	40	50	60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	300	23	350	300	3口	3口
LFTMF	16		40	50	60	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	660	43	580	450		

型式		3 L			В	ш	Hı			^	В	D	d	鋸齒	Fmax. 最大荷重	Pmax. 最大緊固力	參考質量	出貨日				
1 Type	2 M	選擇			n			"	3	^	В	"	u	齒數	取入刊里 (N)	w人系四刀 (kN)	(g)	32	40	50	63	
附角度型 LFTMA	8	32	40	50		100	12.5	16.5	20.5	1.5	8	20	32	13.5	22	120	10	155	庫存品			_
	10	32	40	50	63	120	15	19	24.5	2	10	25	36	16	26	180	16	250	3日	3日	3日	
	12		40	50	63	130	16	20.5	26.5	2	12	30	40	19	26	300	23	350	_	3日	3口	3日
	16		40	50	63	145	20	25	31.5	2	12	32	45	23	36	660	43	520	_			

●庫存品…隔日出貨 数P.5 (常日出貨僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)
●表中無交期表示無販售比規格。



型式		③ L選擇	0 R											鋸齒	Fmax.	Pmax.	參考質量(9)		出貨日		
1 Туре	2 M	(僅限外螺牙型 可指定)	固定	指定單位 10mm (僅限LFTMRF)	Lf	Н	H ₁	h	Α	В	b	D	d	齒數	最大荷重 (N)	最大緊固力 (kN)	鋼	不鏽鋼	LFTMR	LFTMRF	LFTFRS
外螺牙型	8	30 40 50	100	80~120	8	12	16	19	10	25	3	33	13	22	120	10	185	250			
LFTMR	10	30 40 50 60	130	100~150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	180	16	340	400	3⊟	5日	3日
LFTMRF 內螺牙型	12	30 40 50 60	130	100~150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	300	23	350	400	3口		3口
LFTFRS	16	40 50 60	150	120~180	14	17	22	28	14	35	5	45	23	36	660	43	580	680			



少量

大量

數量區分











43 旋握 鈕柄 ・手輪

手輪