

Order 訂購範例 型式 (Type · M) C-PBG10

■旋轉球

Type	球體		螺牙部	
	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理
C-PBG	酚醛樹脂	鍍鉍	機械構造用碳鋼	鍍鋅

Ⓛ尺寸的公差範圍是為±2mm。

型式		D	H	L	Lf	W	參考質量 (g)
Type	M						
C-PBG	8	35	32	15	4	4	44
	10	40	37	18	5	5	99
	12	50	48	20	6	6	123

Delivery 出貨日 庫存品 隔日出貨 P.5

☑ 當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	少量	大量
	1~50	一般	51~	交期另估

☑ 超過表中最大數量時交期另估。 P.5

詢價 請依下列 2 種方式 P.9

WEB系統 台灣三住 搜尋 <https://tw.misumi-ec.com>

FAX | 02-2570-3767

若有疑問請電洽：02-2570-3766#0

Order 訂購範例 型式 (Type · M/W/D) GRMLM6 NSCH8 CHBK40

■平面旋轉握柄

Type	握柄部		螺牙部		附屬螺柱	
	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理	M材質	S表面處理
GRMLM	酚醛樹脂	SS400	三價鉻酸鹽	構造用合金鋼	三價鉻酸鹽	

☑ 欲向下折時，請先拉起握柄再往下壓。  
※附φ2.5深度2.5mm的定位用孔。

型式		H	D	d	h	Lf	H1	W	P	附屬螺柱	質量 (g)	出貨日
Type	M (粗螺紋)											
GRMLM	5	53	18	15.5	15	5	57	17	5.25	M5×10	55	3日
	6	80	23	18.5	19.5	6	87	20	6.5	M6×10	115	
	8	95	26	18.5	19.5	6	102	20	7	M8×14	137	

■曲柄手輪

Type	直柱型		M材質	S表面處理
	直柱型	曲折型		
NSCH	NSCH	NOCH	FC200	鍍鉍

型式		L	A	H		h	D	d	d1	d2	K	F		M	B	參考質量 (g)	出貨日	
Type	W			NSCH	NOCH							NSCH	NOCH				NSCH	NOCH
直柱型 NSCH 曲折型 NOCH	8	86	63.5	75	94	22	27	22	18	14	49	13	32	5	13	105	3日	庫存品
	10	105	79	85	103	24	30	25	22	17	55	15	33	6	16	150		
	12	128	98	105.7	126.7	28	34	28	26	20	70.7	17	38	8	20	230		
	14	162	128	123.3	147.3	30	40	33	28	22	87.3	17	41	10	25	360		
	17	198	159.5	128.3	157.3	34	45	37	32	25	87.3	21	50	10	25	510		
	19	198	159.5	128.3	157.3	34	45	37	32	25	87.3	21	50	10	25	500		
	22	212	170	129.3	160.3	36	50	40	34	27	87.3	22	53	10	25	680		

■樹脂壓紋手輪

CHBK (附旋轉握柄) CHBKN (無握柄)

柄部位	M材質	S表面處理
	手輪嵌入	聚丙烯
止迴螺絲	黃銅	-
握柄部	SCM435	染黑處理
握柄螺牙部	尼龍6 (黑)	-
握柄螺牙部	SUM22L	染黑處理

※嵌入部(黃銅)攻牙孔可穿過。

型式		H	A	S	d	R	Lr	h	P	B	G	M	質量 (g)		出貨日	
Type	D												CHBK	CHBKN	CHBK	CHBKN
CHBK CHBKN	40	20	13	7	18.5	6	15	4	13	13	18.8	4	30	22	庫存品	庫存品
	50	25	17	8	20	6	19	5	17.5	13	20.8	5	45	37		
	63	29	20	9	23	8	22	6	22	14	23.8	6	65	58		
	80	36	24	12	28	12	27	6	30	16	23.8	6	97	84		

☑ 庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	數量	出貨日	少量	大量
	1~50	一般	51~	交期另估

☑ 超過表中最大數量時交期另估。 P.5