



LOCATING PINS - BOLT MOUNT TYPE / INLAY TYPE / LARGE DIAMETER BOLT MOUNT TYPE -

定位銷

— 螺栓固定型 / 嵌入型 / 大徑螺栓固定型 —

數量別折扣 範圍變更

PRICE DOWN

14% : 降價價格

CAD資料夾名稱: Locating_Pins

■ 螺栓固定型

標準	Type	嵌入	材質	S表面處理	H硬度
JPEA	JPEIA	SKS3	—	淬火硬度 60 ~ 63HRC	
GJPEA	—	SKS3	鍍硬鍍	淬火硬度 60 ~ 63HRC	
SJPEA	SJPEIA	SUS304	—	—	
CJPEA	CJPEIA	相當於SUS440C	—	淬火硬度 50 ~ 55HRC	

標準 嵌入

RoHS

■ H尺寸固定型

Type	No.	指定單位0.01mm	指定單位0.1mm	指定單位1mm	d1	d2	H	NTS單價 1~4 pcs
LPZ	3	11.00 ~ 15.00	10.0 ~ 25.0	9 ≤ G < P	3.5	6.5	4	375 486 544 583 601 622
LPZB	4	12.00 ~ 20.00	10.0 ~ 25.0	10 ≤ G < P	4.5	8	5	443 572 641 688 709 731
LPZR	5	14.00 ~ 20.00	10.0 ~ 30.0	12 ≤ G < P	5.5	9.5	6	495 637 713 767 793 817
LPZS	6	15.00 ~ 25.00	12.0 ~ 40.0	13 ≤ G < P	6.5	11	7	511 659 738 796 820 845
LPZH	8	18.00 ~ 25.00	14.0 ~ 50.0	16 ≤ G < P	9	14	9	526 677 760 817 842 867

■ H尺寸指定型

Type	No.	指定單位0.01mm	指定單位0.1mm	指定單位1mm	指定單位H1mm	d1	d2	NTS單價 1~4 pcs
LPZF	3	11.00 ~ 15.00	10.0 ~ 25.0	9 ≤ G < P	4 ~ 10	3.5	6.5	479 533 598 644 752 796
LPZFB	4	12.00 ~ 20.00	10.0 ~ 25.0	10 ≤ G < P	5 ~ 15	4.5	8	565 626 702 756 882 932
LPZFR	5	14.00 ~ 20.00	10.0 ~ 30.0	12 ≤ G < P	6 ~ 18	5.5	9.5	630 702 785 842 986 1,044
LPZFS	6	15.00 ~ 25.00	12.0 ~ 40.0	13 ≤ G < P	7 ~ 21	6.5	11	655 724 814 875 1,022 1,080
LPZFH	8	18.00 ~ 25.00	14.0 ~ 50.0	16 ≤ G < P	9 ~ 27	9	14	673 745 835 896 1,051 1,109

■ 嵌入型

Type	材質	S表面處理	H硬度
JJMA	SKS3	—	淬火硬度 60 ~ 63HRC
GJMA	SKS3	鍍硬鍍	淬火硬度 60 ~ 63HRC
SJMA	SUS304	—	—
CJMA	相當於SUS440C	—	淬火硬度 50 ~ 55HRC

標準 嵌入

RoHS

■ 大徑螺栓固定型

Type	D	P	d1	d2	H	B	L	適用螺柱	NTS單價 1~4 pcs
JJMA	6	10	3.5	6.5	4	10	5	M 3	115 230 187 205
GJMA	8	12	4.5	8	5	10	5	M 4	122 238 198 216
SJMA	10	15	5.5	9.5	6	10	5	M 5	130 245 209 227
CJMA	12	16	6.5	11	7	10	5	M 6	144 292 216 238
	15	20	6.5	11	7	15	10	M 8	155 299 223 245
	16	20	9	14	9	15	10	M 8	173 310 266 295
	20	30	11	17.5	11	15	10	M10	216 331 313 364
	25	30	14	20	13	15	10	M12	234 457 342 403

■ 大徑螺栓固定型

Type	B尺寸選擇	B尺寸指定	形狀	材質	S表面處理	H硬度
LBNA	LBNA	LBNA	圓形	SCM435	—	淬火硬度 35 ~ 40HRC
LBND	LBND	LBND	鑽石形	—	—	—

RoHS

■ 大徑螺栓固定型

Type	Dg6	指定單位0.1mm	選擇	指定單位1mm	l	W	d1	d2	適用螺柱	NTS單價 1~4 pcs
LBNA (圓形)	16	22.0 ~ 24.9	5	5 ~ 20	7.5	7	11	6.6	M 6	517 817 — —
LBND (鑽石形)	16	25.0 ~ 29.9	5	5 ~ 20	11	10	14	9	M 8	573 907 983 1,552
LBNA (圓形)	20	30.0 ~ 37.9	10	5 ~ 20	13	10	17.5	11	M10	628 994 1,080 1,703
LBND (鑽石形)	20	38.0 ~ 39.9	10	5 ~ 20	16	12	20	16	M12	694 1,093 1,188 1,876
LBNA (圓形)	20	40.0 ~ 49.9	15	5 ~ 20	20	16	20	14	M12	762 1,207 1,307 2,066
LBND (鑽石形)	20	50.0 ~ 59.9	15	5 ~ 20	25	20	20	14	M12	842 1,325 1,440 2,272
LBNA (圓形)	30	60.0 ~ 80.0	20	5 ~ 20	35	28	35	28	M12	923 1,458 1,584 2,498

Order 訂購範例: LPZ5 - P - B - G - H (螺栓固定型)

Delivery 出貨日: 6 日 出貨

Price 價格: 快件 A 180元/1 pcs

NTS 數量別折扣表: 數量 1~4 5~19 20~49 50~99, 折扣率 依價格表 5% 15% 25%

Example 使用範例: 加工品, 治具本體, JPMA



LOCATING PINS - ECCENTRIC TYPE / WITH AIR VENT -

定位銷

— 偏心型 / 附排氣槽外螺牙型 · 內螺牙型 —

數量別折扣 範圍變更

PRICE DOWN

14% : 降價價格

CAD資料夾名稱: Locating_Pins

■ 偏心型

標準	Type	嵌入	材質	S表面處理	H硬度
JPEA	JPEIA	SKS3	—	淬火硬度 60 ~ 63HRC	
GJPEA	—	SKS3	鍍硬鍍	淬火硬度 60 ~ 63HRC	
SJPEA	SJPEIA	SUS304	—	—	
CJPEA	CJPEIA	相當於SUS440C	—	淬火硬度 50 ~ 55HRC	

標準 嵌入

RoHS

■ 偏心型

Type	D	d1	d2	T	H	e	適用螺柱	(A)	D1	L	NTS單價 1~4 pcs
標準	10	3.5	6.5	6	4	1	M 3	2.75	—	—	158 335 277 324
嵌入	12	4.5	8	8	5	1.2	M 4	3.2	8	8	167 346 295 335 349 533 601
	16	5.5	9.5	10	6	2	M 5	5.25	8	8	176 353 310 349 371 588 630
	20	6.5	11	12	7	2.5	M 6	7	11	10	186 389 324 382 389 583 688
	25	9	14	16	9	3.5	M 8	9	14	12	238 515 414 497 500 745 893
	32	11	17.5	20	11	5	M10	12.25	17	15	344 673 598 652 720 1,076 1,174
	40	14	20	24	13	7	M12	17	20	18	449 900 788 871 940 1,418 1,570

Order 訂購範例: JPEA32 - LAC45

Delivery 出貨日: 6 日 出貨

Price 價格: 快件 A 180元/1 pcs

Alteration 追加加工: JPEIA20 - LAC45

Spec. 規格表:

Code	扳手孔加工	嵌入部切割
108	做扳手孔加工。選擇: 45° · 135°。指定方法: LAC45	做嵌入部切割。指定方法: LCB(1mm單位)

Example 使用範例: 加工品, 治具本體, JPEIA

■ 附排氣槽型

Type	外螺牙	內螺牙	材質	H硬度
LPN	LPT	SUJ2	—	淬火硬度 45 ~ 50HRC
SLPN	SLPT	SUS304	—	—
CLPN	CLPT	相當於SUS440C	—	淬火硬度 50 ~ 55HRC

外螺牙 內螺牙

RoHS

■ 附排氣槽型

Type	D尺寸公差	L	L1	Dg6	M (粗螺紋)	l1	l2	r	NTS單價 1~4 pcs
外螺牙	5	10 12 15 20 25 30	12 3	3	M3	7	1.0	1.0	104 137 169
	6	10 12 15 20 25 30	15 4	4	M4	10	1.0	1.0	104 140 176
	8	10 12 15 20 25 30	15 5	5	M5	10	1.5	1.5	108 144 180
	10	10 12 15 20 25 30	20 6	6	M6	15	2.0	2.0	112 148 184
	12	15 20 25 30	20 6	6	M6	15	2.0	2.0	115 151 187

■ 附排氣槽型

Type	D尺寸公差	L	M (粗螺紋)	l1	l2	r	NTS單價 1~4 pcs
內螺牙	5	10 12 15 20 25 30	M3	6	1.0	1.0	54 90 112
	6	10 12 15 20 25 30	M4	8	1.0	1.0	54 90 112
	8	12 15 20 25 30	M5	10	1.5	1.5	58 97 119
	10	20 25 30	M6	10	1.5	1.5	58 97 119
	12	20 25 30	M6	10	2.0	2.0	58 97 119

Order 訂購範例: LPN5 - L - L

Delivery 出貨日: 4 日 出貨

Price 價格: 快件 A 180元/1 pcs

Example 使用範例: 加工品, 托板治具, 機械基座, LCH (P.948), LCHZ (P.948), LPT