



# ANGLE SCALES SCALE TAPES 角度尺規 / 刻度膠帶



CAD資料夾名稱: Misc

\*可作為機械、裝置等之角度調整的標準。

**■ 角度尺規板型** **RoHS**

**MEAA (180度型)** \*圖為右側0位置 (R)

**MEAB (90度型)** \*圖為左側0位置 (L)

\*圖為中央0位置 (C)

M材質 SUS304

Type	型式	刻度方位	D	V	H	X	Y	NT\$單價
MEAA	180度型	C (中央0位置)	40	20	3	13.5	11.5	306
			60	30		20	17	353
			100	50		36	26	461
			140	80		48	40	522

Order 訂購範例: 型式 - V - H, MEABC50 - 25 - 3

Delivery 出貨日: 6 日出貨

NTS 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

**■ 角度尺規雙面膠帶型** **RoHS**

**MEAN** \*圖為左側0位置 (L) \*圖為右側0位置 (R) \*圖為中央0位置 (C)

孔加工記號

\*D40・60時, 刻度單位為5°。

\*D100・140時, 刻度單位為1°。

M材質 A1050P

Type	型式	刻度方位	D	V	選擇	NT\$單價
MEAN	雙面膠帶型	L (左側0位置)	40	10	12 16 20	176
		C (中央0位置)	60	16	20 25 30	245
		R (右側0位置)	100	30	35 40 50	292
			140	40 50 60 80	407	

Order 訂購範例: 型式 - V, MEANC60 - 25

Delivery 出貨日: 6 日出貨

NTS 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

**Alterations**

**安裝孔加工**

孔加工

HC

依孔加工記號做孔加工。  
MEAN...φ3.5×2處做孔加工。  
\*背面附接著背膠。  
(安裝孔尺寸一覽表)

D	X	Y
40	13.5	11.5
60	20	17
100	36	26
140	51	36

\*僅適用於 MEAN

NTS Code: 72

**■ 刻度膠帶** **RoHS**

**TMEPL** (歸零點左端)

**TMEPR** (歸零點右端)

**TMEPN** (無數字)

L=2000 (500×4)

保護膜 0.06mm  
PET膜 0.10mm  
鋅箔 0.05mm  
黏貼層 (壓克力) 0.03mm  
剝離紙 0.08mm

(刻度印刷面)

\*TMEPL・TMEPR每100mm會重複, 且無0與100的數字表記。  
\*請用剪刀等剪取任意長度使用。

歸零點位置	型式	Type	L	厚度	刻度單位	NT\$單價
左端	TMEPL	2000	0.18	單位1mm	1~4 pcs	893
右端	TMEPR					
-	TMEPN					

Order 訂購範例: 型式 TMEPL-2000

Delivery 出貨日: 4 日出貨

NTS 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

# WATER LEVEL MEASURING INSTRUMENTS / GREASE NIPPLES / SPHERICAL BALLS 水準器 / 油嘴 / 鋼珠

CAD資料夾名稱: Misc

**■ 水準器 (安裝型)** **RoHS**

**SMTM**

M材質 A5052B 玻璃

S 表面處理 黑色陽極處理 使用溫度不得超過55度

**■ 水準器 (嵌入式)** **RoHS**

**SMH**

M材質 ABS樹脂 玻璃

S 表面處理 黑色陽極處理 使用溫度不得超過55度

Type	D	A	B	h	h <sub>2</sub>	安裝孔(N)	感度	NT\$單價
SMTM	28	16	22	10.5	3.5	2	38' 12" (R-180)	742
	32	20	27	12.0	4.0	3	38' 12" (R-180)	770

**■ 水準器**

- 請將此水準器置於事先確認過的水平面上, 並調整使氣泡靜止於正中央的紅圈中。
- 氣泡偏離中心2mm時, 安裝面大約傾斜0.6度。

\*水準器的安裝面無精密度。

Order 訂購範例: 型式 SMTM28

Delivery 出貨日: 4 日出貨

NTS 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91

**■ 油嘴** **RoHS**

**GPA GPAS**

**GPB**

**GPC**

M材質 快削黃銅 (C3604BD)

S 表面處理 鍍銀

Type	No.	d	H	L	E	B	NT\$單價
GPA GPAS	6	M6×P0.75	13.5	5	-	7	32
	6A	M6×P1.0	13.5	5	-	7	32
GPB	1	R(PT)1/8	20(20.5)	9(9.5)	-	10	40
	2	R(PT)1/4	25	12	-	14	76
GPC	1	R(PT)1/8	21.5	8	12.5	10	40
	2	R(PT)1/4	25	11	13.5	14	76

**■ 鋼珠** **RoHS**

**BLIJ** (英吋)

**BLIS** (英吋)

**BLMJ** (毫米)

**BLMS** (毫米)

SD

\*28等級規格 (JIS B1501)

Type	尺寸	M材質	等級	校準	硬度	規格
BLIJ	英吋	SUJ2	28	±10μm	61~67HRC	JIS B1501
BLIS	英吋	SUS440C	28	±10μm	59~66HRC	JIS B1501為基準
BLMJ	毫米	SUJ2	28	±10μm	61~67HRC	JIS B1501
BLMS	毫米	SUS440C	28	±10μm	59~66HRC	JIS B1501為基準

**■ 英吋規格型號**

Type	No.	SD (英吋)	NT\$單價
BLIJ BLIS	8	1/8	29
	10	5/32	
	12	3/16	
	14	7/32	
	15	15/64	
	16	1/4	
	17	17/64	
	18	9/32	
	20	5/16	
	22	11/32	
24	3/8	34	
26	13/32	36	

**■ 毫米規格型號**

Type	No.	SD (mm)	NT\$單價
BLMJ BLMS	3	3	29
	3.5	3.5	
	4	4	
	4.5	4.5	
	5	5	
	6	6	
	8	8	

Order 訂購範例: 型式 GPA6A, BLU16, BLMS3

Delivery 出貨日: 4 日出貨

NTS 價格

數量別折扣表 (小數點第一位四捨五入) P.91