

請依照選定步驟①~④選擇型式・數值後再行訂購。


Order 訂購範例

型式 (Type · L) UADL100 UWDSUS100 UWSUSD100 (LR尺寸固定)

型式 (Type · D/A) - ③L - ④F UADRF26 HHDF20 (L·F尺寸指定) (A/R尺寸固定)



Type	Material	Surface Treatment
① UADL	鋁合金	滾筒研磨
② UADR		靜電塗裝(無光澤黑)
③ UADLA		拋光研磨
④ UADEL		陽極處理
⑤ UADS		噴砂



※如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照P.3049~3050。


型式	L1	H	h	容許荷重 (N)	出貨日
① Type	③ L				
(LR尺寸固定)	100	114	47	30	1200
UADL	116	130	53	36	1200
UADR	132	146	55	38	800
UADLA	150	164	67	50	600
UADEL	164	178	57	40	600
UADS	196	210			390

型式	指定單位1mm	參考容許荷重 (N)	出貨日
① Type	② D	③ L	④ F
(L·F尺寸指定)	26	100~200	30~50
UADLF			
UADRF			
UADSF			

●庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)  
●表中無交期表示無販售此規格。●選擇型式時①Type與③L中間不需要「-」。



Type	Material	Surface Treatment
① HHDF	鋁合金	靜電塗裝(無光澤黑)
② HHDFL	鋁合金	滾筒研磨
③ HHDFLA	鋁合金	拋光研磨




型式	質量 (g)	L	L1	H	h	R	C	出貨日
① Type	② A							
HHDF	19	64	90	107	41	29	5.3	9
HHDFL	20	110	93.5	112	44	31	6.5	10.5
HHDFLA	26	250	130	149	57	40	8.5	13.3

●庫存品...隔日出貨 P.5 (當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)




Type	Material	Surface Treatment
UWDSU	SS400	鍍鉻
UWDSUS	SUS304	拋光研磨

※如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。  
防鏽方法請參照P.3049~3050。



型式	③L	L1	R	d	N	容許荷重 (N)	質量 (g)	出貨日
① Type								
UWDSU (鋼)	80	96	20	8	5.5	400	61	3日
UWDSUS (不鏽鋼)	100	116	23			380	70	
	150	170	30	10	6.5	160	93	

●選擇型式時①Type與③L中間不需要「-」。



型式	③L	L1	質量 (g)	出貨日
① Type				
UWSUSD	68	98	105	3日
	100	130	120	
	110	140	130	
	120	150	135	
	150	180	155	
	188	218	185	
	238	268	215	
	288	318	235	

●選擇型式時①Type與③L中間不需要「-」。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~50	大量 51~
出貨日	一般	交期另估


●超過表中最大數量時交期另估。P.5

Order 訂購範例

型式 (Type · L) C-UADR152



Type	Material	Surface Treatment
① C-UADL	鋁合金	光澤滾筒研磨(銀色)
② C-UADR		靜電塗裝(黑)



型式	L	L1	H	h	質量 (g)
Type					
C-UADL (銀色) C-UADR (黑色)	114	129	55	38	142
	152	167			181

Delivery 出貨日 庫存品 隔日出貨 P.5  
●當日出貨 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量 1~50	大量 51~
出貨日	一般	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式 P.9

WEB系統 台灣三佳 搜尋  
24小時 https://tw.misumi-ec.com

FAX | 02-2570-3767  
若有疑問請電洽：02-2570-3766#0