

軟管·接頭
吸附零件

軟管
接頭
吸附零件

軟管·接頭
吸附零件

軟管
接頭
吸附零件

Order 訂購範例 型式 (Type · D/No.)

JCPP6 MCPC4

■樹脂型

■插頭

JCPP

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	D	B	P	C	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)	使用流體	空氣
JCPP	6	38.8	16	17	12.5	7	使用溫度範圍 0~60°C	
	8	38.7	16	18.1	23.3	7	最高使用壓力 0.9MPa	
	10	45.2	20	20.2	33.8	13	使用真空壓力 -100kPa	

M材質 PBT

■管接頭

JCPS

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	D	B	C	有效斷面積 (mm ²)	質量 (g)	使用流體	空氣
JCPS	6	54.8	17	11.5	23	使用溫度範圍 0~60°C	
	8	54.7	18.1	19.8	24	最高使用壓力 0.9MPa	
	10	59.8	20.2	22.6	28	使用真空壓力 -100kPa	

M材質 工程塑膠 (POM)

■軟管連接型

■插頭 一直柱

Type	M材質	S表面處理
MCPC	黃銅	鍍鉻
MCPCS	相當於SUS316	-

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	L	T	質量 (g)
MCPC	4	24.5	8.1	3(5.5)
MCPCS	6	28.0	10.1	5(9)

φ2.5 (內徑)

■管接頭 一直柱

Type	M材質	S表面處理
MCSC	黃銅	鍍鉻
MCSCS	SUS304	-

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	L	C	T	質量 (g)
MCSC	4	31.5(34.6)	11.8(11)	8.1	9(11.4)
MCSCS	6	33.5(37)	12.5(13)	10.1	11.5(16.2)

■插頭 -L型

Type	M材質	S表面處理
MCPCL	黃銅	鍍鉻
MCPCLS	SUS304	-

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	L	T	E	C1	質量 (g)
MCPCL	4	23.8(23.3)	8.1	18.3	10(11)	10(10.9)
MCPCLS	6	24.3(26.3)	10.1	18.8(19.8)	12(13)	13.5(19.7)

■管接頭 -L型

Type	M材質	S表面處理
MCSCCL	黃銅	鍍鉻
MCSCCLS	SUS304	-

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	L	C	T	E	質量 (g)
MCSCCL	4	30.8	10(11)	8.5(8.1)	25.8	16(15.5)
MCSCCLS	6	31.8(33.8)	12.5(13)	10.3(10.1)	26.3(27.3)	19(24.3)

■適用表

類型	插頭	管接頭
樹脂型	JCPP	JCPS
軟管連接型	MCPC MCPCS MCPCL MCPCLS	MCSC MCSCS MCSCCL MCSCCLS

除了上表所記載的組合以外無法使用。
如對防鏽有要求，請優先選擇SUS304材質的產品。防鏽方法請參照P.3049~3050。

■規格 (除了JCPP·JCPS)

密封材質	使用溫度	最高使用壓力MPa (kgf/cm ²)	使用流體
合成橡膠 (NBR)	-20~60°C (不可結凍)	黃銅: 1.0 (10) SUS304: 1.0 (10)	空氣

單側開關方式 (管接頭側有附屬)。
與軟管組合使用時，請使用與軟管外徑相同的No。
刊載規格為接頭本體之相關規格。實際的壓力規格·使用溫度範圍等，則視所使用之軟管材質而定。

■管接頭 隔壁用

Type	M材質	S表面處理
MCSCB	黃銅	鍍鉻
MCSCBS	SUS304	-

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	L	D	T	二面寬度 H	二面寬度 H1	質量 (g)
MCSCB	4	34(42.1)	16(19.6)	M10×1 (M12×1)	13(15)	13(17)	15(26.2)
MCSCBS	6	36(45)	18(25.4)	M12×1 (M16×1.5)	15(18)	15(22)	18.5(45.4)

Delivery 出貨日

●MCPCE 隔日出貨

●MCPC6 隔日出貨

●庫存品 隔日出貨

●3 日出貨

數量 標準訂購 特殊訂購
數量 少量 大量
數量 1~30 31~
出貨日 一般 交期另估
●超過表中最大數量時交期另估。P.5

Order 訂購範例 型式 (Type · No.)

KSCPM10

■插頭 一外螺牙型

KSCPM

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	螺牙徑 T	(L)	C	D	二面寬度 H	φ	質量 (g)
KSCPM	10	R 1/8	31	15	-	12	6	12
	20	R 1/4	34	15	18.5	17	6	22.7

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■管接頭 一外螺牙型

KSCSM

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	螺牙徑 T	(L)	D	二面寬度 H	φ	質量 (g)
KSCSM	20	R 1/4	50	19.5	17	6	57

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■插頭 一內螺牙型

KSCPF

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	螺牙徑 F	(L)	C	D	二面寬度 H	φ	質量 (g)
KSCPF	20	G 1/4	28	15	18.5	17	6	17.7

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■管接頭 一內螺牙型

KSCSF

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	螺牙徑 T	(L)	D	二面寬度 H	φ	質量 (g)
KSCSF	20	Rc 1/4	47.5	19.5	17	6	26

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■插頭 一軟管安裝用型

KSCPH

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	(L)	C	A	φ	質量 (g)
KSCPH	20	51	15	30	6	16

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■管接頭 一軟管安裝用型

KSCSH

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	(L)	C	D	質量 (g)
KSCSH	20	67	30	19.5	56

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■插頭 一優力膠軟管安裝用型

KSCPN

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	(L)	C	A	φ	二面寬度 H	質量 (g)
KSCPN	8	38.5	15	17	3.8	17	27.6
	10				5.3		

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

■管接頭 一優力膠軟管安裝用型

KSCSN

CAD 2D 3D RoHS 10

型式 Type	No.	(L)	A	D	φ	二面寬度 H	質量 (g)
KSCSN	8	54.5	17	19.5	3.8	17	35
	10				5.3		

M材質 鋼鐵 (鍍銀)

Delivery 出貨日

●3 日出貨

數量 標準訂購 特殊訂購
數量 少量 大量
數量 1~50 51~
出貨日 一般 交期另估
●超過表中最大數量時交期另估。P.5

■規格

密封材質	使用溫度範圍	使用流體	最高使用壓力MPa (kgf/cm ²)	耐壓力MPa (kgf/cm ²)
合成橡膠 (NBR)	-20°C~80°C	空氣	1.0 (10)	1.5 (15)

單側開關方式 (管接頭側有附屬)。
無法與其他頁次的接頭組合使用。