

單軸致動器 LX30 標準/包覆型




請依照選定步驟①~④選擇型式和數值後再行訂購。

Order 訂購範例	①型式	②滑塊數	③馬達附件	④滑軌全長(L)	
	LX3010C LX3010-MX	B1 B1	A3040 A3040	450 450	(標準潤滑油) (附潤滑油組件MX)

備有感應器組件。☐ P.302

取得新式樣·新型專利








規格	
LX30	
標準/包覆	
螺桿徑 (mm)	10
導程 (mm)	5 · 10
精密度	高級·精密級

- ▲附屬品
- ①馬達附件 M A5052 S 黑色陽極處理
 - ②附件安裝螺絲4 pcs M SUSXM7
 - ③無馬達固定座型沒有附屬品。
 - ④材質表請參照P.285。

型式	標準潤滑油		低發塵潤滑油		附潤滑組件MX(標準潤滑油)	
	高級	精密級	高級	精密級	高級	精密級
導程5	LX3005(C)	LX3005(C)P	LX3005(C)G	LX3005(C)PG	LX3005(C)-MX	LX3005(C)P-MX
導程10	LX3010(C)	LX3010(C)P	LX3010(C)G	LX3010(C)PG	LX3010(C)-MX	LX3010(C)P-MX

☐ [C] 為包覆型。 ● 低發塵潤滑油資訊P.288 ● 潤滑組件MX資訊P.280



①型式	②滑塊數	③馬達附件	④滑軌全長(L)	安裝孔尺寸				
				A	P1	P2	B	間距數
(標準潤滑油) LX3005(C) LX3010(C)	長滑塊型 (1 pcs) B1 (2 pcs) B1 ⊙ B2時 L≥300	(伺服馬達) A3038 A3040 E3040	125	12.5	100	12.5	1	4
			150	25		25		
			200	50		50		
			250			100		
			300			50		
(低發塵潤滑油) LX3005(C)G LX3010(C)G	短滑塊型 (1 pcs) S1 (2 pcs) S2 *附潤滑組件MX僅可選擇B1/S1	(步進馬達) T3042 T3056.4 T3060	350	100	50	3	8	
			400		100			
			450		50			
(附潤滑組件MX·標準潤滑油) LX3005(C)-MX LX3010(C)-MX	* (無附件) N (無馬達固定座) F		500	100	50	4	10	
			550		50			
			600		100			50

*精密級附有精密度保證書。 * [C] 為包覆型。
*無附件者，未附馬達附件及安裝螺絲。
● LX30□□(C)系列可於追加工指定感應器組合。
追加工詳細圖示 ☐ P.302

有效行程·總質量

滑軌全長(L)	*有效行程				總質量(kg)									
	無MX		附MX		標準		S1		S2		B1		B2	
125	29	54.5	—	—	1.30	—	1.18	—	1.75	—	1.50	—	—	—
150	54	—	79.5	17	—	65.5	1.47	—	1.35	1.53	1.92	—	1.67	1.98
200	104	—	129.5	67	90	115.5	1.81	—	1.68	1.86	2.25	—	2	2.32
250	154	—	179.5	117	140	165.5	2.14	—	2.02	2.2	2.59	—	2.34	2.66
300	204	116	229.5	167	190	215.5	2.48	2.79	2.35	2.53	2.92	3.49	2.67	2.99
350	254	166	279.5	217	240	265.5	2.81	3.12	2.69	2.87	3.26	3.83	3.01	3.33
400	304	216	329.5	267	290	315.5	3.15	3.46	3.02	3.21	3.6	4.16	3.35	3.66
450	354	266	379.5	317	340	365.5	3.49	3.79	3.36	3.54	3.93	4.5	3.68	4
500	404	316	429.5	367	390	415.5	3.82	4.13	3.7	3.88	4.27	4.83	4.02	4.33
550	454	366	479.5	417	440	465.5	4.16	4.47	4.03	4.21	4.6	5.17	4.35	4.67
600	504	416	529.5	467	490	515.5	4.49	4.8	4.37	4.55	4.94	5.51	4.69	5.01

*有效行程為包含至兩端各預留2.5mm的尺寸、合計5mm的預留值。 ● 附潤滑組件MX+0.011kg
*雙滑塊型的有效行程為密接時的值。

伺服馬達適用表 (請參照馬達附件尺寸圖P.301)

型式	法蘭尺寸	製造商名稱	馬達型號	瓦數	建議聯軸器	
A3038	☐38	Panasonic	MSMD5A	50W	SCXW21 (P.857) SCPW21 (P.853) CPDW19 (P.863)	
			MSME1*			
			MSMD01*	100W		
			MSME01*			
			SGMJV-A5			
A3040	☐40	安川電機	SGM7A-AS5A	50W		
			SGMAV-A5			
			SGM7A-01A	100W		
			SGMJV-01			
			SGMAV-01			
			三菱電機	HG-MR053	50W	
				HF-MP053		
				HG-MR13		100W
				HF-MP13		
			山洋電氣	HF-KP13	30W	
Q1AA04003D						
OMRON	Q1AA04005D	50W				
	Q1AA04010D	100W				
	R88M-K05030	50W				
KEYENCE	R88M-K10030	100W				
	MV-M05	50W				
	SV-M005					
	MV-M10	100W				
SV-M010						
E3040	☐40	● SIEMENS	1FK7011-5	50W	CPDW25 (P.863)	
			1FK7015-5	100W		

●馬達型號·規格等有可能會變更。請向各製造商確認。
●馬達·聯軸器亦可使用適用表以外的製品。請確認各安裝尺寸。
●使用SIEMENS馬達時，往聯軸器的軸插入量，其單邊會縮短1.15mm。

<p>●標準潤滑油 高級型式 (除無馬達固定座，馬達附件代碼F以外)</p> <p>5 日出貨</p>	<p>●標準潤滑油 精密級型式 (除無馬達固定座，馬達附件代碼F以外)</p> <p>7 日出貨</p>	<p>●左述以外</p> <p>10 日出貨</p>
---	--	----------------------------

數量區分	標準訂購		特殊訂購	
	少量	大量	少量	大量
數量	1~2	3~14	15~	15~
出貨日	一般	+8日	交期另估	交期另估

●超過表中最大數量時交期另估。☐ P.5
●標準潤滑油精密級(1滑塊)以外，數量在3以上時交期另估。

精密度基準


精密度基準	L≤400		L≥450	
	高級	精密級	高級	精密級
定位精密度 (mm)	0.06	0.02	0.1	0.025
背隙 (mm)	0.02	0.003	0.02	0.003
反覆定位精密度 (mm)	±0.005	±0.003	±0.005	±0.003
移動平行度 (mm)	0.025	0.01	0.035	0.015
起動矩 (N·cm)	4			

●最高移動速度請參照P.287。
●慣性力矩請參照P.286。
●精密度規格數值為安裝後的值。(並非安裝前的值)各數值請參照P.287

步進馬達適用表 (請參照馬達附件尺寸圖P.301)

型式	法蘭規格	製造商名稱	馬達型號	瓦數	建議聯軸器
T3042	☐42	東方馬達	PK24*	2相	SCXW21 (P.857) SCPW21 (P.853) CPDW19 (P.863)
			RKS54*		
			PK54	α step	
			AS46		
T3056.4	☐56.4	東方馬達	ASC46	2相	
			AR46		
			PK26*		
T3060	☐60	東方馬達	RKS56*	5相	
			PK56*		
			AS6*	α step	
			ASC66		

●東方馬達製齒輪式馬達不適用。



可長時間免保養。詳情請參照 P.280

單軸致動器
單軸組件
單軸機器人
手動組件
6 手單軸致動器組件致動器

單軸致動器
單軸組件
單軸機器人
手動組件
6 手單軸致動器組件致動器