

請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。



訂購範例

(90°型滾輪)

型式(①Type・②No.)

BVGH3

(90°型襯套)

型式(①Type・②No.)

BVGBS1

— ③規格


E

■90°型滾輪



Type	材質	硬度	背膠	耐熱溫度
*BVGH	相當於SUJ2	60～62HRC	金屬蓋	0～100℃
*BVGHS	相當於SUS440C	58～60HRC	NBR合成橡膠	—30～260℃
BVGH	相當於SUS440C	58～60HRC	金屬蓋	—30～260℃

*BVGH No.2、No.3・BVGHS No.2、No.3變更為合成橡膠附金屬密封式




型式		A	B	d	MDW			(G)*	(H)*	K	徑向荷重 (LRmax.) (N)	推力荷重 (LSmax.) (N)	出貨日
①Type	②No.				E～F間	內側	外側						
BVGH	1	19.557	7.874	4.762	15.848	7.924	11.861	1.0	0.5	0.229	1220	252	庫存品
	2	30.733	11.099	9.525	25.399	12.700	18.236	1.4	0.7		2650	625	庫存品
	3	45.718	15.874	11.999	38.099	19.049	26.974	2.0	1.0		5900	1701	庫存品
BVGHS	1	19.557	7.874	4.762	15.848	7.924	11.861	1.0	0.5	0.229	1220	252	庫存品
	2	30.733	11.099	9.525	25.399	12.700	18.236	1.4	0.7		2650	625	3日
	3	45.718	15.874	11.999	38.099	19.049	26.974	2.0	1.0		5900	1701	3日
BVGHT	1	19.557	7.874	4.762	15.848	7.924	11.861	0.508	0.254	0.229	1013	209	庫存品
	2	30.733	11.099	9.525	25.399	12.700	18.236	0.762	0.381		2200	519	庫存品
	3	45.718	15.874	11.999	38.099	19.049	26.974	0.889	0.432		4897	1412	3日

*G,H尺寸為參考值, 有可能會變更。①庫存品…隔日出貨 ②P.5 (隔日出貨) 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)


kgf=N×0.101972

■90°型襯套





BVGBS

E (偏心襯套)



C (固定襯套)



材質 SUS303

型式		③規格	L	D	B	d	容許公差	適用螺柱	X	ℓ1	H	出貨日
①Type	②No.											
BVGBS	1	C	13.68	4.75	10	3	+0.014 0	M3	—	6.06	10	庫存品
		E										庫存品
		C										庫存品
	2	C	17.24	9.52	13	6	+0.018 0	M6	—	6.45	12	庫存品
		E										庫存品
		C										3日
	3	C	24.68	11.99	19	8	+0.022 0	M8	—	9.06	17	3日
		E										3日

*庫存品…隔日出貨 ②P.5 (隔日出貨) 僅適用於當日PM4:00前提出申請之訂單。)



出貨日

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1～50	51～
出貨日	一般	交期另估

*超過表中最大數量時交期另估。 ②P.5

請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。



訂購範例

(90°型單軌道)

型式(①Type・②No.)

BVGTNL1


— ③L

640

■90°型單軌道



Type	安裝孔	材質	硬度
BVGTNL	有	相當於S43C	53HRC (90°稜邊)
BVGTNSL	有	相當於SUS440C	40HRC (90°稜邊)



型式		③L	E ±0.38	F ±0.38	G ±0.5	J	MD ±0.05	D	B1	N ±1.0	P ±0.2	出貨日
①Type	②No.											
BVGTNL BVGTNSL	1	90～1790	11.10	4.75	0.79	1.57	3.18	3.5	4	20	50	5日
	2		15.88	6.35		2.36	4.75	4.5	5.5			
	3		22.23	8.71		2.77	6.35	5.5	8			



出貨日

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	1～14	15～19
出貨日	一般	+2日 交期另估

*超過表中最大數量時交期另估。 ②P.5



追加加工



型式(①Type・②No.)

— ③(MTC)L

BVGTNL1

— MTC740

*僅適用於單軌道型BVGTNL。

Alteration Code	追加表面處理
Spec.	MTC
Spec.	做鍍無電鍍鍍追加加工。 *不適用於不鏽鋼型

請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。



訂購範例


型式(①Type・②No.)

BVGUR25

— ③L

90


■90°型雙軌道



Type	材質	S表面處理	硬度
BVGUR	相當於S45C	染黑處理	58HRC (90°稜邊)
BVGURS	相當於SUS440C	—	52HRC (90°稜邊)

*W1為90°交點的尺寸。
(兩端為R)

*孔數 = $\frac{(L-40)}{50} + 1$



型式		③L	(W)	W1	T	N±1.0	P±0.2	d
①Type	②No.							
BVGUR BVGURS	25	指定單位50mm	(25)	25.74	4.5	20	50	5.5
	44		(44)	44.74	6.0			7.0



出貨日

5

日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1～9	10～
出貨日	一般	交期另估

*超過表中最大數量時交期另估。 ②P.5

請依照選定步驟①～③選擇型式和數值後再行訂購。



訂購範例

型式(①Type・②No.)

BVGU25

— ③L

840


■90°型V型導引組件



Type	材質	S表面處理	硬度
1台座	BVGU	台座	板: A5052
2台座	BV2GU	滑軌	黑色陽極處理

(台座)

(軌道)



*組合品包含台座與軌道。
*W1為90°交點的尺寸。(兩端為R)

*孔數 = $\frac{(L-40)}{50} + 1$

型式		③L	W	W1	d	A	B	X1	X2	Y1	Y2	d1	d2	E	F	H	T	滾輪	襯套		
①Type	②No.																		固定側	調整側	螺柱
BVGU (1台座) BV2GU (2台座)	25	指定單位50mm	25	25.74	5.5	80	70	70	40	50	41.59	M5	M3	10	10	17.5	4.5	BVGH1	BVGBS1—C	BVGBS1—E	CB3—22
	25L		25	25.74	5.5	120	70	100	80	50	41.59	M5	M3	10	10	17.5	4.5				
	44		44	44.74	7	120	105	100	80	80	70.14	M6	M6	10	12	24.5	6				

*No.25L的A, X1, X2比No.25大。 *加工適用表為“—”者表無提供該規格。



出貨日

5

日出貨

數量區分	標準訂購	特殊訂購
數量	少量	大量
出貨日	1～9	10～
出貨日	一般	交期另估

*超過表中最大數量時交期另估。 ②P.5

■加工適用表

L (選擇)	BVGU25	BV2GU25	BVGU25L	BV2GU25L	BVGU44	BV2GU44
90	●	—	—	—	—	—
140	●	—	●	—	●	—
190・240	●	●	●	●	●	●
290・340	●	●	●	●	●	●
390・440	●	●	●	●	●	●
490・540	●	●	●	●	●	●
590・640	●	●	●	●	●	●
690・740	●	●	●	●	●	●
790・840	●	●	●	●	●	●
890・940	●	●	●	●	●	●
990・1040	●	●	●	●	●	●
1090・1140	●	●	●	●	●	●
1190・1240	●	●	●	●	●	●
1290・1340	●	●	●	●	●	●
1390・1440	●	●	●	●	●	●
1490・1540	●	●	●	●	●	●
1590・1640	●	●	●	●	●	●
1690・1740	●	●	●	●	●	●