




















40·80mm方形鋁擠型架

-HFS8系列(M8·M6·M5·M4·M3螺帽)-



RoHS



指定長度鋁擠型

型式	L 指定單位0.5mm	質量 kg/m	斷面積 mm ²	斷面2次力矩mm ⁴		NT\$單價 未滿300mm	NT\$單價/m 300mm以上
				lx	ly		
HFS8	4040	1.73	640	10.4 × 10 ⁴	10.4 × 10 ⁴	162	544
	4080	3.00	1109	19.8 × 10 ⁴	19.8 × 10 ⁴	292	983
	8080	4.57	1691	129.1 × 10 ⁴	129.1 × 10 ⁴	468	1,570
	808040	4.19	1550	94.2 × 10 ⁴	94.2 × 10 ⁴	504	1,685
HFSF8	4040	1.63	601	9.63 × 10 ⁴	9.94 × 10 ⁴	158	533
	4080	2.98	1104	20.3 × 10 ⁴	70.5 × 10 ⁴	338	1,130
HFST8	4040	1.61	596	9.86 × 10 ⁴	9.82 × 10 ⁴	158	529
	4080	3.10	1149	21.18 × 10 ⁴	77.16 × 10 ⁴	349	1,170
HFSH8	4040	1.65	612	9.74 × 10 ⁴	10.44 × 10 ⁴	176	598
	4080	3.01	1113	20.67 × 10 ⁴	70.16 × 10 ⁴	346	1,152
HFSC8	4040	1.73	640	10.4 × 10 ⁴	10.4 × 10 ⁴	198	666
	4080	3.00	1109	19.8 × 10 ⁴	19.8 × 10 ⁴	346	1,159
HFSL8	4040	1.63	601	9.63 × 10 ⁴	9.94 × 10 ⁴	216	720
	4080	2.98	1104	20.3 × 10 ⁴	70.5 × 10 ⁴	338	1,130
HFSB8* (黑色陽極處理)	4040	1.73	640	10.4 × 10 ⁴	10.4 × 10 ⁴	198	666
	4080	3.00	1109	19.8 × 10 ⁴	19.8 × 10 ⁴	346	1,159
HFSFB8* (黑色陽極處理)	4040	1.63	601	9.63 × 10 ⁴	9.94 × 10 ⁴	216	720
	4080	2.98	1104	20.3 × 10 ⁴	70.5 × 10 ⁴	338	1,130
HFSTB8* (黑色陽極處理)	4040	1.61	596	9.86 × 10 ⁴	9.82 × 10 ⁴	227	763
	4080	3.10	1149	21.18 × 10 ⁴	77.16 × 10 ⁴	349	1,170
HFSLB8* (黑色陽極處理)	4040	1.27	478	7.54 × 10 ⁴	7.54 × 10 ⁴	140	479
	4080	2.12	785	13.4 × 10 ⁴	52.9 × 10 ⁴	252	850
HFS30A8	40	1.88	694	9.89 × 10 ⁴	10.64 × 10 ⁴	216	727
	40	1.83	676	9.87 × 10 ⁴	10.37 × 10 ⁴	223	749
HFS45A8	40	1.84	679	9.99 × 10 ⁴	10.53 × 10 ⁴	216	731
	40	1.53	564	7.79 × 10 ⁴	7.79 × 10 ⁴	184	619
HFS60A8	40	2.74	1012	12.23 × 10 ⁴	38.19 × 10 ⁴	346	1,163
	40	3.61	1339	80.99 × 10 ⁴	80.99 × 10 ⁴	457	1,534

*黑色陽極處理的修補請參照P.2324。

固定長度鋁擠型架

型式	L mm	質量 kg	對應指定長度 鋁擠型架	NT\$單價	
				1~19 pcs	20~
KHFS8	4040	1.73	HFS8-4040	608	576
	4080	3.00	HFS8-4080	1,094	1,037

Order 訂購範例
 型式 - L
 HFS8-4040 - 800

Delivery 出貨日
 4 日出貨 快件T 免費 P.92

Price 價格
 L=未滿300時
 不管長度多少皆為表中價格。
 ex: HFS8-4040-180
 =162元
 L=300以上時,用下列算式可計算出價格。
 NT\$單價/m × 指定全長 = 產品售價
 ex: HFS8-4040-600
 544 × 0.6m = 326元(小數點第一位四捨五入)

Alteration 追加加工
 • 攻牙孔追加加工
 • 高精密度切割、45°切角
 • D孔、扳手孔
 • 其他各種開孔
 (解說P.2251~P.2256
 價格表P.2256)

●鋁擠型架用螺帽 P.2229
 P.2229~P.2234備有各種鋁擠型架用螺帽,請使用No.8型。
 而No.後面的M代表攻牙孔直徑。

●鋁擠型架用端蓋 P.2202
 (例)HFS8-4040的鋁擠型架
 對應HFC8-4040-B(黑)與HFC8-4040-S(淺灰)。

Example 使用範例
 HFSH8-4040 HFSB8-4080