

Order 型式 (Type · No.)
訂購範例 HAJJCHP606

調整腳墊組件

Type	No.	容許荷重 kN (kgf)	質量 kg	構成零件					
				平板	調整腳墊	螺柱	螺帽		
HAJJP5	5	4.9 (500)	0.45	HAJP5	NFJN12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4
	6	4.9 (500)	0.46	HAJP6	NFJN12-100	CBM6-12	4	HNTT6-6	4
	8*	16.6 (1700)	1.15	HAJP8	FJFN16-150	CBM8-20	4	HNTT8-8	4
	5050	16.6 (1700)	1.15	HAJPC5050	FJFN16-150	CBM6-15	8	HNTT6-6	8
	6060	16.6 (1700)	1.6	HAJPC6060	FJFN16-150	CBM6-15	8	HNTT6-6	8
HAJJPSS5	5	4.9 (500)	0.45	HAJPSS5	NFJNS12-100	SCB5-10	4	HNTTS5-5	4
	6	4.9 (500)	0.46	HAJPSS6	NFJNS12-100	SCB6-12	4	HNTTS6-6	4
	8*	16.6 (1700)	1.15	HAJPSS8	NFJNS12-100	SCB8-20	4	HNTTS8-8	4
	5050	16.6 (1700)	1.6	HAJPCSS5050	FJFNS16-150	SCB6-15	8	HNTTS6-6	8
	6060	16.6 (1700)	1.6	HAJPCSS6060	FJFNS16-150	SCB6-15	8	HNTTS6-6	8

◎8*與8-45兼用 ◎僅HAJJPSS8080附墊圈。
◎No.6060、8080、9090對應型架的6系列60mm方形·8系列80mm方形·8-45系列90mm方形。

平板腳輪組件 (腳輪附剎車)

Type	No.	容許荷重 kN (kgf)	質量 kg	構成零件					
				平板	腳輪	安裝螺柱	安裝型架		
HCHPS	5	0.9 (100)	0.69	HAJP5	HCHAS12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4
	6	1.4 (150)	0.7	HAJP6	HCHAS12-150	CBM6-12	4	HNTT6-6	4
	8*	1.7 (170)	1.8	HAJP8	HCHAS16-170	CBM8-20	4	HNTT8-8	4
HCHPSS	5	0.9 (100)	0.69	HAJP5	HCHAS12-100	SCB5-10	4	HNTTS5-5	4
	6	1.4 (150)	0.7	HAJP6	HCHAS12-150	SCB6-12	4	HNTTS6-6	4
	8*	1.7 (170)	1.8	HAJP8	HCHAS16-170	SCB8-20	4	HNTTS8-8	4
HDHPS	5	0.4 (50)	0.8	HAJPD5	CHAMJ-E75-N	CBM5-10	4	HNTT5-5	4
	6	0.7 (80)	1.3	HAJPD6	CHAMJ-E75-N	CBM6-12	4	HNTT6-6	4
	8*	0.7 (80)	2.6	HAJPD8	CHAMJ-E75-N	CBM8-20	4	HNTT8-8	4
HDHPSS	5	0.4 (50)	0.8	HAJPD5	CHAMJ-E75-N	SCB5-10	4	HNTTS5-5	4
	6	0.7 (80)	1.3	HAJPD6	CHAMJ-E75-N	SCB6-12	4	HNTTS6-6	4
	8*	0.7 (80)	2.6	HAJPD8	CHAMJ-E75-N	SCB8-20	4	HNTTS8-8	4

◎8*與8-45兼用 ◎No.5、6對應型架溝的5系列20mm方形·6系列30mm方形，No.8對應型架的8系列40mm方形·8-45系列45mm方形。

調整腳墊 + 平板腳輪組件

Type	No.	容許荷重 kN (kgf)	調整腳墊 容許荷重 kN (kgf)	質量 kg	構成零件						
					平板	調整腳墊	腳輪	安裝型架			
HAJCHP	5	0.9 (100)	4.9 (500)	0.86	HAJPC5-12	NFJN12-100	HCHAS12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4
	2525	0.9 (100)	4.9 (500)	0.86	HAJPC2525-12	NFJN12-100	HCHAS12-100	CBM5-10	4	HNTT5-5	4
	54040	0.9 (100)	4.9 (500)	1.6	HAJPC54040-16	NFJN16-150	CHPFS05	CBM5-10	4	HNTT5-5	8
	6	1.4 (150)	4.9 (500)	0.9	HAJPC6-12	NFJN12-100	HCHAS12-150	CBM6-12	4	HNTT6-6	4
	8	1.4 (150)	16.6 (1700)	2.2	HAJPC8-16	FJFN16-150	CHPFS05	CBM6-12	4	HNTT6-6	4
HAJCHPS	5	0.9 (100)	4.9 (500)	0.86	HAJPC5-12	NFJN12-100	HCHAS12-100	SCB5-10	4	HNTTS5-5	4
	2525	0.9 (100)	4.9 (500)	0.86	HAJPC2525-12	NFJN12-100	HCHAS12-100	SCB5-10	4	HNTTS5-5	4
	54040	0.9 (100)	4.9 (500)	1.6	HAJPC54040-16	NFJN16-150	CHPFS05	SCB5-10	4	HNTTS5-5	8
	6	1.4 (150)	4.9 (500)	0.9	HAJPC6-12	NFJN12-100	HCHAS12-150	SCB6-12	4	HNTTS6-6	4
	8	1.4 (150)	16.6 (1700)	2.2	HAJPC8-16	FJFN16-150	CHPFS05	SCB6-12	4	HNTTS6-6	4

◎8080*為防止鋁擠型溝槽底部與安裝螺柱接觸，另附墊圈。

CAD 2D 3D


CAD 2D 3D

CAD 2D 3D


Delivery 出貨日 **3** 日出貨

數量區分	標準訂購		特殊訂購
	數量	出貨日	
少量	1~20	一般	大量
大量	21~	交期另估	

◎超過表中最大數量時交期另估。P.5
詢價 請依下列2種方式
24小時 WEB 系統 FAX
P.9 請電洽: 02-2570-3766#0



Order 型式 (Type · No.)
訂購範例 HAJJP5



型式	Type	No.	M	可搭配 鋁擠型系列	B	T	A	M2	D	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	質量 kg	出貨日
HAJJP	HAJJPSS	5	12	5系列(20x20)	-	6	75	-	5.5	8	30	27	-	43	-	-	-	-	0.24	3日
		6	12	6系列(30x30)	-	9	100	-	7	13	25	31	-	60	-	-	-	-	0.65	
		8*	16	8系列(40x40)	-	9	100	-	9	20	45	25	-	-	-	-	-	-	-	
HAJPC	HAJPCS	5	12	5系列(20x20)	75	6	135	-	5.5	8	30	27	43	122	60	-	-	-	0.45	3日
		2525	12	5系列(25x25)	125	9	100	6	7	13	25	31	43	122	60	-	-	-	0.44	
		54040	16	5系列(40x40)	125	9	100	6	9	20	45	25	65	106	10	10	36	54	1.03	
		6	12	6系列(30x20)	75	6	135	-	7	13	25	87	31	43	122	60	-	-	-	
		8*	16	8系列(40x40)	125	9	166	6	7	10	60	20	65	106	10	10	36	54	1.03	
HAJPD	HAJPDS	5	6	5系列(20x20)	50	6	184	-	5.5	154	20	10	40	56	112	11	28	25	0.53	3日
		6	8	6系列(30x30)	74	9	237	-	7	193	30	20	50	55	129	16	42	37	0.9	
		8	8	8系列(40x40)	82	12	250	-	9	193	40	20	55	144	20	42	41	2.1		
		5	6	5系列(20x20)	50	6	184	-	5.5	154	20	10	40	56	112	11	28	25	0.53	
		6	8	6系列(30x30)	74	9	237	-	7	193	30	20	50	55	129	16	42	37	0.9	

◎8*與8-45兼用
◎No.6060、8080、9090對應型架的6系列60mm方形·8系列80mm方形·8-45系列90mm方形。
◎No.5、6對應型架5系列20mm方形·6系列30mm方形，No.8對應型架的8系列40mm方形·8-45系列45mm方形。
◎No.54040對應型架5系列40mm方形。◎No.5050對應型架6系列50mm方形。
◎表中無交期表示無販售此規格。

Delivery 出貨日
數量區分 標準訂購 特殊訂購
數量 1~20 一般 21~ 交期另估
出貨日 一般 交期另估
◎超過表中最大數量時交期另估。P.5

詢價 請依下列2種方式
24小時 WEB 系統 FAX
P.9 請電洽: 02-2570-3766#0