


MEVSN150-70



■斜楔行程关系图 P.1189

■构成零件表 P.1190

行程 S	加工力KN (tonf)		弹簧力N (kgf)			总重量 kg	Catalog No.	W	θ
	标准加工力	极限加工力	初压	下死点前5mm	终压				
86.4	123.6 (12.6)	185.3 (18.9)	753 (76.7)	8306 (846.9)	9555 (974.3)	43.5	MEVSN	150	70

Order 订货范例 Catalog No. **MEVSN** W **150** - θ **70**

Delivery 交货期 **另** 询交货期

Price 价格 询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi-ec.com/cn/> P.57
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8984 P.1663

Alterations 追加加工 Catalog No. **MEVSN** W **150** - θ **70** - (N12 · N16...etc.) **TK**

Alterations	Code	Spec.
φ12H7 或 φ16H7	N12	变更定位销孔径 φ13H7 ⇒ φ12H7
	N16	变更定位销孔径 φ13H7 ⇒ φ16H7
挡板 螺栓 螺母	S	附带下死点固定用轴环、螺钉、螺母
	K	追加定位键(2个) (带2个M8×15 内六角螺钉)
	TK	T型键槽加工 追加定位键(6个) (带6个M8×15内六角螺钉)