





# 凹模

一定位销止动型



# 防废料回跳型凹模

一定位销止动型



Dns	Catalog No. Type	D	L	指定単位0.01mm				R	b	d	F
				(A) min. P max.	D R E G P · Kmax. P · Wmin.	R					
10	经济型 普通型	10	16 20 22 25 28 30 32 35	2.00 ~ 6.00	6.00	1.20	0.15	6	6.4	6	
13	A EKSD KSD	13	16 20 22 25 28 30 32 35	3.00 ~ 8.00	8.00	1.50	W/2以下 仅R	8	8.4	7.5	
16	D EKDD KDD	16	16 20 22 25 28 30 32 35	5.00 ~ 10.00	10.00	2.00			10.6	8	
20	R EKDR KDR	20	16 20 22 25 28 30 32 35	7.00 ~ 12.00	12.00	3.00	12.6	10			
22	E EKDE KDE	22	16 20 22 25 28 30 32 35	8.00 ~ 14.00	14.00	3.00	14.6	11			
25	G EKDG KDG	25	16 20 22 25 28 30 32 35	10.00 ~ 16.00	16.00	3.00	16.6	12.5			
32		32	16 20 22 25 28 30 32 35	15.00 ~ 20.00	20.00	4.00	20.6	16			
38		38	16 20 22 25 30 35	19.00 ~ 26.00	26.00	5.00	26.6	19			
45		45	20 22 25 30 35	25.00 ~ 35.00	35.00	6.00	36.0	22.5			
50		50	20 22 25 30 35	33.00 ~ 40.00	40.00	7.00	41.0	25			
56		56	20 22 25 30 35	38.00 ~ 45.00	45.00	8.00	46.0	28			

Dns	Catalog No. Type	D	L	指定単位0.01mm				R	b	d	F
				(A) min. P max.	D R E G P · Kmax. P · Wmin.	R					
10	经济型 普通型	10	16 20 22 25 28 30 32 35	2.00 ~ 6.00	6.00	1.20	0.15	6	6.4	6	
13	A SR-EKSD SR-KSD	13	16 20 22 25 28 30 32 35	3.00 ~ 8.00	8.00	1.50	W/2以下 仅R	8	8.4	7.5	
16	D SR-EKDD SR-KDD	16	16 20 22 25 28 30 32 35	5.00 ~ 10.00	10.00	2.00			10.6	8	
20	R SR-EKDR SR-KDR	20	16 20 22 25 28 30 32 35	7.00 ~ 12.00	12.00	3.00	12.6	10			
22	E SR-EKDE SR-KDE	22	16 20 22 25 28 30 32 35	8.00 ~ 14.00	14.00	3.00	14.6	11			
25	G SR-EKDG SR-KDG	25	16 20 22 25 28 30 32 35	10.00 ~ 16.00	16.00	3.00	16.6	12.5			

Order 订货范例 Catalog No. - L - P - W - R(仅R)  
EKDR 13 - 20 - P6.00 - W2.40 - R1.00

Delivery 交货期 3 天发货  
瞬达T 瞬达A P.42  
上海·广州发货 数量≥201时, 请另询交货期。  
刃口形状(A)同规格10支以内适用。  
刃口形状(D) R E G同规格5支以内适用。  
仅刃口形状(A)适用于瞬达T!  
D38、45、50、56不适用于瞬达T!

Alterations 追加加工 Catalog No. - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC · KC...etc.)  
EKDD 13 - 20 - P6.00 - WC1.00 - KC90

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口追加加工	PC WC	变更刃口直径 min.: $\frac{P}{WC} > \frac{PC}{WC} \geq \frac{P \cdot Wmin.}{2} \geq 1.00$ 指定单位0.01mm 仅PC1.00~1.99时, b=4。 max.: $\frac{P}{WC} < \frac{PC}{WC} \leq P \cdot Kmax. + 0.2$ 指定单位0.01mm	
	BC	变更刃口长度 $1 \leq BC \leq b$ 指定单位0.1mm 经济型不适用	

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口	PKC	变更刃口尺寸公差 $\frac{P}{WC} + 0.01 \rightarrow +0.005$ 经济型不适用	变更刃口尺寸公差 $\frac{P}{WC} + 0.01 \rightarrow +0.01$ 经济型不适用
全长追加加工	LC LKC LKZ	变更全长 $10 \leq LC < L$ 指定单位0.1mm(LC · LKZ并用时, 指定单位可为0.01mm) 导入部缩短(L-LC)。 变更全长公差 $L \pm 0.2 \rightarrow +0.05$ 变更全长公差 $L \pm 0.2 \rightarrow +0.01$ * L < 16、D > 25不适用	
其他	KC	变更止回位置 指定单位1'	

Order 订货范例 Catalog No. - L - P - W - R(仅R) - MT - C  
SR-EKDR 13 - 20 - P6.00 - W2.40 - R1.00 - MT1.50 - C0.105

Delivery 交货期 3 天发货  
上海·广州发货 数量≥201时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工 Catalog No. - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - MT - C - (BC · KC...etc.)  
SR-EKDD 13 - 20 - P6.00 - WC1.00 - MT1.50 - C0.105 - KC90

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口追加加工	PC WC	变更刃口直径 min.: $\frac{P}{WC} > \frac{PC}{WC} \geq \frac{P \cdot Wmin.}{2} \geq 1.00$ 指定单位0.01mm 仅PC1.00~1.99时, b=4。 max.: $\frac{P}{WC} < \frac{PC}{WC} \leq P \cdot Kmax. + 0.2$ 指定单位0.01mm	
	BC	变更刃口长度 $1 \leq BC \leq Bmax.$ 指定单位0.1mm 经济型不适用	

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口	PKC	变更刃口尺寸公差 $\frac{P}{WC} + 0.01 \rightarrow +0.005$ 经济型不适用	变更刃口尺寸公差 $\frac{P}{WC} + 0.01 \rightarrow +0.01$ 经济型不适用
全长追加加工	LC LKC LKZ	变更全长 $10 \leq LC < L$ 指定单位0.1mm(LC · LKZ并用时, 指定单位可为0.01mm) 导入部缩短(L-LC)。 变更全长公差 $L \pm 0.2 \rightarrow +0.05$ 变更全长公差 $L \pm 0.2 \rightarrow +0.01$ * L < 16不适用	
其他	KC	变更止回位置 指定单位1'	

ボタンダイ

凹模

标准型  
带槽(SR-)  
反锥形(SRT-)  
防废料堆积(SV-)

肩部

直杆型  
安装部

定位销止动型

台阶  
避让部形状  
锥形