

球锁紧顶料型凸模

— 轻载・经济型 —

交货期短縮



球锁紧顶料型凸模

— 重载・经济型 —

交货期短縮



杆部形状

材質: RoHS10 (相当於SKD11 60~63HRC)

硬度: 相当於SKD11 60~63HRC

Catalog No. Type: ELJ

刃口形状按下图 刃口形状 A~G 选择

刃口形状 A, D, R, E, G 的几何参数和公式:

- A: $P \geq W$, $R \leq 0.2$, $K = \sqrt{P^2 + W^2}$
- D: $0.15 \leq R < \frac{W}{2}$, $K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2} + 2R$
- R: $P > W$
- E: $P > W$
- G: $P > W$

Catalog No.		L	指定単位0.01mm				B	d (孔径)
Type	D		(A) min. P max.	P · Kmax.	P · Wmin.	R		
S	10	63 71 74 80 90	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00	0.15	1.5	
A ELJAS	13		6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			1.8
D ELJDS	16		10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		2.8	
R ELJRS	20		13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E ELJES	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G ELJGS	32		22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			
L	10	71 74 80 90	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00	仅R	1.5	
A ELJAL	13		6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			1.8
D ELJDL	16		10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		2.8	
R ELJRL	20		13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E ELJEL	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G ELJGL	32		22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			

Order 订货范例: Catalog No. - L - P - W - R (仅R)
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40

Delivery 交货期: 3天发货 (瞬达T 瞬达A P.42)
●上海·广州发货
●数量≥201时, 请另询交货期。
●同规格10支以内适用。
●仅刃口形状A适用。

Alterations 追加加工: Catalog No. - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-KC...etc.)
ELJEL 25 - 80 - P21.00 - W12.40 - PKC

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口追加加工	PC	变更刃口尺寸 PC ≥ PCmin. 指定単位0.1mm	—
	WC	变更刃口尺寸 PC · WC ≥ PC · WCmin. 指定単位0.1mm	
刃口追加加工	BC	变更刃口长度 2 ≤ BC < B 指定単位0.1mm	—
	PKC	变更刃口尺寸公差 P +0.01 → +0.005 变更刃口尺寸公差 P · W ± 0.01 → +0.001	
其他	SC	刃口抛光加工 P尺寸公差、指定単位不变。刃口形状不可指定倒角R=0	—
	KC	变更钢 270° 90° 球位置 180° 指定単位1*	

杆部形状

材質: RoHS10 (相当於SKH51 61~64HRC)

硬度: 相当於SKH51 61~64HRC

Catalog No. Type: EBJ

刃口形状按下图 刃口形状 A~G 选择

刃口形状 A, D, R, E, G 的几何参数和公式:

- A: $P \geq W$, $R \leq 0.2$, $K = \sqrt{P^2 + W^2}$
- D: $0.15 \leq R < \frac{W}{2}$, $K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2} + 2R$
- R: $P > W$
- E: $P > W$
- G: $P > W$

Catalog No.		L	指定単位0.01mm				B	d (孔径)
Type	D		(A) min. P max.	P · Kmax.	P · Wmin.	R		
S	10	71 80 90 100	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00	0.15	1.5	
A EBJAS	13		6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			1.8
D EBJDS	16		10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		2.8	
R EBJRS	20		13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E EBJES	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G EBJGS	32		22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			
L	10	80 90 100	3.00 ~ 9.97	9.90	3.00	仅R	1.5	
A EBJAL	13		6.00 ~ 12.97	12.90	6.00			1.8
D EBJDL	16		10.00 ~ 15.97	15.90	6.00		2.8	
R EBJRL	20		13.00 ~ 19.97	19.90	6.00			
E EBJEL	25		18.00 ~ 24.97	24.90	6.00			
G EBJGL	32		22.00 ~ 31.97	31.90	6.00			

Order 订货范例: Catalog No. - L - P - W - R (仅R)
EBJAS 13 - 71 - P12.56

Delivery 交货期: 3天发货 (瞬达T 瞬达A P.42)
●上海·广州发货
●数量≥201时, 请另询交货期。
●同规格10支以内适用。
●仅刃口形状A适用。

Alterations 追加加工: Catalog No. - L(LC) - P(PC) - W(WC) - R - (BC-KC...etc.)
EBJAS 13 - LC78.5 - P12.56

Alterations	Code	(A)	D R E G
刃口追加加工	PC	变更刃口尺寸 PC ≥ PCmin. 指定単位0.1mm	—
	WC	变更刃口尺寸 PC · WC ≥ PC · WCmin. 指定単位0.1mm	
刃口追加加工	BC	变更刃口长度 2 ≤ BC < B 指定単位0.1mm	—
	PKC	变更刃口尺寸公差 P +0.01 → +0.005 变更刃口尺寸公差 P · W ± 0.01 → +0.001	
其他	SC	刃口抛光加工 P尺寸公差、指定単位不变。刃口形状不可指定倒角R=0	—
	KC	变更钢 270° 90° 球位置 180° 指定単位1*	

凹球锁紧凸模

ボールロックパンチ
ダイヤリテーナ