


# 限位块

— 淬火型 —

# 限位块

— 淬火螺纹固定型 —



<MISUMI独創規格>

M×P	d1	d2	h	Catalog No.		Color 颜色	② L1 指定单位5mm	
				Type	D			
SBV	6	4	5	SBV	10	R(Red)	10~40	
					12			10.0~40.0
					14			15.0~50.0
					16			20.0~70.0
					18			20.0~70.0
					20			20.0~80.0
					25			22.0~100.0
					32			22.0~120.0
					38			25.0~120.0
					50			30.0~150.0
M10×1.5	17	11	18	SBV	38	N(Normal)	20~120	
M12×1.75	20	13	21		50		25~150	

① N(Normal) ② S表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)


M×P	d1	d2	Catalog No.		Color 颜色	② L1 指定单位5mm		
			Type	D				
M 6×1.0	11	7	SBVH	20	R(Red)	15~85		
M 8×1.25	14	9		25			15.0~120.0	10~40
				32			15.0~120.0	10~40
				38			20.0~120.0	15~40
M10×1.5	17	11	50	N(Normal)	20~120			

① N(Normal) ② S表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

③ L-H≥5 全长-沉头孔深度必须为5mm以上。



订货范例



<MISUMI独創規格>

M×P	S	L1	Catalog No.		Color 颜色	
			Type	D		
M 6×1.0	17	12	SBVM	20	R(Red)	
M 8×1.25	22			25		20.0~80.0
	27	32		22.0~90.0		
M10×1.5	32	16		38		22.0~100.0
					25.0~100.0	N(Normal)

① N(Normal) ② S表面処理 四氧化三鉄保护膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)  
③ 请拧入螺栓直径的1.5倍以上螺纹深度后再使用。



Delivery 交货期

10天发货

① 上海·广州发货  
② 数量≥101时，请另询交货期。