

スペーサ用積層プレート 衬垫用层合板



シムテープ 垫片卷

小
物
部
品

小
零
件

RoHS 10

LHP
(无孔型)

T	T 公差	材质	硬度
0.05	±0.005	SK2	51~54HRC
0.1	±0.01	SK4	48~52HRC
0.2	±0.015		
0.3	±0.025		
0.4	±0.03		
0.5	±0.03		
0.6	±0.04	SK5	47~51HRC
0.7			
0.8			
0.9	±0.05		
1.0			
1.6	±0.06		43~47HRC

LHP-H
(带孔型)

① 表面为淬火表面(蓝色)。 ② 要将螺栓穿过6-φ5孔时, 请使用M4螺栓。

Type	Catalog No.	T (厚度)
LHP (无孔型)	LHP 0.7	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.4
		0.5
		0.6
		0.7
		0.8
		0.9
1.0		
1.6		
LHP-H (带孔型)	LHP-H1.0	0.05
		0.1
		0.2
		0.3
		0.4
		0.5
		0.6
		0.7
		0.8
		0.9
1.0		
1.6		

Order 订货范例
Catalog No. LHP 0.7
LHP-H1.0

Delivery 交货期
7 天发货
① 上海·广州发货
② 数量≥51时, 请另询交货期。

RoHS 10

LHP-SET
(组合型)

构成零件

- ① 层合板
将指定的LHP-H由上至下按厚度的顺序进行层合。
- ② 底板
材质 SPCC
便于固定层合板, 加工有M4螺纹。
- ③ 安装螺栓
低头螺栓(CBS)4个

④ 将超出安装板下表面的螺纹部切除。

(H)	Catalog No.	① 层合板厚度T的组合内容											
		0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.6
4.4	LHP-SET 5	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
8.4	LHP-SET10	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
10.1	LHP-SET12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Order 订货范例
Catalog No. LHP-SET10

Delivery 交货期
7 天发货
① 上海·广州发货
② 数量≥51时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工
Catalog No. (PPA~PPG)
LHP-SET5 - PPA-PPF

Alteration	Code	T (厚度)	Spec.
	PPA	0.05	将指定的LHP-H追加并进行层合。 ① LHP-SET5...PPA~PPG可指定 LHP-SET10...仅PPA·PPG可指定 ② LHP-SET12...不适用 ③ 可指定多张, 但同一种板不能追加2张以上。
	PPB	0.6	
	PPC	0.7	
	PPD	0.8	
	PPE	0.9	
	PPF	1.0	
	PPG	1.6	

Example 使用范例
将板层合在一起后, 可通过线切割加工, 预制形状相同但厚度不同的衬垫。在对凹模等进行重新研磨时可直接使用, 而不必每次制作, 可节约工时。

RoHS 10

一标准型 长度1m-

FGSM (W宽度=12.7mm)
FGSMN (W宽度=30.0mm)
FGSMW (W宽度=45.0mm)
FGSMY (W宽度=45.0mm)

一长型 长度5m-
FGSML (W宽度=12.7mm)

一垫片卷盒-
CMBOXS (W宽度=100mm)
CMBOXM (W宽度=200mm)
CMBOXL (W宽度=300mm)

FGSM · FGSML
材质 T=0.005/0.015 SUS304H
T=0.01~0.5 SK相当材
硬度 T=0.005/0.015 45~52HRC
T=0.01/0.02 55HRC~
T=0.03~0.5 45~52HRC

FGSMW
材质 T=0.005/0.015 SUS304H
T=0.03~0.5 SK相当材
硬度 T=0.005/0.015 370~420HV
T=0.03~0.5 45~52HRC

FGSMN · FGSMY · CMBOXS · CMBOXM · CMBOXL
材质 SUS304H
硬度 370~420HV

Type	W
FGSM · FGSML	12.7
FGSMN	30
FGSMW · FGSMY	45.0
CMBOXS	100
CMBOXM	200
CMBOXL	300

长度	Catalog No.				公差	FGSM 12.7mm	FGSMN 30.0mm	FGSMW 45.0mm	FGSMY 45.0mm
	Type	T (厚度)							
1m	FGSM (W=12.7mm)	0.005	±0.0005	○	-	○	-	-	-
		0.01	±0.003	○	○	-	-	○	-
		0.015		○	○	○	-	-	-
		0.02		○	○	-	-	○	-
		0.03		○	○	○	-	-	-
		0.04		○	○	○	-	-	-
		0.05	○	○	○	-	-	-	
		0.06	±0.005	○	○	○	-	-	-
		0.07		○	○	○	-	-	-
		0.08		○	○	○	-	-	-
		0.09		○	○	○	-	-	-
		0.1		○	○	○	-	-	-
		0.15	±0.015	○	-	○	-	-	-
		0.2		○	○	○	-	-	-
		0.25		○	-	○	-	-	-
0.3	○	-		○	-	-	-		
0.35	○	-		○	-	-	-		
0.4	○	-	○	-	-	-			
0.45	○	-	○	-	-	-			
0.5	○	-	○	-	-	-			

Order 订货范例
Catalog No. FGSM 0.01
FGSML 0.1

Delivery 交货期
9 天发货
① 上海·广州发货
② 数量≥31时, 请另询交货期。

垫片卷盒

L (长度)	型号		T (厚度)	公差	CMBOXS 100mm	CMBOXM 200mm	CMBOXL 300mm
	Type	No.					
CMBOXS (L=1.5m)	CMBOXS (W=100mm)	5	0.005	±0.0005	○	-	-
		10	0.01	±0.003	○	-	-
		20	0.02		○	○	-
CMBOXM (L=1m)	CMBOXM (W=200mm)	30	0.03	±0.005	○	○	○
		40	0.04		○	○	○
		50	0.05		○	○	○
CMBOXL (L=1m)	CMBOXL (W=300mm)	60	0.06	±0.005	○	○	○
		80	0.08		○	○	○
		100	0.10		○	○	○
		150	0.15		○	○	○
		200	0.20		○	○	○

① 垫片的整体式垫片卷。
② 由于垫片卷太薄, 拉出时可能会起皱。
③ 盒型的型号为 Type 和 No. 的组合。
④ CMBOXM · CMBOXL 的垫片卷长度为 1m。

Order 订货范例
Catalog No. CMBOXS 10
CMBOXM 20

Delivery 交货期
9 天发货
① 上海·广州发货
② 数量≥31时, 请另询交货期。