

RoHS 10

PBX100Y

●由于在侧面和底面设有2处螺栓孔，因此可使用任一面固定。

PBX150Y

M 材质 SPCC
S 表面处理 烧结涂装(黄色)

Catalog No.
PBX100Y
PBX150Y



Catalog No.
PBX100Y



库存品

●隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量≥101时，请另询交货期。

RoHS 10

MMS (SS400)
MMF (FC250)

MMSB (SS400)
MMFB (FC250)

MMS · MMSB 材质 SS400
MMF · MMFB 材质 FC250

M×P (粗牙螺纹)	A	d1	d2	L	Catalog No.		
					Type	M	
12×1.75	8	8.5	8.0	24	MMS (SS400)	12	
16×2.0	8	8.5	8.0	32		16	
20×2.5	13	10.5	10.0	40		20	
24×3.0	16	10.5	10.0	48		MMF (FC250)	24
30×3.5	18	12.5	12.0	60			30

M×P (粗牙螺纹)	A	L	Catalog No.	
			Type	M
6×1.0	4	100	MMSB (SS400)	6
8×1.25	5			8
10×1.5	6			10
10×1.5	7	130	MMFB (FC250)	10
12×1.75	8	200	MMSB (SS400)	12
16×2.0	8			16
20×2.5	13			20
24×3.0	16			24
30×3.5	18			30

■使用方法
●可用于修正错开的孔。
用扳手紧固上部的方形部分，安装后用铁锯切断。
MMS · MMF也可用钢管折断。



Catalog No.
MMS 12



库存品

●隔日上海·广州发货 P.41
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
●数量≥20时，请另询交货期。

●MMS · MMF · MMSB

9天发货

●上海·广州发货
●数量≥20时，请另询交货期。