

外螺纹固定型 RoHS10 **SLTL** (P尺寸固定)
SLTLH (P尺寸・B尺寸指定)

※1 SLTL6・SLTH8为2。
※2 SLTL6・SLTH8为2.5。

材质 SKS93
硬度 37~43HRC

SLTLH时, (S)≈1.6×P。

SLTL前端为上述形状。

M×P	F	S	Catalog No.		M×P	F	Catalog No.		P 指定单位0.01mm	B 指定单位1mm
			Type	P			No.	P		
5×0.8	12	10	(P尺寸固定) SLTL	6	8	12	(P・B尺寸指定) SLTLH	8	6.00~8.00	5~50
6×1.0				10				8.00~10.00		
8×1.25				12				10.00~12.00		
10×1.5				14				12.00~14.00		
12×1.75				16				14.00~16.00		
16×2.0	25	20	20	16.00~20.00						

内螺纹固定型 RoHS10 **SLPSH** (P尺寸・B尺寸・T尺寸指定)

退刀槽
●退刀槽详图

材质 SKS93
硬度 37~43HRC

(S)≈1.6×P。
※1 D8为2。
※2 D8为2.5。

M×P	F	Catalog No.		D	P 指定单位0.01mm	B 单位1mm	T 单位1mm
		Type	P				
6×1.0	12	(P・B・T尺寸指定) SLPSH	8	6.00~8.00	5~60	3~15	
8×1.25			10	8.00~10.00			
12×1.75	15	13	10.00~12.00				
16×2.0	25	16	12.00~14.00				
		20	14.00~16.00				
		25	16.00~20.00				

Order 订货范例

Catalog No. - P - B - T

SLTL 8 - B10
SLTLH 14 - P13.80 - B20
SLPSH 16 - P14.00 - B60 - T15

Delivery 交货期

7 天发货

●上海・广州发货
●数量≥101时, 请另询交货期。

Alterations 追加加工

Catalog No. - P - B - T - (SC)

SLPSH10 - P8.50 - B10 - T3 - SC9

Alteration	Code	Spec.
	SC	变更前端锥形长度 8<SC<S 指定单位1mm

Example 使用范例

内螺纹固定型 RoHS10 **SNST** (P尺寸固定)
SNSTH (P尺寸・B尺寸指定)

材质 SKS3
硬度 60~63HRC

(S)≈1.6×P。

M×P	Catalog No.		M×P	Catalog No.		P 指定单位0.01mm	B 指定单位0.1mm
	Type	P		Type	No.		
4×0.7	(P尺寸固定) SNST	6	(P・B尺寸指定) SNSTH	6	6.00~7.00	10.0~80.0	
5×0.8		8		7.00~8.00			
		10		8.01~10.00			
6×1.0		12		10.00~12.00			
		13		12.01~13.00			
	15	13.01~15.00					
8×1.25	20	16.00~20.00					

小头内螺纹固定型 RoHS10 **SDSTH** (P尺寸・B尺寸指定)

退刀槽
●退刀槽详图

材质 SKS3
硬度 60~63HRC

Dg6	M×P	L (S)	Catalog No.		P 指定单位0.01mm	B 指定单位0.1mm	
			Type	D			
8	-0.005	M5×0.8	15	(P・B尺寸指定) SDSTH	8	6.00~7.00	3.0~20.0
10	-0.014	M6×1.0			10	7.00~9.00	3.0~30.0
13	-0.006	M8×1.25	20	11	9.00~12.00	3.0~50.0	
16	-0.017	M10×1.5	16	12.00~15.00			
20	-0.007		20	15.00~18.00			

小头单肩型 RoHS10 **SDKLH** (P尺寸・B尺寸指定)

退刀槽
●退刀槽详图

材质 SKS3
硬度 60~63HRC

※SDKLH为φ2.5。

Dg6	Catalog No.		P 指定单位0.01mm	B 指定单位0.1mm
	Type	D		
10	-0.005	(P・B尺寸指定) SDKLH	10	6.00~7.00
13	-0.014		13	7.00~9.00
16	-0.006		16	9.00~12.00
20	-0.017		20	12.00~15.00
25	-0.020		25	15.00~20.00

Order 订货范例

Catalog No. - P - B

SNST 8 - B10
SDSTH 13 - P11.48 - B28.0

Example 使用范例

Delivery 交货期

7 天发货

●上海・广州发货
●数量≥101时, 请另询交货期。